

Gigaset CE575

Komfortable Kommunikation

Highlights:

- Großes TFT Farbdisplay (58 mm / 2,2") mit moderner Benutzeroberfläche
- Adressbuch für bis zu 200 Kontakte mit je 3 Telefonnummern
- Sichere Bedienung durch große beleuchtete Einzel-Tasten am Mobilteil
- Extra große Nummernanzeige im Display
- Einfache Personalisierungsoptionen
- Anrufschutz



Audio Qualität

- Optimierte Akustik, erstklassige Klangqualität und Lautstärke, auch beim Freisprechen
- 2 Akustik-Profile für optimales Hören zur Auswahl (hoher oder tiefer Frequenzbereich)
- Freisprechen am Mobilteil
- Klingeltonlautstärke in 5 Stufen einstellbar
- Hörgerätekompatibel

Adressbuch und Wahlfunktionen

- Adressbuch für bis zu 200 Kontakte: Name, Vorname, 3 Telefonnummern, VIP-Melodie, Geburtstags-Erinnerung
- Jumbo Modus: große Nummernanzeige im Display
- Wahlvorbereitung (Eingabe der Telefonnummer vor dem eigentlichen Wählvorgang) mit Korrekturmöglichkeit
- Wahlwiederholung der letzten 20 Nummern
- Automatische Wahlwiederholung
- Programmierbare Kurzwahl-Tasten (Tasten 2 – 9)
- Wahlverfahren: Tonwahl (MFV), Impulswahl (IWF)
- Rückfrage-Taste (Flash-Zeiten einstellbar)
- Unterstützung von Vorwahlziffern
- Adressbuchtransfer zwischen Gigaset Mobilteilen

Display

- Beleuchtetes grafisches TFT Farbdisplay
44 x 35 mm (H x B), 58 mm (2.2") Diagonale, 64k Farben, 6 Zeilen, 176 x 220 Pixel
- Beste Lesbarkeit
 - Hoher Kontrast
 - Hauptmenü mit 6 Symbolen pro Display

- Jumbo Nummern: Extra große Nummernanzeige im Display
- Display Beleuchtung / Farbschema einstellbar
 - schwarzer Hintergrund
 - weißer Hintergrund
- Farbschema für Display-Texte einstellbar
- Display-Anzeige / Bildschirmschoner:
 - Analog- oder Digitaluhr
 - Info Services
- Im Ruhezustand:
 - Anzeige von Datum und Zeit
 - Feldstärke- und Akkuladeanzeige
 - Anzeige neuer Nachrichten
 - Display Tasten zur schnellen Auswahl von Funktionen
- Während des Gesprächs: Anzeige der Gesprächsdauer

Anrufanzeige und -signalisierung

- Mit Rufnummer oder Name (CLIP / CNIP)
- Optische Anrufanzeige:
 - Im Display
 - Blinkende "Hörer"-Taste (grüne LED)
- Klingeltöne einstellbar:
 - 18 Melodien im Mobilteil
 - 5 Lautstärkestufen + AUS + Crescendo
- „Ruhe vor anonymen Anrufen“: Anrufe ohne CLIP-Nummer werden nur optisch angezeigt
- Anrufschutz bis zu 15 Sperrnummern
- Zeitgesteuerter Schutz gegen unerwünschte Anrufe, ausgenommen Kontakte im Adressbuch mit VIP-Kennzeichnung (Tag-/Nachmodus)
- Individuelle Klingeltöne für externe / interne Anrufe

Gigaset

Wherever you go.

Anzeige verpasster Anrufe / Anrufliste

- Durch Nachrichten-Anzeige im Display und durch blinkende Nachrichten-Taste mit komfortablen Zugang zur Liste
- Anrufliste für alle Anrufe (60 Einträge), und für abgehende, angenommene und verpasste Anrufe (je 20 Einträge)
- Direktwahl aus der Anrufliste möglich

Tastatur

- Ergonomische Tastatur aus hochwertigem Material
- Sichere Bedienung durch große Einzel-Tasten
- Beleuchtete Tastatur: bernsteingelb
- Beleuchtete Abheben-/Freisprechtaste, incl. Freisprech-Funktion
- 5-Wege-Navigations-Taste mit Center-Klick (incl. Mute-Funktion)
- Tastenschutz ein / aus über #-Taste
- Klingelton ein / aus über *-Taste
- Rückfrage-Taste (Flash-Zeiten einstellbar)

Menü

- Intuitive, moderne und einfache Menüführung (in verschiedenen Sprachen verfügbar)
- Komfortables Hauptmenü mit sechs Symbolen pro Display und Funktionstasten
- Einfache Bedienung über text-basierte Untermenüs und Funktionstasten
- Sprachen:
DEU, ENG, FRA, ITA, ESP, POR, NLD, DAN, NOR, SWE, FIN, CZE, SLO, POL, TÜR, GRC, HUN, RUS, HRV, SLV, ROM, SER, CAT, BUG, BOS, UKR

Weitere Funktionen

- Plug & play - einfachste Installation: auspacken, anstecken, telefonieren (Mobilteil ab Werk angemeldet)
- Kalender mit Monatsübersicht und mit Terminplaner für
 - 30 Termine mit Text und separater Klingelmelodie
 - Geburtstags-Erinnerung je Adressbuch-Eintrag
- Wecker mit einstellbarer Melodie und Schlummer-Funktion (Snooze)
- Baby-Phone (Baby Alarm) mit Gegensprech-Funktion
 - an extern, z. B. Handy
 - oder intern, an zusätzliches Mobilteil
- Direktruf-Funktion (Baby-Ruf): Wahl einer Telefonnummer durch Drücken einer beliebigen Taste
- Mobilteil-Name editierbar
- Warnton bei Reichweiten-Überschreitung
- Hinweiston (für Tastenbestätigung und niedriger Batteriestand)
- Datum- und Zeit-Einstellungen bei Stromausfall gesichert
- IP40 geschützt

Leistungsmerkmale beim Betrieb mehrerer Mobilteile

- Gebührenfrei intern telefonieren
- 2 gleichzeitige Gespräche möglich (1 externes und 1 internes zwischen 2 Mobilteilen)
- Adressbuchtransfer zwischen verschiedenen Gigaset Mobilteilen
- Intern-Anruf an alle oder ausgewählte Mobilteile
- Weiterleiten eines Gespräches zu einem anderen Mobilteil, mit Rückfrage-/ Wiederanruf-Funktion
- Gleichzeitiges Klingeln aller Mobilteile bei externen Anrufen

ECO DECT

- Automatische Reduzierung der Funkleistung je nach Entfernung des Mobilteils zur Basisstation
- Strahlungsfrei im Standby-Betrieb, auch bei Betrieb mehrerer Mobilteile, wenn Basis und alle angemeldeten Mobilteile ECO DECT unterstützen

Technische Daten

Konfiguration	<ul style="list-style-type: none"> ○ Anschluss von 1 Externleitung (a/b) ○ Bis zu 6 Mobilteile anmeldbar (s. hierzu auch www.gigaset.com/kompatibilitaet) ○ Reichweitenerhöhung mit Gigaset Repeater
Anschluss	a/b (analog)
Einsatz	Hauptanschluss / TK-Anlagen
Standards	DECT, GAP
Mobilteil	<ul style="list-style-type: none"> ○ Standby: bis zu 320 Std. ○ Sprechzeit: bis zu 17 Std. ○ Akku: 2 x AAA (NiMH) ○ Ladezeit: ca. 8 Std. ○ Reichweite <ul style="list-style-type: none"> - in Gebäuden: bis zu 50 m - im Freien: bis zu 300 m ○ Abmessungen: 168 x 48 x 22 mm (H x B x T) ○ Gewicht: ca. 118 g (inkl. Akkus)
Basisstation	<ul style="list-style-type: none"> ○ Stromversorgung: 230 V Steckernetzteil ○ Abmessungen: 44 x 88 x 105 mm (H x B x T) ○ Gewicht: ca. 70 g
Lieferumfang	<ul style="list-style-type: none"> ○ 1 Gigaset CE575 Basisstation ○ 1 Gigaset CE575HX Mobilteil ○ 1 Steckernetzteil für Basisstation ○ 1 Telefonanschlusskabel ○ 2 AAA Akkus (NiMH) ○ 1 Akkudeckel ○ 1 Bedienungsanleitung
Gerätefarbe	Silber-Schwarz
Datenblatt-Version	17.06.2020