




— PRODUKTDATENBLATT

P17R Core



P17R Core

PRODUKTBESCHREIBUNG

Mit dieser Lampe kann die Dunkelheit kommen – die P17R Core ist zuverlässig hell und hält zuverlässig lange. Der Liebling aller Wachleute liegt gut in der Hand und lässt sich ganz einfach mit dem Fast Action Switch bedienen. Das patentierte³ Advanced Focus System sorgt für einen stufenlosen Übergang von homogenem Nahlicht zu scharf gebündeltem Fernlicht. Die Energie für diese extrem ausdauernde Taschenlampe stellt eine aufladbare Safety Ytrion Cell zur Verfügung, eine der sichersten und langlebigsten Akkuzellen am Markt.

- Advanced Focus System für effizientes, maßgeschneidertes Licht im fokussierten und defokussierten Zustand
- Smart Light Technology zum Personalisieren aller Lichtfunktionen
- Constant Light für konstanten Lichtstrom über einen langen Zeitraum
- Bequemes Aufladen des Akkus mit Wandhalterung und Magnetic Charge System
- Fast Action Switch zur einfachen Bedienung der Lichtfunktionen

TECHNISCHE DATEN

Länge defokussiert [mm]	290
Länge fokussiert [mm]	300
Kopfdurchmesser [mm]	53
Gehäusedurchmesser [mm]	40
Gewicht mit Batterien [g]	715
Gewicht ohne Batterien [g]	400
Fokussierbar	Ja
Lampenkopfmateri al	Aluminiumlegierung
Gehäusematerial	Aluminiumlegierung
Optik	Kunststofflinse (PMMA)
Batteriekartusche	Nein

ENERGIEVERSORGUNG

Stromquelle	Akku
Batterieanzahl	1
Batterietyp	LiFePO4
Batteriespannung [V]	6.4
Batteriekapazität [mAh]	5000
Batterieenergie ² [Wh]	32
Wiederaufladbar	Ja
Ladezeit ⁵ [min]	270
Energie Modi	Constant Light
Energie Statusanzeige	Battery Indicator, Charge Indicator, Low Battery Warning

WEITERE TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

IP Schutzklasse	IP54
Bruchtest (Fallhöhe) [m]	1
Arbeitstemperaturbereich [°C]	-20 bis +40

LICHTFUNKTIONEN

Blink, Boost, Low Power, Mid Power, Power, Position, S.O.S., Strobe

LICHTQUELLE

Anzahl LEDs	1
LED Typ	Xtreme LED
Farbe	Weiß
Farbtemperatur [K]	6000 bis 7500
Farbwiedergabeindex (CRI)	65

LICHTWERTE

ANSI – Constant Light	Boost	Power	Mid Power	Low Power
Lichtstrom ¹ [lm]	1200	900	350	15
Leuchtweite ¹ [m]	560	420	270	50
Leuchtdauer ¹ [h]		2.75	12	200

SCHALTER

Front Switch, Mode Switch

FEATURES

Dimmbar, Transportsicherung, Focus Lock, Flicker Free, Memory Function, Back-Up Light

TECHNOLOGIEN

Advanced Focus System³, Rapid Focus, Smart Light Technology, Temperature Control System, Emergency Light, Magnetic Charge System, Safety Ytrion Cell

P17R Core

VERPACKUNG & LOGISTIK



Exemplarische Verpackungsabbildung

VERPACKUNGSINFORMATIONEN

Verpackungsart	Box
Lieferumfang	1 Akkusatz, Floating Charge System, Intelligent Clip, Power adapter
Art.-Nr.	502182
Zolltarifnummer	8513100000
Farbe	schwarz
Preis, UVP (€)	199.00

EINZELVERPACKUNG

Dimensionen B x H x T [cm]	14.5 x 31.5 x 8.5
Bruttogewicht [g]	1200
GTIN-13	4058205020541

EXPORTKARTON

Verpackungseinheit	12
Dimensionen B x T x H [cm]	37 x 34.5 x 48.5
Bruttogewicht [kg]	15.15
GTIN-13	4058205020565

P17R Core

ZUBEHÖR

PRODUKTKATEGORIE	ART.-NR.	PRODUKTNAME	PREIS
Farbfilter / Signalkappen	0042	Signal Cone 53mm	9.90 €
Farbfilter / Signalkappen	502240	Color Filter Set 53mm	24.90 €
Rollschutz	502241	Roll Protection 53mm	14.90 €
Farbfilter / Signalkappen	502245	Signal Cone W 53mm	9.90 €

P17R Core

PRODUKTSERIE

Die robusten und verlässlichen Taschenlampen der Ledlenser P-Serie bieten eine enorme Leistung im stilvollen Design. Äußerlich reduziert auf das Wesentliche, sind sie vollgepackt mit vielen nützlichen Technologien, wie beispielsweise dem patentierten³ Advanced Focus System oder der fortschrittlichen Smart Light Technology zur individuellen Programmierbarkeit. Fast alle Produkte sind durch die innovative Flex Sealing Technology perfekt geschützt gegen Staub und Wasser. Die neue P-Serie ist zudem die erste Taschenlampen-Serie von Ledlenser, die für alle Anwender-Bereiche konzipiert wurde. Die Produkte der Core-, Work- und Signature-Reihe haben verschiedene Ausführungen und sind dadurch maßgeschneidert für unterschiedliche Zielgruppen.

Die Core-Modelle bilden den neuen „Kern“ der P-Serie. Diese sieben Taschenlampen sind die Basis unseres neuen Portfolios. Zugeschnitten für den täglichen Gebrauch in Heim und Garten, für Handwerk und Industrie, aber auch für viele Freizeitaktivitäten. Die Lampen der Core-Reihe bestechen durch innovative Technologien und Funktionen sowie ein hervorragendes Preis-Leistungsverhältnis.

HINWEIS

Die Angaben über Lieferumfang, Aussehen, Leistungen, Maße und Gewichte entsprechen den vorhandenen Kenntnissen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Im Rahmen der Weiterentwicklung behalten wir uns Änderungen des Lieferumfangs, des Aussehens, des Designs und der Farbe ohne vorherige Ankündigung vor. Die Produktabbildungen können vom tatsächlichen Aussehen der Produkte abweichen und können optionales Zubehör zeigen, das gegen Aufpreis zu erwerben ist. Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

1) Messwerte gemäß ANSI FL1 in der jeweils genannten Einstellung. Ist keine Einstellung ausdrücklich benannt, so beziehen sich die Werte zu Lichtstrom (Lumen/lm) und Leuchtweite (Meter/m) auf die hellste Einstellung und die Werte zur Leuchtdauer (Stunden/h) auf die niedrigste Einstellung. Eine Boost-Funktion (soweit vorhanden) ist mehrmals verwendbar, aber jeweils nur kurzzeitig verfügbar. Für den Fall, dass die Lampe mit farbiger LED(s) ausgestattet ist, sind die Messwerte mit weißem Licht oder der weißen LED angegeben. Besitzt die Lampe verschiedene Energiemodi, ist der „Energiesparmodus“ die Grundlage für die Messung.

2) Rechnerischer Wert der Kapazität in Wattstunden (Wh). Dieser gilt für die im Auslieferungszustand des jeweiligen Artikels enthaltene(n) Batterie(n) bzw. bei Lampen mit Akku für den/die hierin enthaltenen Akku(s) in vollständig aufgeladenem Zustand.

3) EP-Patent 1880139, US-Patent 7,461,960

5) Ladezeit abhängig von verwendeter Hardware.