

Joy-IT Mini-PC AMD E1-6010 4GB



Technische Daten:

Gehäuse	Micro-ATX Gehäuse
Netzteil	200 Watt
Mainboard	Gigabyte GA-E6010N
Steckplätze	1* PCIe x1
Prozessor	AMD E1-6010 Dual-Core
Prozessor Turbotakt	2x 1.35 GHz
Hauptspeicher	4 GB DDR3
Festplatte	240 GB SSD
Laufwerk	ohne
Grafik on Board	Radeon™ R2 graphics
Netzwerkkarte	1x 10/100/1000 Mbit
Sound	5.1 Kanal HD Audio
Anschlüsse Front	1x USB 3.0, 1x USB 2.0, 1x HD Audio Port
Anschlüsse Hinten	1x PS2, 1x HDMI, 1x VGA, 1x Parallel Port, 1x Seriell Port 1x RJ45, 1 x Audio, 2x USB 3.1, 4 x USB 2.0

Kontaktdaten service@joy-it.net // Telefon: 02845-936036 // www.joy-it.net
Artikel-Nummer

Betriebssystem ohne
Maße (H x B x T) 95 x 300 x 392 mm (exkl. Standfuß)

24 Monate Pickup Reparaturservice