

# Joy-IT AMD PC Ryzen7 3800X 16 GB



## Technische Daten:

<b>Gehäuse</b>	ATX Gaming - Gehäuse
<b>Netzteil</b>	650 Watt 80 Plus
<b>Mainboard</b>	Gigabyte GA-B450M-S2H
<b>Steckplätze</b>	1* PCIe x16 , 2* PCIe x1
<b>Chipsatz</b>	AMD B450 Chipset
<b>Prozessor</b>	AMD Ryzen 7 3800X
<b>Prozessor Turbotakt</b>	8x 4.50 GHz , Socket AM4
<b>Hauptspeicher</b>	16 GB DDR4
<b>Festplatte 1</b>	512 GB M.2 SSD (System Festplatte mit Windows 10 Pro)
<b>Festplatte 2</b>	2 TB SATA 3
<b>Laufwerk</b>	24xDVD-RW+R/-R
<b>Grafik</b>	Nvidia Geforce GTX 1660S 6 GB
<b>Netzwerkkarte</b>	1x 10/100/1000 Mbit
<b>Sound</b>	5.1 Kanal HD Audio
<b>Anschlüsse Front</b>	1x USB 3.0, 1x USB 2.0, 2x HD Audio Port
<b>Anschlüsse Hinten</b>	2x PS2, 1x HDMI, 3x DisplayPort 1x RJ45, 1 x Audio, 4x USB 3.1, 2 x USB 2.0

**Kontakt Daten** [service@joy-it.net](mailto:service@joy-it.net) // Telefon: 02845-936036 // [www.joy-it.net](http://www.joy-it.net)  
**Artikel-Nummer**

**Betriebssystem** Windows 10 Professional 64 Bit  
**Maße (H x B x T)** 355 x 164 x 349 mm