

Joy-IT Intel i5-10500 Server



Technische Daten:

Gehäuse	19" Server Gehäuse 4HE
Netzteil	650 Watt 80 Plus
Mainboard	Gigabyte GA-Z490 UD
Steckplätze	2* PCIe x16 , 3* PCIe x1
Chipsatz	Intel® Z490 Express Chipset
Prozessor	Intel Core i5 10500
Prozessor Turbotakt	6x 4.50 GHz , Socket 1200 (H5)
Hauptspeicher	32 GB DDR4
Festplatte 1	2 TB SATA 3 24/7
Festplatte 2	2 TB SATA 3 24/7
Laufwerk	24xDVD-RW+R/-R
Grafik (on Chip)	integrierte Intel® UHD Graphics 630
Netzwerkkarte	1x 10/100/1000 Mbit
Sound	5.1 Kanal HD Audio
Anschlüsse Front abschließbar	2x USB 2.0, 1x HD Audio Port
Anschlüsse Hinten	1x PS2, 1x HDMI
	1x RJ45, 1 x Audio, 6x USB 3.2, 2 x USB 2.0

Kontakt Daten service@joy-it.net // Telefon: 02845-936036 // www.joy-it.net
Artikel-Nummer

Betriebssystem ohne
Maße (H x B x T) 177 x 483 x 450 mm