

Joy-IT AMD PC Ryzen5 3600X 16 GB



Technische Daten:

Gehäuse	ATX - Gehäuse
Netzteil	550 Watt 80 Plus
Mainboard	Gigabyte GA-B450M-S2H
Steckplätze	1* PCIe x16 , 2* PCIe x1
Chipsatz	AMD B450 Chipset
Prozessor	AMD Ryzen 5 3600X
Prozessor Turbotakt	6x 4.40 GHz , Socket AM4
Hauptspeicher	16 GB DDR4
Festplatte 1	240 GB M.2 SSD (System Festplatte mit Windows 10 Pro)
Festplatte 2	2 TB SATA 3
Laufwerk	24xDVD-RW+R/-R
Grafik	Nvidia Geforce GTX 1650 4GB
Netzwerkkarte	1x 10/100/1000 Mbit
Sound	5.1 Kanal HD Audio
Anschlüsse Front	1x USB 3.0, 1x USB 2.0, 2x HD Audio Port
Anschlüsse Hinten	2x PS2, 1x HDMI, 1x DVI, 1x DisplayPort 1x RJ45, 1 x Audio, 4x USB 3.1, 2 x USB 2.0

Kontakt Daten service@joy-it.net // Telefon: 02845-936036 // www.joy-it.net
Artikel-Nummer 2290309

Betriebssystem Windows 10 Professional 64 Bit
Maße (H x B x T) 355 x 164 x 349 mm