


vitaLED® Leuchten-Verteiler, 6-fach  
**Artikel-Nr. 18301000**



vitaLED® Leuchten-Verteiler, 6-fach. Dieser vitaLED®-Verteiler ist die Leistungseinheit zwischen dem vitaLED-Master und vitaLED-Leuchten bzw. vitaLED-Einsätzen. Es können max. 6 Leuchten / LED-Module über vitaLED®-Systemstecker an einen Verteiler angeschlossen werden. Länge der Datenleitungen zwischen den vitaLED®-Verteilern (Data IN / Data OUT): maximal 50 m. Material: Kunststoff, Umgebungstemperatur (ta): 0° C bis +45° C, Strom: max. 10 A. Leistung: max. 120 W bei 12 V | max. 240 W bei 24 V, Maße: L 126 x B 54 x H 31 mm Geeignet zur Hutschienenmontage (7,5 Teilungseinheiten).

Eine Systemaufstellung für benötigte vitaLED-Systemkomponenten finden sie auf Seite 461.

. Fassung: Plug&Play, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) III, Spannung: 12V 24V, .

<b>Artikel-Nr.</b>	<b>18301000</b>
<b>Preis</b>	187,50 €
<b>Stand:</b>	18.03.2020 00:11

Ausführung	Plug&Play
Spannung	12V 24V
Schutzart	IP20

Schutzklasse	III
Schaltungsart sekundärseitig	Parallelschaltung