

vitaLED® Tastelement, 8-fach

Artikel-Nr. 18304250

vitaLED® Tastelement, 8-fach, alu matt. In Verbindung mit dem vitaLED®-Steuergerät 18300000 und dem Busankoppler 18310000 können folgende Funktionen abgerufen werden (die jeweilige Ansteuerungsmöglichkeit variiert je nach Einstellung der Mastersteuerung):

- Unabhängige Helligkeitssteuerung aller vier Farben (RGBW)
- Speichern von 2 individuellen Farbwerten
- Abrufen von voreingestellten Farbtemperaturen (2.000 K - 10.000 K)
- Abrufen von 11 Farbverläufen / Farbpartitiden
- Stufenlose Geschwindigkeitsregelung der Farbverläufe / Farbpartitiden

Drei Farbverläufe:

1. RGB (schnell) rot, grün, blau, türkis, violett, gelb, weiß
2. RGB (sanft) blau, türkis, violett, rot, pink, gelb, grün, weiß, weiß-blau
3. RGBW (sanft) rot, rot-weiß, weiß-gelb, gelb, grün, grün-weiß, weiß-blau, türkis, blau, violett, violett-weiß, weiß

Vier Farbpartitiden:

1. Farbfrische | 2. Abendrot | 3. Frühlingserwachen | 4. Biorhythmus

Material: Kunststoff / Stahl, Umgebungstemperatur (ta):
0 °C bis +45 °C, geeignet zum Einbau in Hohlwand- und Unterputzdosen (Ø 68 mm), Maße: L 81 x B 81 x T 25 mm

Zusätzlich benötigt: 2-adrige Leitung (z.B. J-Y(St)Y) maximal 30 m als Verbindung zum Busankoppler 18310000.

. Fassung: ohne, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP20.

Artikel-Nr.	18304250
Stand:	12.02.2021 20:00

Farbe	aluminium	Schutzart	IP20
-------	-----------	-----------	------