

vitaLED® Tastelement, 4-fach

Artikel-Nr. 18305070



vitaLED® Tastelement, 4-fach, weiß. In Verbindung mit dem vitaLED®-Steuergerät 18300000 und dem Busankoppler 18310000 können folgende Funktionen abgerufen werden (die jeweilige Ansteuerungsmöglichkeit variiert je nach Einstellung der Mastersteuerung) :

- Abrufen von voreingestellten Farbtemperaturen (2.000 K - 10.000 K)
- Abrufen von 3 Farbverläufen / Farbpartitiden
- Stufenlose Geschwindigkeitsregelung der Farbverläufe / der Farbpartitide

zwei Farbverläufe:

1. RGB (sanft) rot, grün, blau, türkis, violett, gelb, weiß
2. RGBW (sanft) rot, rot-weiß, weiß-gelb, gelb, grün, grün-weiß, weiß-blau, türkis, blau, violett, violett-weiß, weiß

und eine Farbpartitide: Biorhythmus

- Abrufen von voreingestellten Farbwerten: kaltweiß, warmweiß, Nutzlicht

Material: Kunststoff / Stahl, Umgebungstemperatur (ta): 0 °C bis +45 °C, geeignet zum Einbau in Hohlwand- und Unterputzdosen (Ø 68 mm), Maße: L 81 x B 81 x T 25 mm

Zusätzlich benötigt: 2-adrige Leitung (z.B. J-Y(St)Y) maximal 30 m als Verbindung zum Busankoppler 18310000.

. Fassung: ohne, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP20.

Artikel-Nr.	18305070
Stand:	12.02.2021 20:31

Farbe	weiß	Schutzart	IP20
-------	------	-----------	------