


LED-Einbaustrahler DISC, mit Linsenoptik
Artikel-Nr. 12321073



LED-Einbaustrahler DISC, mit Linsenoptik, weiß. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Fassung: Plug&Play, Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Kunststoff, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) III, Strom: 350 mA, Leistung: 6W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 640lm, Farbtemperatur: 3000K, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 38°, Verstellbarkeit: schwenkbar.

Artikel-Nr.	12321073
Stand:	15.02.2021 21:24
Lichtfarbe	3000
Farbe	weiß
Abstrahlwinkel	38 °
Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen	1 Stk
Außendurchmesser	82 mm
Einbaudurchmesser	68 mm
Einbautiefe	38 mm
Farbwiedergabe	CRI > 80
Material	Aluminium / Kunststoff
Ausführung	Plug&Play
Leistung	6 W
Strom	350 mA
Leuchtmittel	LED
Schaltungsart sekundärseitig	Reihenschaltung
Schutzart	IP20
Schutzklasse	III
Schwenkwinkel	30 °
Verstellbarkeit	schwenkbar