

Y61

WIKO Y61 Smartphone, 6 Zoll (15,24 cm), 4G, Dual-SIM, Android 10, inkl. Soft Case & Schutzfolie in Deep Grey, Deep Green, Gold

- 6 Zoll (15,24 cm) Display im 18:9 Breitbildformat
- Leistungsstarker 3000 mAh Akku
- Überall schnelles Internet dank 4G
- Speicher erweiterbar auf bis zu 256 GB mit einer MicroSD Karte
- Völlig neues Bedienerlebnis mit dem Simple Mode



Verfügbare Farben:
DEEP BLUE, GREEN, GOLD

XL-Display. Starke Akku-Leistung.

Sieh' dir deine Videos größer und klarer auf einem großen Display und mit schnellem 4G-Internet an. Immer unterwegs, denn die starke Akkuleistung des Y61 ist für den ganzen Tag.



Y61

Hauptmerkmale	
Netzwerke	4G LTE B1 (2100)/ B3 (1800)/ B7 (2600)/ B8 (900)/ B20 (800) H+/3G+/3G HSPA+ 850/ 900/ 1900/ 2100 MHz GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900 MHz
Datensegment	FDD-LTE Kategorie 4 DL 150 Mbit/s, UL 50 Mbit/s
Betriebssystem	Android TM 10 (Go Edition)
Prozessor	MediaTek 6761WE, Quad-Core 1,8 GHz
GPU	IMG Power VR GE8300
Design	Glaspoptik
SIM	1 Micro-SIM + 1 Nano-SIM
Verfügbare Farben	Deep Grey, Deep Green, Gold
Größe	161,3 x 78,14 x 90 mm
Gewicht	190 g
Akku	3000 mAh Li-Po
Standby-Zeit	Bis zu 273 Std.
Sprechzeit	Bis zu 26,5 Std. (2G), bis zu 17 Std. (3G)
ROM	16 GB
RAM	1 GB
Externer Speicher	MicroSD bis zu 256 GB
Beschleunigungssensor	Ja
Magnetischer Sensor	Ja
Näherungssensor	Ja
Lichtsensor	Ja
SAR-Wert	Kopf: 0,608W/kg, Körper: 1,627W/kg, Limb: 2,563W/kg
Bildschirm	
Abmessungen	6 Zoll (15,24 cm) Display im 18:9 Breitbildformat
Typ	IPS-Technologie, 2,5D Glas
Farbe	16,7 Millionen
Auflösung	FWVGA+ (480 x 960), Pixeldichte: 179 PPI
Multi-Touch	Ja
Verbindungen	
WLAN / Wi-Fi	802.11 b/g/n
Tethering & Mobiler Hotspot	USB, Bluetooth®, Access Point Wi-Fi
Bluetooth Version	4.2
USB OTG	Nein
USB Anschluss	2.0
PC Synchronisation	Ja
Kopfhörerausgang	3,5 mm Klinke

Foto und Video	
Hauptkamera	8 Megapixel
Optionen	Face Beauty, Bokeh-Modus, Beauty Mode, Google Lens für Übersetzungen
Blitzlicht	Ja
Frontkamera	5 Megapixel
Digital Zoom	4-fach
Auto Fokus	Nein
Bildbearbeitung	Ja
Weißabgleich	Auto, Incandescent, Daylight, Fluorescent, Cloudy
Videoaufnahmen	1080p@30fps

Multimedia und Unterhaltung	
Stereo FM Radio	Ja
Audio Formate	MP3, MIDI, AAC, AMR
Bild Formate	JPEG, GIF, PNG, BMP
Video Formate	3GGP, MP4, 3GP, H.264

GPS-System	
GPS	Ja
A-GPS	Ja

Anpassung	
Sprachen	Englisch, Französisch, Italienisch, Deutsch, Spanisch, Portugiesisch, Niederländisch, Polnisch, Slowenisch, Griechisch, Arabisch, Türkisch, Kroatisch, Serbisch, Rumänisch, Thailändisch, Chinesisch, Vietnamesisch
Wiko-Funktionen	WIKO Launcher, Simple Mode, Google Assistant Button

Google™ Mobile Service	
Anwendungen	Ja

Lieferumfang	
Bedienungsanleitung	WIKO Y61 Smartphone, Soft Case, Schutzfolie, Netzadapter, Akku, Headset, Micro-USB-Kabel, Google Assistant-Benutzerhandbuch, Quick Start Guide und Sicherheitsbuch

Listungsdaten (EAN)	
Y61 (16GB+1GB) Deep Grey	6943279422743
Y61 (16GB+1GB) Deep Green	6943279422729
Y61 (16GB+1GB) Gold	6943279422866

Spezifikationen, Eigenschaften und Aussehen des Produkts können ohne vorherige Ankündigungsmittel geändert werden. Der Zugriff auf Google™ Anwendungen kann je nach Land unterschiedlich sein.



Die SAR (Specific Absorption Rate) für Mobiltelefone quantifiziert die maximale Exposition des Benutzers gegenüber elektromagnetischen Wellen, wenn sie neben dem Ohr verwendet wird. Die europäischen Vorschriften schreiben vor, dass die SAR 2 W/kg nicht überschreitet.
 © WIKO. Alle Rechte vorbehalten. Wi-Fi ist eingetragene Marke der Wi-Fi Alliance. Bluetooth ist eine eingetragene Marke von Bluetooth SIG. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.
 Wiko SAS, 1 Rue du Captain Dessemond 13007 Marseille - SIRET 530 072 206 00028 - APE 4652Z - Weitere Informationen: www.wikomobile.com