



Jahre Garantie*

ANSMANN Action COB LED

Kleine, helle, praktische Taschenlampe mit COB LED

Features

- Kleine, praktische Aluminiumtaschenlampe mit COB LED
- Sehr leichte Bauform und unkomplizierte Bedienung
- Ideal für unterwegs, passt in Jacken- bzw. Handtasche oder das Handschuhfach
- Unschlagbares Preis-Leistungsverhältnis
- Sehr geringer Energieverbrauch sorgt für eine lange Leuchtdauer
- Leuchtweite: ca. 19 m
- Lichtstrom: 175 Lumen
- Leuchtdauer: bis zu 6 Std.
- Incl. 3× Micro AAA Alkaline Batterien
- Verpackt in einer hochwertigen und ansprechenden farbigen Faltschachtel



Lichtstrom



Leuchtdauer



Aluminium-Gehäuse



inklusive Batterien



Artikelnummer: 1600-0399
Lieferumfang: Action COB LED, 3× AAA Batterien, Bedienungsanleitung
Zolltarifnummer: 85131000000
Verpackungseinheit: 96 (400 × 400 × 280 mm)



Spezifikationen

Leuchtmittel	COB LED
Leuchtweite	19 m
Lichtstrom	175 Lumen
Helligkeit	92 Lux
Schutzart	IPX3
Leuchtdauer	6 Std.
Stromversorgung	3× Micro AAA / LR03
Gehäusematerial	Aluminium
Verpackung	Karton
Betriebstemperatur	-10 - 25 °C
Lagertemperatur	-10 - 50 °C