



## DIGITRADIO 301 IR

DAB+/UKW/Internet-Radio

EAN	Art.-Nr.	Farbe	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Karton (BxHxT)	Gerät (BxHxT)
4019588049963	0000/4996	schwarz	1.54 kg	1 kg	26.60 x 22.20 x 18.00 cm	20.70 x 12.30 x 11.20 cm

### TOP-AUSSTATTUNG

DAB+ Digitalradio

UKW-Radio (mit RDS und PLL)

Grenzenlose Musikvielfalt via Internetradio

LC-Display mit Beleuchtung und Dot-Matrixanzeige

Favoritenspeicher (10 DAB+/10 UKW)

Integrierte WLAN-Konnektivität

UPnP-Audiostreaming im Heimnetzwerk

### UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Luftfeuchtigkeit: 5 - 90 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)

Umgebungstemperatur: 5 - 35 °C

### RADIOTYP

Stationäres Radio: Ja

### RADIO/EMPFANG

DAB+: 174 - 240 MHz

UKW/RDS: 87.5 - 108 MHz

Internetradio: Ja

Antenne: DAB/UKW-Teleskopantenne

### LAUTSPRECHER

Mono-Lautsprecher: Ja

Systemleistung: 2 W (RMS)

### ANSCHLÜSSE

Kopfhöreranschluss (3,5mm Klinke): 1

### BEDIENUNG/KOMFORT

Wecktimer: Ja

Sleptimer: Ja

Snooze-Funktion: Ja

Programmspeicher Favoriten UKW: 10

Programmspeicher Favoriten DAB+: 10

### DISPLAY

Größe: 2.3 Zoll

Typ: LCD

Dimmbar: Ja

RadioVIS: Ja

### WLAN

WLAN: 802.11 a/b/g/n (2,4-GHz- und 5-GHz Band werden unterstützt)

### UNTERSTÜTZTE FORMATE & CODECS

Audio-Formate: WMA, MP3, AAC

### SONSTIGE FEATURES

OSD-Sprachen: Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Norwegisch, Dänisch, Schwedisch

### STREAMING

Audiostreaming (UPnP): Ja

### STROMVERSORGUNG

Nennspannung: 230 V

Frequenz: 50 Hz

Netzteil: DC 9 V / 1000 mA

Netzteilart: Extern

### LEISTUNG/ENERGIEWERTE

Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: 9 W

Leistungsaufnahme Standbybetrieb: < 1 W

### LIEFERUMFANG

DIGITRADIO 301 IR, Netzteil, Bedienungsanleitung

