




### Grab & Go

JBL Go 3 sorgt für einen ausgefallenen Style und vollen JBL Pro Sound. Das attraktive und moderne neue Design, das farbige Material und die auffälligen Details machen ihn zum Pflicht-Accessoire für die nächste Party. Weil er wasser- und staubfest gemäß IP67 ist, bringt er dich mit JBL Pro Sound bei jedem Wetter in Schwung. Dank der integrierten Trageschleife begleitet er dich überallhin. Go 3 kommt in völlig neuen Farbtönen und -kombinationen, die von aktuellen Street-Fashion-Trends inspiriert sind. JBL Go 3 sieht so cool aus, wie er klingt.

### Merkmale

- ▶ Original JBL Pro Sound
- ▶ Cooler Style und ultra-tragbares Design
- ▶ Wasser- und staubfest gemäß IP67
- ▶ Kabelloses Bluetooth-Streaming
- ▶ 5 Stunden Wiedergabezeit
- ▶ Coole Farboptionen





## Merkmale und Vorteile

### Original JBL Pro Sound

Überraschend kräftiger JBL Pro Sound trotz der ultra-kompakten Größe des Go 3.

### Cooler Style und ultra-tragbares Design

Das ultra-tragbare Design des JBL Go 3 passt gut zu den aktuellen Fashion-Styles. Das farbige Material und die auffälligen Details lassen ihn so cool aussehen, wie er klingt.

### Wasser- und staubfest gemäß IP67

Fürs Schwimmbad. Für den Park. JBL Go 3 ist gemäß IP67 wasser- und staubfest, damit du ihn überall mitnehmen kannst.

### Kabelloses Bluetooth-Streaming

Kabelloses Musik-Streaming über dein Handy, Tablet oder jedes Bluetooth-fähige Gerät.

### 5 Stunden Wiedergabezeit

Mach dir keine Gedanken über Kleinigkeiten wie das Aufladen des Akkus. Go 3 bietet bis zu fünf Stunden Wiedergabezeit mit einer Aufladung.

### Cooler Farboptionen

JBL Go 3 kommt in exklusiven Farben, die von aktuellen Street-Fashion-Trends inspiriert sind, inklusive völlig neuer Farbtöne und -kombinationen.

## Verpackungsinhalt:

- 1 x JBL Go 3
- 1 x Typ-C-USB-Kabel
- 1 x Kurzanleitung
- 1 x Garantieschein
- 1 x Sicherheitsdatenblatt

## Technische Daten:

- ▶ Lautsprecher: 43 x 47 mm
- ▶ Ausgangsleistung: 4,2 W RMS
- ▶ Frequenzgang: 110 Hz bis 20 kHz
- ▶ Rauschabstand: > 85 dB
- ▶ Akkutyp: Lithium-Ionen-Polymer 2,7 Wh
- ▶ Akkuladungsdauer: 2,5 Stunden (5 V/1 A)
- ▶ Musikwiedergabezeit: Bis zu 5 Stunden (je nach Lautstärke und Audiodaten)
- ▶ Bluetooth®-Version: 5.1
- ▶ Bluetooth®-Profil: A2DP 1.3, AVRCP 1.6
- ▶ Bluetooth®-Sendefrequenzbereich: 2402–2480 MHz
- ▶ Bluetooth®-Sendeleistung: ≤ 8 dBm (EIRP)
- ▶ Bluetooth®-Übertragungsmodulation: GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK
- ▶ Abmessungen (B x H x T): 87,5 x 75 x 41,3 mm
- ▶ Gewicht: 0,209 kg