



Produktdetails

SSS

SSS Innensirene 12 V DC



Allgemeine Informationen	
Typ	SSS
Bestellnummer	GHV9270001V0001
EAN	4013232023200
Beschreibung	SSS Innensirene 12 V DC
Langbeschreibung	Elektronische Solid-State-Sirene mit intermittierendem Ton für Innenmontage. Intermittierender Ton, 2,7 kHz, 95 dB (A), 12 V DC, 5 mA.
Installation / Montage	
Montage- und Betriebsanleitung	2CDC541078D0202
Montageart	Aufputzmontage
Technische Daten	
Datenblatt, technische Information	2CDC541078D0202
Manuelle Bedienung	Nein
Anzahl Batterien	0

Elektrische Daten	
Hilfsspannung AC/DC	12 V DC
Verlustleistung	0.207 W

Design	
Farbe	lichtgrau

Abmessungen	
Breite	90 mm
Höhe	90 mm
Tiefe	37 mm
Gewicht	0.144 kg

Material Compliance	
RoHS Information	2CDK540220D2701
RoHS Status	nach EU Richtlinie 2011/65/EC
REACH Erklärung	9AKK108468A9644
REACH Information	enthält keine Stoffe > 0,1 Massenprozent
Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT)	9AKK108468A3363

Zertifikate und Deklarationen	
Konformitätserklärung - CE	2CDK540220D2701

Klassifizierungen	
ETIM 9	EC000195 - Optisches/Akustisches Signalgerät
eClass	V11.0 : 27143234
UNSPSC	39111709
Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel)	A
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2C

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Haus- und Gebäudeautomation → Einbruchmeldesysteme → Gefahrenmeldesystem - GMA → Sirenen (Akustisch)

Niederspannungsprodukte und Systeme → Haus- und Gebäudeautomation → KNX → Sicherheit

