



Produktdetails

VE5-2

VE5-2 Mech/Elekt Verriegelung passend für A30 -A(F)110



| Allgemeine Informationen |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ                      | VE5-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Bestellnummer            | 1SBN030210R1000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| EAN                      | 3471522121387                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Beschreibung             | VE5-2 Mech/Elekt Verriegelung passend für A30 -A(F)110                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Langbeschreibung         | Mechanische und elektrische Verriegelung für zwei nebeneinander montierte Schütze mit Spulen für Wechselstrom- oder Gleichstrombetätigung.<br>Bei Montage zwischen zwei Schützen verhindert die elektrische / mechanische Verriegelung, dass ein Schütz schließt, solange das andere Schütz noch geschlossen ist.<br>Passend für A30 -A(F)110 |
| Bestelldaten             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Mindestbestellmenge      | 1 Stück                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Zolltarifnummer          | 85389099                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Hauptdokumente           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                    |                      |
|------------------------------------|----------------------|
| Datenblatt, technische Information | 1SBC100122C0202_Ch04 |
| Montage- und Betriebsanleitung     | FPTC407713P0002      |
| CAD Maßzeichnung                   | 2CDC001079B0201      |

Abmessungen

|         |          |
|---------|----------|
| Breite  | 15 mm    |
| Tiefe   | 89.65 mm |
| Höhe    | 108 mm   |
| Gewicht | 0.146 kg |

Technische Daten

|                                                                          |                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anzahl Hilfskontakte Öffner                                              | 2                                                                                                                                                |
| Normen                                                                   | IEC/EN 60941-5-1, UL 60947-1, UL 60947-5-1, CSA C22.2 No. 60947-1-13, CSA C22.2 No. 60947-5-1-14                                                 |
| Bemessungsbetriebsspannung                                               | Hilfsstromkreis 690 V                                                                                                                            |
| Bemessungsfrequenz (f)                                                   | Hilfsstromkreis 50 / 60 Hz                                                                                                                       |
| Konventioneller thermischer Dauerstrom in freier Luft (I <sub>th</sub> ) | (nach IEC 60947-5-1, q = 40 °C) 16 A                                                                                                             |
| Bemessungsbetriebsstrom AC-15 (I <sub>e</sub> )                          | (500 V) 2 A<br>(690 V) 2 A<br>(24 / 127 V) 6 A<br>(220 / 240 V) 4 A<br>(380 / 400 V) 3 A                                                         |
| Kurzschlusschutzeinrichtung                                              | Hilfsstromkreis - Sicherungstyp gG 10 A                                                                                                          |
| Bemessungsbetriebsstrom DC-13 (I <sub>e</sub> )                          | (24 V) 6 A<br>(48 V) 2.8 A<br>(72 V) 1 A<br>(125 V) 0.55 A<br>(250 V) 0.3 A                                                                      |
| Bemessungsisolationsspannung (U <sub>i</sub> )                           | gemäß IEC 60947-5-1 690 V<br>(nach UL / CSA) 600 V                                                                                               |
| Mechanische Lebensdauer                                                  | 5 Million                                                                                                                                        |
| Schutzart                                                                | (nach IEC 60529, IEC 60947-1, EN 60529 Hilfsanschlussklemmen) IP20                                                                               |
| Anschlussart                                                             | Schraubklemme                                                                                                                                    |
| Geeignet für                                                             | AF45<br>AF50<br>AF63<br>AF75<br>AF95B<br>A30<br>A40<br>A45<br>A50<br>A63<br>A75<br>A95<br>A110<br>AE45<br>AE50<br>AE63<br>AE75<br>TAE45<br>TAE50 |

TAE75  
GA75  
GAE75  
AX50  
AX65  
AX80  
AX95  
AX115  
AX150

Material Compliance

|                                           |                                                                                         |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT) | 9AKK108467A5658                                                                         |
| REACH Erklärung                           | 2CMT2021-006202                                                                         |
| RoHS Information                          | 2CMT2021-006277                                                                         |
| RoHS Status                               | nach EU Richtlinie 2011/65/EC                                                           |
| WEEE B2C / B2B                            | B2B                                                                                     |
| WEEE Kategorie                            | 5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte) |

Zertifikate und Deklarationen

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| CB Zertifikat                | CB_CN_37804             |
| CCC Zertifikat               | CCC_2016010304881659    |
| CQC Zertifikat               | CQC2016010304881659     |
| Konformitätserklärung - CCC  | 2020970304002733        |
| Konformitätserklärung - CE   | 1SBD250814U1000         |
| Konformitätserklärung - UKCA | 1SBD250831U1000         |
| GOST Zertifikat              | GOST_POCCFRME77B07175   |
| RINA Zertifikat              | RINA_ELE172319XG001     |
| UL Zertifikat                | UL_20160418-E252354_5_5 |

Verpackungsinformationen

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| Menge Verpackungseinheit 1         | Karton 1 Stück |
| Breite Verpackungseinheit 1        | 146 mm         |
| Länge Verpackungseinheit 1         | 153.5 mm       |
| Höhe Verpackungseinheit 1          | 26 mm          |
| Bruttogewicht Verpackungseinheit 1 | 0.146 kg       |
| EAN Verpackungseinheit 1           | 3471522121387  |
| Menge Verpackungseinheit 2         | 36 Stück       |
| Bruttogewicht Verpackungseinheit 2 | 5.256 kg       |

Klassifizierungen

|                                    |                                                      |
|------------------------------------|------------------------------------------------------|
| ETIM 4                             | EC002498 - Zubehör für Niederspannungs-Schalttechnik |
| ETIM 5                             | EC002498 - Zubehör für Niederspannungs-Schalttechnik |
| ETIM 6                             | EC001044 - Mechanische Verriegelung für Schalter     |
| ETIM 7                             | EC001044 - Mechanische Verriegelung für Schalter     |
| ETIM 8                             | EC001044 - Mechanische Verriegelung für Schalter     |
| eClass                             | V11.0 : 27371303                                     |
| UNSPSC                             | 39122221                                             |
| IDEA Granular Category Code (IGCC) | 5219 >> Schalterteil oder Zubehör                    |

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalt- und Steuerungstechnik → Schütze → Blockschütze

