



Produktdetails

ZK150P5

ZK150P5 Anschlussklemme 2,5 - 50qmm, 47 mm x 16 mm x 26.5 mm



| Allgemeine Informationen |                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ                      | ZK150P5                                                                                                                                                                                  |
| Bestellnummer            | 2CPX062633R9999                                                                                                                                                                          |
| EAN                      | 4011617626336                                                                                                                                                                            |
| Beschreibung             | ZK150P5 Anschlussklemme 2,5 - 50qmm, 47 mm x 16 mm x 26.5 mm                                                                                                                             |
| Langbeschreibung         | Anschlussklemmen, zum Aufrasten auf Cu-Schienen mit Haltefeder, Einsatzbereich für Kupfer-Schienen Stärke: 5 mm, Anschlussquerschnitt von 2,5 mm² bis 50 mm², Verpackungseinheit 5 Stück |

| Technische Daten           |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Geeignet für               | Other              |
| Anzahl Pole                | 1                  |
| Anzahl Sicherungsautomaten | "                  |
| Gehäusetyp                 | Klemmen            |
| Montageart                 | Schnappbefestigung |
| Platzeinheiten (PLE)       | 0                  |
| Zählerfelder               | 0                  |

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Bemessungsquerschnitt | 50 mm     |
| Anschlussart          | Anschluss |

Material Compliance

|                                           |                                                       |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| RoHS Information                          | 2CPC100019X0201                                       |
| RoHS Status                               | nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)    |
| RoHS Datum                                | 20230918                                              |
| REACH Erklärung                           | 2CPC100005X0201                                       |
| REACH Information                         | enthält keine Stoffe > 0,1 Massenprozent              |
| Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT) | 9AKK108468A3363                                       |
| SCIP                                      | 21ffe197-2c1b-4d4e-99aa-f86410b0ec46 Deutschland (DE) |

Abmessungen

|         |         |
|---------|---------|
| Breite  | 16 mm   |
| Höhe    | 47 mm   |
| Tiefe   | 26.5 mm |
| Gewicht | 0.24 kg |

Bestelldaten

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Menge                | Packung 1 Stück |
| Verpackungseinheit 1 |                 |
| Bruttogewicht        | 0.25 kg         |
| Verpackungseinheit 1 |                 |

Zertifikate und Deklarationen

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Konformitätserklärung - CE | 2CPC100019X0201 |
|----------------------------|-----------------|

Installation / Montage

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Montage- und Betriebsanleitung | No document needed |
|--------------------------------|--------------------|

Hauptdokumente

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| Datenblatt, technische Information | 2CPC000001C0101 |
|                                    | 2CPC000002C0101 |
|                                    | 2CPC000377C0101 |

Klassifizierungen

|                |                                                                                         |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| ETIM 8         | EC000001 - Sammelschienenklemme                                                         |
| ETIM 9         | EC000001 - Sammelschienenklemme                                                         |
| WEEE Kategorie | 5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte) |
| WEEE B2C / B2B | B2C                                                                                     |
| CN8            | 85369010                                                                                |

eClass

V11.0 : 27141146

Kennbuchstabe  
(elektrische  
Betriebsmittel)

---

U

---

## Kategorien

---

Niederspannungsprodukte und Systeme → Energie-Verteilersysteme → Unterverteiler → Innenausbausystem → CombiLine N -  
Zubehör → Klemmen

