



Produktdetails

2661 U

Lichtsignal-Einsatz ohne Beleuchtung weiß



Allgemeine Informationen	
Typ	2661 U
Bestellnummer	2CKA001511A0096
EAN	4011395059005
Beschreibung	Lichtsignal-Einsatz ohne Beleuchtung weiß
Langbeschreibung	Lichtsignal-Einsatz mit E 10-Gewinde Ohne Haube.

Installation / Montage	
Montage- und Betriebsanleitung	No document needed
Montageart	Unterputzmontage
Befestigungsart	Spreize Schrauben

Umgebungsbedingungen	
Schutzart	IP20

Technische Daten	
Datenblatt, technische Information	No document needed
Kontaktart	Schließer (NO)
Lampensockeltyp	E10
Leuchtmittel	ohne Beleuchtung

Elektrische Daten	
Bemessungsspannung (U _r)	250 V
Hilfsspannung AC/DC	250 V AC/DC
Leistung / Watt	3 V·A

Design	
Schalterdesign	Plattform 63 Busch-Duro 2000® SI Reflex SI Busch-balance® SI future® linear Busch-axcent® solo® pur edelstahl carat® Busch-dynasty® Allwetter 44® (IP44) impuls
Schalterdesign Variante	Busch-Duro 2000® SI Busch-Duro 2000® SI Linear Reflex SI Reflex SI Linear future® future® linear Busch-axcent® Busch-axcent® pur
Ausführung der Oberfläche	unbehandelt matt
Werkstoff	Thermoplastischer Kunststoff
RAL Nummer	RAL 1013 - perlweiß
Farbe	weiß

Abmessungen	
Breite	71 mm
Höhe	71 mm
Tiefe	39.5 mm
Gewicht	54.5 g
Einbautiefe (t ₂)	32 mm

Material Compliance	
RoHS Information	2CKA200000E0476
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
REACH Erklärung	2CKA309999E9999
REACH Information	enthält keine Stoffe > 0,1 Massenprozent
Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT)	9AKK108468A3363

Zertifikate und Deklarationen	
Konformitätserklärung - CE	2CKA100000E0364
Klassifizierungen	
ETIM 9	EC000064 - Info-Lichtsignal für Installationsschalterprogramme
eClass	V11.0 : 27144032
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2C

Accessories					
Identifizier	Description	Type	Quantity	Unit Of Measure	
2CKA001784A0222	Glühlampe mit E 10 Gewinde lichtstark, für Lichtsignale weiß Glühlampe 240 V farblos	8340	1	Stück	
2CKA001784A0255	Glühlampe mit E 10 Gewinde für Lichtsignale weiß Glühlampe 12 V farblos	8342	1	Stück	
2CKA001784A0263	Glühlampe mit E 10 Gewinde für Lichtsignale weiß Glühlampe 24 V farblos	8343	1	Stück	
2CKA001512A0228	Zentralscheibe alpinweiß - Busch-balance® SI	1756-914	1	Stück	
2CKA001565A0167	Haube für Lichtsignal glasklar - Busch-balance® SI	1565-11	1	Stück	
2CKA001565A0175	Haube für Lichtsignal rot - Busch-balance® SI	1565-12	1	Stück	
2CKA001565A0183	Haube für Lichtsignal grün - Busch-balance® SI	1565-13	1	Stück	
2CKA001710A4096	Zwischenring für Zentralscheiben Busch-balance® SI studioweiß - Plattform 63	1747 BSI-84	1	Stück	
2CKA001565A0191	Abdeckung glasklar - Allwetter 44® (IP44)	2664-11-101	1	Stück	
2CKA001565A0209	Abdeckung rot - Allwetter 44® (IP44)	2664-12-101	1	Stück	
2CKA001565A0217	Abdeckung grün - Allwetter 44® (IP44)	2664-13-101	1	Stück	
2CKA001512A0193	Abdeckung glasklar - Busch-Duro 2000® SI	2526-11	1	Stück	
2CKA001512A0201	Abdeckung rot - Busch-Duro 2000® SI	2526-12	1	Stück	
2CKA001512A0219	Abdeckung grün - Busch-Duro 2000® SI	2526-13	1	Stück	
2CKA001512A0227	Abdeckung orange - Busch-Duro 2000® SI	2526-14	1	Stück	
2CKA001710A3863	Zwischenring Reflex SI/SI Linear Zentralscheiben Busch-Duro 2000® SI und Reflex SI studioweiß - Plattform 63	1747 SI-84	1	Stück	

Kategorien
Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Unterputz-Einsätze → Licht / Signalisierung

