




Produktdetails

2020 US-201

Wipptaster-Einsatz 1-poliger Taster mit Glow lamp - 1 Schließer 10 A



Allgemeine Informationen	
Typ	2020 US-201
Bestellnummer	2CKA001413A0483
EAN	4011395045602
Beschreibung	Wipptaster-Einsatz 1-poliger Taster mit Glow lamp - 1 Schließer 10 A
Langbeschreibung	1-poliger Schließer (Arbeitsstrom) Mit zwei unabhängigen Meldekontakten. Rückseitiger Leiteranschluss mit Federklemme und seitlichem Federlöser. Der Lampenhalter kann rückseitig eingesteckt werden. Glimmlampe kann von vorne eingesteckt werden.
Installation / Montage	
Montage- und Betriebsanleitung	No document needed
Verdrahtungsplan	2CKA000097E0031
Montageart	Unterputzmontage
Befestigungsart	Spreize Schrauben

Umgebungsbedingungen	
Schutzart	IP20

Technische Daten	
Datenblatt, technische Information	No document needed
Konfiguration der Kontakte	1 Schließer
Anzahl Pole	1
Anzahl Ausgänge	1
Anzahl Eingänge	2
Anzahl Wippschalter	1
Schaltungsart	1-poliger Taster
Bedienteilausführung	Taster
Leuchtmittel	Glow lamp
Beleuchtung	wahlweise

Elektrische Daten	
Bemessungsspannung (U _r)	250 V
Bemessungsstrom (I _n)	10 A
Anzahl Kontakte Schließer	1

Design	
Schalterdesign	Plattform 63 Busch-Duro 2000® SI Reflex SI Busch-balance® SI Busch-art linear® future® linear Busch-axcent® solo® pur edelstahl carat® Busch-dynasty® Allwetter 44® (IP44) alpha
Schalterdesign Variante	Busch-Duro 2000® SI Busch-Duro 2000® SI Linear Reflex SI Reflex SI Linear Busch-art linear® Busch-art linear® - mit Dekorning Busch-art linear® - Echtmaterial future® future® linear Busch-axcent® Busch-axcent® pur alpha nea® alpha exclusive®
Ausführung der Oberfläche	unbehandelt matt
Werkstoff	Thermoplastischer Kunststoff
Beschriftungsfeld	Nein

RAL Nummer	RAL 5010 - enzianblau
Farbe	blau

Abmessungen

Breite	71 mm
Höhe	71 mm
Tiefe	40 mm
Gewicht	60 g
Einbautiefe (t2)	25 mm
Maßzeichnung	2CKA000097E0490

Material Compliance

RoHS Information	2CKA200000E0362
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
REACH Erklärung	2CKA309999E9999
REACH Information	enthält keine Stoffe > 0,1 Massenprozent
Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT)	9AKK108468A3363

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	2CKA100000E0268
Konformitätserklärung - UKCA	2CKA400000E0425

Klassifizierungen

ETIM 9	EC000029 - Taster
eClass	V11.0 : 27144044
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2C

Accessories

Identifizier	Description	Type	Quantity	Unit Of Measure
2CKA001751A1617	Wippe für Schalter/Taster, Einzelwippe platin - alpha	1786-20	1	Stück
2CKA001751A1708	Wippe für Schalter/Taster, Einzelwippe bronze - alpha	1786-21	1	Stück
2CKA001751A2094	Wippe für Schalter/Taster, Einzelwippe studioweiß - alpha	1786-24G	1	Stück
2CKA001751A2832	Wippe für Schalter/Taster, Einzelwippe titan - alpha	1786-266	1	Stück
2CKA001751A3012	Wippe für Schalter/Taster, Einzelwippe graumetallic - Plattform 63	1786-803	1	Stück
2CKA001751A2926	Wippe für Schalter/Taster, Einzelwippe anthrazit - Plattform 63	1786-81	1	Stück
2CKA001751A2741	Wippe für Schalter/Taster, Einzelwippe elfenbeinweiß - Plattform 63	1786-82	1	Stück

2CKA001751A2943	Wippe für Schalter/Taster, Einzelwippe alusilber - Plattform 63	1786-83	1	Stück
2CKA001751A2749	Wippe für Schalter/Taster, Einzelwippe studioweiß - Plattform 63	1786-84	1	Stück
2CKA001751A2956	Wippe für Schalter/Taster, Einzelwippe edelstahl - pur edelstahl	1786-866	1	Stück
2CKA001751A3027	Wippe für Schalter/Taster, Einzelwippe studioweiß matt - Plattform 63	1786-884	1	Stück
2CKA001751A3041	Wippe für Schalter/Taster, Einzelwippe schwarz matt - Plattform 63	1786-885	1	Stück
2CKA001434A0448	Wippe mit Aufdruck für Schalter/Taster, Einzelwippe weiß - Busch-Duro 2000® SI	2546-212	1	Stück
2CKA001434A0554	Wippe mit neutralem Symbol anschraubbar (Halteelement) Markierung für Schalter/Taster, Einzelwippe alpinweiß - Reflex SI	2546-214	1	Stück
2CKA001434A0662	Wippe anschraubbar (Halteelement) für Schalter/Taster, Einzelwippe alpinweiß - Busch -balance® SI	2546-914	1	Stück
2CKA001731A2002	Wippe für Schalter/Taster, Einzelwippe alpinweiß - Busch-balance® SI	2506-914	1	Stück
2CKA001731A2003	Wippe für Schalter/Taster, Einzelwippe rot - Busch-balance® SI	2506-917	1	Stück
2CKA001731A0223	Wippe für Schalter/Taster, Einzelwippe weiß - Busch-Duro 2000® SI	2506-212	1	Stück
2CKA001731A0876	Wippe für Schalter/Taster, Einzelwippe alpinweiß - Reflex SI	2506-214	1	Stück
2CKA001731A1007	Wippe - für Schalter/Taster, Einzelwippe schwarz - Reflex SI	2506-215	1	Stück
2CKA001731A4012	Wippe für Schalter/Taster, Einzelwippe rot - Reflex SI	2506-217-101	1	Stück
2CKA001784A0032	Beleuchtungseinsatz Schalter/Taster weiß Glühlampe 24 V	8337-1	1	Stück
2CKA001731A4007	Wippe mit Beschriftungsfeld für Schalter/Taster, Einzeltaster mit Kontrolllicht grün - Plattform 63	1764 NLI-13-82	1	Stück
2CKA001731A1858	Wippe mit Beschriftungsfeld für Schalter/Taster, Einzelwippe elfenbeinweiß - alpha	1764 NLI-22G	1	Stück
2CKA001731A1569	Wippe mit Beschriftungsfeld für Schalter/Taster, Einzelwippe mit Kontrolllicht studioweiß - alpha	1764 NLI-24G	1	Stück
2CKA001731A1975	Wippe mit Beschriftungsfeld für Schalter/Taster, Einzelwippe graumetallic - Plattform 63	1764 NLI-803	1	Stück
2CKA001731A1552	Wippe mit Beschriftungsfeld für Schalter/Taster, Einzeltaster mit Kontrolllicht anthrazit - Plattform 63	1764 NLI-81	1	Stück
2CKA001731A1876	Wippe mit Beschriftungsfeld für Schalter/Taster, Einzeltaster mit Kontrolllicht elfenbeinweiß - Plattform 63	1764 NLI-82	1	Stück
2CKA001731A1948	Wippe mit Beschriftungsfeld für Schalter/Taster, Einzeltaster mit Kontrolllicht alusilber - Plattform 63	1764 NLI-83	1	Stück
2CKA001731A1877	Wippe mit Beschriftungsfeld für Schalter/Taster, Einzeltaster mit Kontrolllicht studioweiß - Plattform 63	1764 NLI-84	1	Stück
2CKA001731A1953	Wippe mit Beschriftungsfeld für Schalter/Taster, Einzeltaster mit Kontrolllicht edelstahl - pur edelstahl	1764 NLI-866	1	Stück
2CKA001731A1985	Wippe mit Beschriftungsfeld für Schalter/Taster, Einzeltaster mit Kontrolllicht studioweiß matt - Plattform 63	1764 NLI-884	1	Stück

2CKA001731A1982	Wippe mit Beschriftungsfeld für Schalter/Taster, Einzeltaster mit Kontrolllicht schwarz matt - Plattform 63	1764 NLI-885	1	Stück
2CKA001731A0256	Wippe für Schalter/Taster, Einzelwippe weiß - Busch-Duro 2000® SI	2509-212	1	Stück
2CKA001731A0900	Wippe für Schalter/Taster, Einzelwippe alpinweiß - Reflex SI	2509-214	1	Stück
2CKA001731A2006	Wippe mit kleiner roter Kalotte für Schalter/Taster, Einzelwippe alpinweiß - Busch -balance® SI	2509-914	1	Stück
2CKA001751A1625	Wippe für Schalter/Taster, Einzelwippe platin - alpha	1789-20	1	Stück
2CKA001751A1716	Wippe für Schalter/Taster, Einzelwippe bronze - alpha	1789-21	1	Stück
2CKA001751A2490	Wippe für Schalter/Taster, Einzelwippe elfenbeinweiß - alpha	1789-22G	1	Stück
2CKA001751A2102	Wippe für Schalter/Taster, Einzelwippe studioweiß - alpha	1789-24G	1	Stück
2CKA001751A2825	Wippe für Schalter/Taster, Einzelwippe palladium - alpha	1789-260	1	Stück
2CKA001751A2836	Wippe für Schalter/Taster, Einzelwippe titan - alpha	1789-266	1	Stück
2CKA001751A3013	Wippe für Schalter/Taster, Einzelwippe graumetallic - Plattform 63	1789-803	1	Stück
2CKA001751A2928	Wippe für Schalter/Taster, Einzelwippe anthrazit - Plattform 63	1789-81	1	Stück
2CKA001751A2813	Wippe für Schalter/Taster, Einzelwippe elfenbeinweiß - Plattform 63	1789-82	1	Stück
2CKA001751A2945	Wippe für Schalter/Taster, Einzelwippe alusilber - Plattform 63	1789-83	1	Stück
2CKA001751A2814	Wippe für Schalter/Taster, Einzelwippe studioweiß - Plattform 63	1789-84	1	Stück
2CKA001751A2957	Wippe für Schalter/Taster, Einzelwippe edelstahl - pur edelstahl	1789-866	1	Stück
2CKA001751A3033	Wippe für Schalter/Taster, Einzelwippe studioweiß matt - Plattform 63	1789-884	1	Stück
2CKA001751A3047	Wippe für Schalter/Taster, Einzelwippe schwarz matt - Plattform 63	1789-885	1	Stück
2CKA001731A2016	Wippe für Schalter/Taster, Einzelwippe alpinweiß - Busch-balance® SI	1789-914	1	Stück
2CKA001731A0272	Wippe mit Aufdruck - für Schalter/Taster, Einzelwippe weiß - Busch-Duro 2000® SI	2520 LI-212	1	Stück
2CKA001731A0934	Wippe 1-fach, mit Symbol "Licht" - für Schalter/Taster, Einzelwippe alpinweiß - Reflex SI	2520 LI-214	1	Stück
2CKA001751A3185	Wippe mit Aufdruck für Schalter/Taster, Einzelwippe graumetallic - Plattform 63	2520 LI-803	1	Stück
2CKA001751A3186	Wippe mit Aufdruck Zeichen 0 und 1 für Schalter/Taster, Einzelwippe anthrazit - Plattform 63	2520 LI-81	1	Stück
2CKA001751A3187	Wippe mit Aufdruck Symbol "Schlüssel/Tür" für Schalter/Taster, Einzelwippe elfenbeinweiß - Plattform 63	2520 LI-82	1	Stück
2CKA001751A3188	Wippe mit Aufdruck - für Schalter/Taster, Einzelwippe alusilber - Plattform 63	2520 LI-83	1	Stück
2CKA001751A3189	Wippe mit Aufdruck - für Schalter/Taster, Einzelwippe studioweiß - Plattform 63	2520 LI-84	1	Stück
2CKA001751A3191	Wippe mit Aufdruck - für Schalter/Taster, Einzelwippe edelstahl - pur edelstahl	2520 LI-866	1	Stück
2CKA001751A3192	Wippe mit Aufdruck - für Schalter/Taster, Einzelwippe studioweiß matt - Plattform 63	2520 LI-884	1	Stück

2CKA001751A3193	Wippe mit Aufdruck - für Schalter/Taster, Einzelwippe schwarz matt - Plattform 63	2520 LI-885	1	Stück
2CKA001731A2010	Wippe 1-fach, mit Symbol "Licht" - für Schalter/Taster, Einzelwippe alpinweiß - Busch -balance® SI	2520 LI-914	1	Stück
2CKA001731A0314	Wippe offen für Symbol für Schalter/Taster, Einzelwippe weiß - Busch-Duro 2000® SI	2520-212	1	Stück
2CKA001731A0926	Wippe offen für Symbol für Schalter/Taster, Einzelwippe alpinweiß - Reflex SI	2520-214	1	Stück
2CKA001731A2008	Wippe offen für Symbol für Schalter/Taster, Einzelwippe alpinweiß - Busch-balance® SI	2520-914	1	Stück
2CKA001731A0561	Wippe mit Beschriftungsfeld für Schalter/Taster, Einzelwippe weiß - Busch-Duro 2000® SI	2506 N-212	1	Stück
2CKA001731A0520	Wippe mit Beschriftungsfeld für Schalter/Taster, Einzelwippe alpinweiß - Reflex SI	2506 N-214	1	Stück
2CKA001731A2013	Wippe mit Beschriftungsfeld für Schalter/Taster, Einzelwippe alpinweiß - Busch -balance® SI	2506 N-914	1	Stück
2CKA001731A4009	Wippe mit Beschriftungsfeld für Schalter/Taster, Einzelwippe mit Kontrolllicht grün - Busch-balance® SI	2510 NLI-13-914	1	Stück
2CKA001731A1445	Wippe mit Beschriftungsfeld für Schalter/Taster, Einzelwippe mit Kontrolllicht weiß - Busch-Duro 2000® SI	2510 NLI-212	1	Stück
2CKA001731A1452	Wippe mit Beschriftungsfeld für Schalter/Taster, Einzelwippe mit Kontrolllicht alpinweiß - Reflex SI	2510 NLI-214	1	Stück
2CKA001731A2014	Wippe mit Beschriftungsfeld für Schalter/Taster, Einzelwippe mit Kontrolllicht alpinweiß - Busch-balance® SI	2510 NLI-914	1	Stück
2CKA001731A4010	Wippe mit Beschriftungsfeld für Schalter/Taster, Einzelwippe mit Kontrolllicht rot - Busch-balance® SI	2510 NLI-917	1	Stück
2CKA001731A0231	Wippe Zeichen 0 und 1 für Schalter/Taster, Einzelwippe weiß - Busch-Duro 2000® SI	2502-212	1	Stück
2CKA001731A0884	Wippe mit Aufdruck Zeichen 0 und 1 für Schalter/Taster, Einzelwippe alpinweiß - Reflex SI	2502-214	1	Stück
2CKA001731A2004	Wippe mit Aufdruck Zeichen 0 und 1 für Schalter/Taster, Einzelwippe alpinweiß - Busch -balance® SI	2502-914	1	Stück
2CKA001434A0455	Wippe mit Aufdruck Zeichen 0 und 1 für Schalter/Taster, Einzelwippe weiß - Busch-Duro 2000® SI	2544-212	1	Stück
2CKA001434A0570	Wippe mit Aufdruck Zeichen 0 und 1 für Schalter/Taster, Einzelwippe alpinweiß - Reflex SI	2544-214	1	Stück
2CKA001434A0663	Wippe für Schalter/Taster, Einzelwippe alpinweiß - Busch-balance® SI	2544-914	1	Stück
2CKA001751A3146	Wippe für Schalter/Taster, Einzelwippe graumetallic - Plattform 63	1789 N-803	1	Stück
2CKA001751A3147	Wippe für Schalter/Taster, Einzelwippe anthrazit - Plattform 63	1789 N-81	1	Stück
2CKA001751A3148	Wippe für Schalter/Taster, Einzelwippe elfenbeinweiß - Plattform 63	1789 N-82	1	Stück
2CKA001751A3149	Wippe für Schalter/Taster, Einzelwippe alusilber - Plattform 63	1789 N-83	1	Stück
2CKA001751A3150	Wippe für Schalter/Taster, Einzelwippe studioweiß - Plattform 63	1789 N-84	1	Stück
2CKA001751A3152	Wippe für Schalter/Taster, Einzelwippe edelstahl - pur edelstahl	1789 N-866	1	Stück

2CKA001751A3153	Wippe für Schalter/Taster, Einzelwippe studioweiß matt - Plattform 63	1789 N-884	1	Stück
2CKA001751A3154	Wippe für Schalter/Taster, Einzelwippe schwarz matt - Plattform 63	1789 N-885	1	Stück
2CKA001731A2009	Wippe für Schalter/Taster, Einzelwippe alpinweiß - Busch-balance® SI	1789 N-914	1	Stück
2CKA001751A1633	Wippe mit Aufdruck Symbol "Licht" für Schalter/Taster, Einzelwippe platin - alpha	1789 LI-20	1	Stück
2CKA001751A1724	Wippe mit Aufdruck Symbol "Licht" für Schalter/Taster, Einzelwippe bronze - alpha	1789 LI-21	1	Stück
2CKA001751A2516	Wippe mit Aufdruck Symbol "Licht" für Schalter/Taster, Einzelwippe elfenbeinweiß - alpha	1789 LI-22G	1	Stück
2CKA001751A2201	Wippe mit Aufdruck Symbol "Licht" für Schalter/Taster, Einzelwippe studioweiß - alpha	1789 LI-24G	1	Stück
2CKA001751A2828	Wippe mit Aufdruck Symbol "Licht" für Schalter/Taster, Einzelwippe palladium - alpha	1789 LI-260	1	Stück
2CKA001751A2839	Wippe mit Aufdruck Symbol "Licht" für Schalter/Taster, Einzelwippe titan - alpha	1789 LI-266	1	Stück
2CKA001753A4815	Zentralscheibe mit Aufdruck Symbol "Licht" für Schalter/Taster, Einzelwippe alpinweiß - impuls	1789 LI-74	1	Stück
2CKA001753A0187	Zentralscheibe mit Aufdruck Symbol "Licht" für Schalter/Taster, Einzelwippe studioweiß matt - impuls	1789 LI-774	1	Stück
2CKA001753A0156	Zentralscheibe mit Aufdruck Symbol "Licht" für Schalter/Taster, Einzelwippe schwarz matt - impuls	1789 LI-775	1	Stück
2CKA001753A0073	Zentralscheibe mit Aufdruck Symbol "Licht" für Schalter/Taster, Einzelwippe alusilber - impuls	1789 LI-783	1	Stück
2CKA001753A5291	Zentralscheibe mit Aufdruck Symbol "Licht" für Schalter/Taster, Einzelwippe champagner metallic - impuls	1789 LI-79	1	Stück
2CKA001751A3014	Wippe mit Aufdruck Symbol "Licht" für Schalter/Taster, Einzelwippe graumetallic - Plattform 63	1789 LI-803	1	Stück
2CKA001751A2931	Wippe mit Aufdruck Symbol "Licht" für Schalter/Taster, Einzelwippe anthrazit - Plattform 63	1789 LI-81	1	Stück
2CKA001751A2745	Wippe mit Aufdruck Symbol "Licht" für Schalter/Taster, Einzelwippe elfenbeinweiß - Plattform 63	1789 LI-82	1	Stück
2CKA001751A2951	Wippe mit Aufdruck Symbol "Licht" für Schalter/Taster, Einzelwippe alusilber - Plattform 63	1789 LI-83	1	Stück
2CKA001751A2753	Wippe mit Aufdruck Symbol "Licht" für Schalter/Taster, Einzelwippe studioweiß - Plattform 63	1789 LI-84	1	Stück
2CKA001751A2958	Wippe mit Aufdruck Symbol "Licht" für Schalter/Taster, Einzelwippe edelstahl - pur edelstahl	1789 LI-866	1	Stück
2CKA001751A3031	Wippe mit Aufdruck Symbol "Licht" für Schalter/Taster, Einzelwippe studioweiß matt - Plattform 63	1789 LI-884	1	Stück
2CKA001751A3045	Wippe mit Aufdruck Symbol "Licht" für Schalter/Taster, Einzelwippe schwarz matt - Plattform 63	1789 LI-885	1	Stück
2CKA001731A2017	Wippe mit Aufdruck Symbol "Licht" für Schalter/Taster, Einzelwippe alpinweiß - Busch -balance® SI	1789 LI-914	1	Stück
2CKA001731A4011	Wippe mit Beschriftungsfeld für Schalter/Taster, Einzeltaster mit Kontrolllicht rot - Plattform 63	1764 NLI-12-82 -101	1	Stück

2CKA001751A1674	Wippe für Schalter/Taster, Einzelwippe platin - alpha	1788-20	1	Stück
2CKA001751A1765	Wippe mit Aufdruck Symbol "Licht" für Schalter/Taster, Einzelwippe bronze - alpha	1788-21	1	Stück
2CKA001751A2557	Wippe für Schalter/Taster, Einzelwippe elfenbeinweiß - alpha	1788-22G	1	Stück
2CKA001751A2326	Wippe für Schalter/Taster, Einzelwippe studioweiß - alpha	1788-24G	1	Stück
2CKA001751A2823	Wippe für Schalter/Taster, Einzelwippe palladium - alpha	1788-260	1	Stück
2CKA001751A2834	Wippe für Schalter/Taster, Einzelwippe titan - alpha	1788-266	1	Stück
2CKA001751A3017	Wippe für Schalter/Taster, Einzelwippe graumetallic - Plattform 63	1788-803	1	Stück
2CKA001751A2927	Wippe für Schalter/Taster, Einzelwippe anthrazit - Plattform 63	1788-81	1	Stück
2CKA001751A2742	Wippe für Schalter/Taster, Einzelwippe elfenbeinweiß - Plattform 63	1788-82	1	Stück
2CKA001751A2954	Wippe mit Aufdruck Zeichen 0 und 1 für Schalter/Taster, Einzelwippe alusilber - Plattform 63	1788-83	1	Stück
2CKA001751A2750	Wippe für Schalter/Taster, Einzelwippe studioweiß - Plattform 63	1788-84	1	Stück
2CKA001751A2961	Wippe für Schalter/Taster, Einzelwippe edelstahl - pur edelstahl	1788-866	1	Stück
2CKA001751A3028	Wippe für Schalter/Taster, Einzelwippe studioweiß matt - Plattform 63	1788-884	1	Stück
2CKA001751A3042	Wippe für Schalter/Taster, Einzelwippe schwarz matt - Plattform 63	1788-885	1	Stück
2CKA001751A1690	Wippe mit Aufdruck Heizung für Schalter/Taster, Einzelwippe platin - alpha	1789 H-20	1	Stück
2CKA001751A1781	Wippe mit Aufdruck Heizung für Schalter/Taster, Einzelwippe bronze - alpha	1789 H-21	1	Stück
2CKA001751A2573	Wippe mit Aufdruck Heizung für Schalter/Taster, Einzelwippe elfenbeinweiß - alpha	1789 H-22G	1	Stück
2CKA001751A2375	Wippe mit Aufdruck Heizung für Schalter/Taster, Einzelwippe studioweiß - alpha	1789 H-24G	1	Stück
2CKA001751A2826	Wippe mit Aufdruck Heizung für Schalter/Taster, Einzelwippe palladium - alpha	1789 H-260	1	Stück
2CKA001751A2837	Wippe mit Aufdruck Heizung für Schalter/Taster, Einzelwippe titan - alpha	1789 H-266	1	Stück
2CKA001753A0068	Zentralscheibe mit Beschriftungsfeld für Schalter/Taster, Einzelwippe elfenbeinweiß - impuls	1789 H-72-101	1	Stück
2CKA001753A6588	Zentralscheibe mit Beschriftungsfeld für Schalter/Taster, Einzelwippe alpinweiß - impuls	1789 H-74-101	1	Stück
2CKA001753A0184	Zentralscheibe mit Beschriftungsfeld für Schalter/Taster, Einzelwippe studioweiß matt - impuls	1789 H-774-101	1	Stück
2CKA001753A0154	Zentralscheibe mit Beschriftungsfeld für Schalter/Taster, Einzelwippe schwarz matt - impuls	1789 H-775-101	1	Stück
2CKA001753A0069	Zentralscheibe mit Beschriftungsfeld für Schalter/Taster, Einzelwippe alusilber - impuls	1789 H-783-101	1	Stück
2CKA001753A6612	Zentralscheibe mit Beschriftungsfeld für Schalter/Taster, Einzelwippe champagner metallic - impuls	1789 H-79-101	1	Stück
2CKA001751A3019	Wippe mit Aufdruck Heizung für Schalter/Taster, Einzelwippe graumetallic - Plattform 63	1789 H-803	1	Stück

2CKA001751A2929	Wippe mit Aufdruck Heizung für Schalter/Taster, Einzelwippe anthrazit - Plattform 63	1789 H-81	1	Stück
2CKA001751A2743	Wippe mit Aufdruck Heizung für Schalter/Taster, Einzelwippe elfenbeinweiß - Plattform 63	1789 H-82	1	Stück
2CKA001751A2955	Wippe mit Aufdruck Heizung für Schalter/Taster, Einzelwippe alusilber - Plattform 63	1789 H-83	1	Stück
2CKA001751A2751	Wippe mit Aufdruck Heizung für Schalter/Taster, Einzelwippe studioweiß - Plattform 63	1789 H-84	1	Stück
2CKA001751A2963	Wippe mit Aufdruck Heizung für Schalter/Taster, Einzelwippe edelstahl - pur edelstahl	1789 H-866	1	Stück
2CKA001751A3029	Wippe mit Aufdruck Heizung für Schalter/Taster, Einzelwippe studioweiß matt - Plattform 63	1789 H-884	1	Stück
2CKA001751A3043	Wippe mit Aufdruck Heizung für Schalter/Taster, Einzelwippe schwarz matt - Plattform 63	1789 H-885	1	Stück
2CKA001731A4008	Wippe mit Aufdruck Heizung für Schalter/Taster, Einzelwippe alpinweiß - Busch -balance® SI	1789 H-914	1	Stück
2CKA001751A1658	Wippe mit Aufdruck Symbol "Schlüssel" für Schalter/Taster, Einzelwippe platin - alpha	1789 TR-20	1	Stück
2CKA001751A1740	Wippe mit Aufdruck Symbol "Schlüssel" für Schalter/Taster, Einzelwippe bronze - alpha	1789 TR-21	1	Stück
2CKA001751A2532	Wippe Symbol "Schlüssel" für Schalter/Taster, Einzelwippe elfenbeinweiß - alpha	1789 TR-22G	1	Stück
2CKA001751A2268	Wippe mit Aufdruck Symbol "Schlüssel" für Schalter/Taster, Einzelwippe studioweiß - alpha	1789 TR-24G	1	Stück
2CKA001751A2830	Wippe Symbol "Schlüssel" für Schalter/Taster, Einzelwippe palladium - alpha	1789 TR-260	1	Stück
2CKA001751A2841	Wippe mit Aufdruck Symbol "Schlüssel" für Schalter/Taster, Einzelwippe titan - alpha	1789 TR-266	1	Stück
2CKA001751A3016	Wippe Symbol "Schlüssel" für Schalter/Taster, Einzelwippe graumetallic - Plattform 63	1789 TR-803	1	Stück
2CKA001751A2933	Wippe mit Aufdruck Zeichen 0 und 1 für Schalter/Taster, Einzelwippe anthrazit - Plattform 63	1789 TR-81	1	Stück
2CKA001751A2747	Wippe mit Aufdruck Symbol "Schlüssel" für Schalter/Taster, Einzelwippe elfenbeinweiß - Plattform 63	1789 TR-82	1	Stück
2CKA001751A2953	Wippe mit Aufdruck Symbol "Schlüssel" für Schalter/Taster, Einzelwippe alusilber - Plattform 63	1789 TR-83	1	Stück
2CKA001751A2755	Wippe mit Aufdruck Symbol "Schlüssel" für Schalter/Taster, Einzelwippe studioweiß - Plattform 63	1789 TR-84	1	Stück
2CKA001751A2960	Wippe mit Aufdruck Symbol "Schlüssel" für Schalter/Taster, Einzelwippe edelstahl - pur edelstahl	1789 TR-866	1	Stück
2CKA001751A3032	Wippe mit Aufdruck Symbol "Schlüssel" für Schalter/Taster, Einzelwippe studioweiß matt - Plattform 63	1789 TR-884	1	Stück
2CKA001751A3046	Wippe mit Aufdruck Symbol "Schlüssel" für Schalter/Taster, Einzelwippe schwarz matt - Plattform 63	1789 TR-885	1	Stück
2CKA001751A1641	Wippe Symbol "Klingel" für Schalter/Taster, Einzelwippe platin - alpha	1789 KI-20	1	Stück
2CKA001751A1732	Wippe Zeichen 0 und 1 für Schalter/Taster, Einzelwippe bronze - alpha	1789 KI-21	1	Stück

2CKA001751A2524	Wippe mit Aufdruck Symbol "Klingel" für Schalter/Taster, Einzelwippe elfenbeinweiß - alpha	1789 KI-22G	1	Stück
2CKA001751A2235	Wippe mit Aufdruck Symbol "Klingel" für Schalter/Taster, Einzelwippe studioweiß - alpha	1789 KI-24G	1	Stück
2CKA001751A2829	Wippe mit Aufdruck Symbol "Klingel" für Schalter/Taster, Einzelwippe palladium - alpha	1789 KI-260	1	Stück
2CKA001751A2840	Wippe mit Aufdruck Symbol "Klingel" für Schalter/Taster, Einzelwippe titan - alpha	1789 KI-266	1	Stück
2CKA001751A3015	Wippe für Schalter/Taster, Einzelwippe graumetallic - Plattform 63	1789 KI-803	1	Stück
2CKA001751A2932	Wippe mit Aufdruck Symbol "Klingel" für Schalter/Taster, Einzelwippe anthrazit - Plattform 63	1789 KI-81	1	Stück
2CKA001751A2746	Wippe mit Aufdruck Symbol "Klingel" für Schalter/Taster, Einzelwippe elfenbeinweiß - Plattform 63	1789 KI-82	1	Stück
2CKA001751A2952	Wippe Symbol "Schlüssel/Tür" für Schalter/Taster, Einzelwippe alusilber - Plattform 63	1789 KI-83	1	Stück
2CKA001751A2754	Wippe mit Aufdruck Symbol "Klingel" für Schalter/Taster, Einzelwippe studioweiß - Plattform 63	1789 KI-84	1	Stück
2CKA001751A2959	Wippe Symbol "Klingel" für Schalter/Taster, Einzelwippe edelstahl - pur edelstahl	1789 KI-866	1	Stück
2CKA001751A3030	Wippe mit Aufdruck Symbol "Klingel" für Schalter/Taster, Einzelwippe studioweiß matt - Plattform 63	1789 KI-884	1	Stück
2CKA001751A3044	Wippe mit Aufdruck Symbol "Klingel" für Schalter/Taster, Einzelwippe schwarz matt - Plattform 63	1789 KI-885	1	Stück
2CKA001784A0545	Glimmlampe Schalter/Taster orange Glimmlampe 230 V rot	8350	1	Stück
2CKA001784A0560	Glimmlampe Schalter/Taster orange Glimmlampe 230 V gelb	8352	1	Stück
2CKA001784A0578	Glimmlampe Schalter/Taster orange Glimmlampe 230 V weiß	8353	1	Stück
2CKA001784A0552	Glimmlampe Schalter/Taster orange Glimmlampe 230 V rot	8360	1	Stück
2CKA001784A0586	Glimmlampe Schalter/Taster orange Glimmlampe 230 V gelb	8362	1	Stück
2CKA001784A0594	Glimmlampe Schalter/Taster orange Glimmlampe 230 V weiß	8363	1	Stück
2CKA001784A0024	Beleuchtungseinsatz Schalter/Taster weiß Glühlampe 3 ... 8 V - ocean®	8333-1	1	Stück
2CKA001784A0164	Beleuchtungseinsatz Schalter/Taster weiß Glühlampe 8 V	8344-1	1	Stück
2CKA001784A0289	Beleuchtungseinsatz Schalter/Taster weiß Glühlampe 12 V	8345-1	1	Stück
2CKA001754A4373	Abdeckrahmen 1-fach platin - alpha exclusive®	1721 KA-20	1	Stück
2CKA001754A4382	Abdeckrahmen 1-fach bronze - alpha exclusive®	1721 KA-21	1	Stück
2CKA001754A2965	Abdeckrahmen 1-fach studioweiß - alpha exclusive®	1721 KA-24G	1	Stück
2CKA001754A4115	Abdeckrahmen 1-fach palladium - alpha exclusive®	1721 KA-260	1	Stück
2CKA001754A4124	Abdeckrahmen 1-fach titan - alpha exclusive®	1721 KA-266	1	Stück
2CKA001754A2221	Abdeckrahmen 1-fach weiß - Busch-Duro 2000® SI	1721 NS-212	1	Stück
2CKA001754A2155	Abdeckrahmen mit Sichtfenster 1-fach alpinweiß - Reflex SI	1721 NS-214	1	Stück

2CKA001754A4548	Abdeckrahmen mit Sichtfenster 1-fach alpinweiß - Busch-balance® SI	1721 NS-914	1	Stück
2CKA001754A4093	Abdeckrahmen 1-fach weiß - Busch-Duro 2000® SI Linear	1721 NSKA-212	1	Stück
2CKA001754A4058	Abdeckrahmen mit Sichtfenster, waagerecht 1-fach alpinweiß - Reflex SI Linear	1721 NSKA-214	1	Stück
2CKA001754A4065	Abdeckrahmen mit Sichtfenster, waagerecht 1-fach studioweiß - alpha exclusive®	1721 NSKA-24G	1	Stück
2CKA001754A4713	Abdeckrahmen 1-fach rot - future® linear	1721-12-182K-101	1	Stück
2CKA001754A4240	Abdeckrahmen 1-fach anthrazit - future® linear	1721-181K	1	Stück
2CKA001754A4168	Abdeckrahmen 1-fach elfenbeinweiß - future®	1721-182	1	Stück
2CKA001754A4230	Abdeckrahmen 1-fach elfenbeinweiß - future® linear	1721-182K	1	Stück
2CKA001754A4301	Abdeckrahmen 1-fach alusilber - future® linear	1721-183K	1	Stück
2CKA001754A4173	Abdeckrahmen 1-fach studioweiß - future®	1721-184	1	Stück
2CKA001754A4364	Abdeckrahmen mit Sichtfenster 1-fach studioweiß - future® linear	1721-184 NSK	1	Stück
2CKA001754A4235	Abdeckrahmen 1-fach studioweiß - future® linear	1721-184K	1	Stück
2CKA001754A1611	Abdeckrahmen 1-fach platin - alpha nea®	1721-20	1	Stück
2CKA001754A1702	Abdeckrahmen 1-fach bronze - alpha nea®	1721-21	1	Stück
2CKA001754A4775	Abdeckrahmen 1-fach Glas Purpur - Busch-axcent® pur	1721-223	1	Stück
2CKA001754A4760	Abdeckrahmen 1-fach Glas Sonne - Busch-axcent® pur	1721-225	1	Stück
2CKA001754A4770	Abdeckrahmen 1-fach Glas Avocado - Busch-axcent® pur	1721-226	1	Stück
2CKA001754A4765	Abdeckrahmen 1-fach Glas Koralle - Busch-axcent® pur	1721-227	1	Stück
2CKA001754A4755	Abdeckrahmen 1-fach Glas Ozean - Busch-axcent® pur	1721-228	1	Stück
2CKA001754A4780	Abdeckrahmen 1-fach Glas Auster - Busch-axcent® pur	1721-229	1	Stück
2CKA001754A4790	Abdeckrahmen 1-fach papierbraun - Busch-axcent® pur	1721-243	1	Stück
2CKA001754A4800	Abdeckrahmen 1-fach Glas schwarz - Busch-axcent® pur	1721-245	1	Stück
2CKA001754A4785	Abdeckrahmen 1-fach papierblau - Busch-axcent® pur	1721-248	1	Stück
2CKA001754A2692	Abdeckrahmen 1-fach studioweiß - alpha nea®	1721-24G	1	Stück
2CKA001754A4391	Abdeckrahmen 1-fach titan - alpha nea®	1721-266	1	Stück
2CKA001754A4683	Abdeckrahmen 1-fach platin - Busch-axcent® pur	1721-270	1	Stück
2CKA001754A4703	Abdeckrahmen 1-fach schwarz matt - Busch-axcent® pur	1721-275	1	Stück
2CKA001754A4693	Abdeckrahmen 1-fach titan - Busch-axcent® pur	1721-276	1	Stück
2CKA001754A4437	Abdeckrahmen 1-fach weißglas - Busch-axcent® pur	1721-280	1	Stück
2CKA001754A4409	Abdeckrahmen 1-fach schwarz - Busch-axcent®	1721-281	1	Stück
2CKA001754A4331	Abdeckrahmen 1-fach studioweiß - Busch-axcent®	1721-284	1	Stück
2CKA001754A4334	Abdeckrahmen 1-fach gelb - Busch-axcent®	1721-285	1	Stück
2CKA001754A4337	Abdeckrahmen 1-fach grün - Busch-axcent®	1721-286	1	Stück
2CKA001754A4340	Abdeckrahmen 1-fach rot - Busch-axcent®	1721-287	1	Stück
2CKA001754A4343	Abdeckrahmen 1-fach blau - Busch-axcent®	1721-288	1	Stück
2CKA001754A4805	Abdeckrahmen 1-fach schiefergrau - Busch-axcent® pur	1721-290	1	Stück

2CKA001754A4795	Abdeckrahmen 1-fach betongrau - Busch-axcent® pur	1721-298	1	Stück
2CKA001754A4104	Abdeckrahmen 1-fach chrom - solo®	1721-80	1	Stück
2CKA001754A4326	Abdeckrahmen 1-fach chrom glanz - solo®	1721-80G	1	Stück
2CKA001754A4442	Abdeckrahmen 1-fach weißglas - carat®	1721-811	1	Stück
2CKA001754A4820	Abdeckrahmen 1-fach Porzellan anthrazit - carat®	1721-815	1	Stück
2CKA001754A4258	Abdeckrahmen 1-fach bronze - carat®	1721-821	1	Stück
2CKA001754A4356	Abdeckrahmen 1-fach gold - carat®	1721-823-101	1	Stück
2CKA001754A4322	Abdeckrahmen 1-fach Glas schwarz - carat®	1721-825	1	Stück
2CKA001754A4360	Abdeckrahmen 1-fach chrom - carat®	1721-826-101	1	Stück
2CKA001754A4678	Abdeckrahmen 1-fach anthrazit - Busch-dynasty®	1721-831	1	Stück
2CKA001754A4673	Abdeckrahmen 1-fach elfenbeinweiß - Busch-dynasty®	1721-832	1	Stück
2CKA001754A4648	Abdeckrahmen 1-fach Messing poliert Dekor anthrazit - Busch-dynasty®	1721-833	1	Stück
2CKA001754A4638	Abdeckrahmen 1-fach Messing poliert anthrazit - Busch-dynasty®	1721-835	1	Stück
2CKA001754A4643	Abdeckrahmen 1-fach Messing poliert Dekor elfenbeinweiß - Busch-dynasty®	1721-836	1	Stück
2CKA001754A4633	Abdeckrahmen 1-fach Messing poliert elfenbeinweiß - Busch-dynasty®	1721-838	1	Stück
2CKA001754A4109	Abdeckrahmen 1-fach studioweiß - solo®	1721-84	1	Stück
2CKA001754A4668	Abdeckrahmen 1-fach Messing antik Dekor anthrazit - Busch-dynasty®	1721-843	1	Stück
2CKA001754A4658	Abdeckrahmen 1-fach Messing antik anthrazit - Busch-dynasty®	1721-845	1	Stück
2CKA001754A4663	Abdeckrahmen 1-fach Messing antik Dekor elfenbeinweiß - Busch-dynasty®	1721-846	1	Stück
2CKA001754A4653	Abdeckrahmen 1-fach Messing antik elfenbeinweiß - Busch-dynasty®	1721-848	1	Stück
2CKA001754A4254	Abdeckrahmen 1-fach edelstahl - carat®	1721-860	1	Stück
2CKA001754A4317	Abdeckrahmen 1-fach edelstahl - pur edelstahl	1721-866K	1	Stück
2CKA001754A4414	Abdeckrahmen 1-fach studioweiß matt - future® linear	1721-884K	1	Stück
2CKA001754A4419	Abdeckrahmen 1-fach schwarz matt - future® linear	1721-885K	1	Stück
2CKA001725A1555	Abdeckrahmen 1-fach alpinweiß - Busch-balance® SI	1721-914	1	Stück
2CKA001725A1556	Abdeckrahmen 1-fach rot - Busch-balance® SI	1721-917	1	Stück
2CKA001754A4374	Abdeckrahmen 2-fach platin - alpha exclusive®	1722 KA-20	1	Stück
2CKA001754A4383	Abdeckrahmen 2-fach bronze - alpha exclusive®	1722 KA-21	1	Stück
2CKA001754A3849	Abdeckrahmen 2-fach elfenbeinweiß - alpha exclusive®	1722 KA-22G	1	Stück
2CKA001754A2999	Abdeckrahmen 2-fach studioweiß - alpha exclusive®	1722 KA-24G	1	Stück
2CKA001754A4125	Abdeckrahmen 2-fach titan - alpha exclusive®	1722 KA-266	1	Stück
2CKA001754A2239	Abdeckrahmen 2-fach weiß - Busch-Duro 2000® SI	1722 NS-212	1	Stück
2CKA001754A2163	Abdeckrahmen 2-fach alpinweiß - Reflex SI	1722 NS-214	1	Stück
2CKA001754A4552	Abdeckrahmen 2-fach alpinweiß - Busch-balance® SI	1722 NS-914	1	Stück
2CKA001754A4094	Abdeckrahmen 2-fach weiß - Busch-Duro 2000® SI Linear	1722 NSKA-212	1	Stück
2CKA001754A4059	Abdeckrahmen mit Sichtfenster, senkrecht 2-fach alpinweiß - Reflex SI Linear	1722 NSKA-214	1	Stück
2CKA001754A4066	Abdeckrahmen mit Sichtfenster, waagrecht 2-fach studioweiß - alpha exclusive®	1722 NSKA-24G	1	Stück

2CKA001754A4714	Abdeckrahmen 2-fach rot - future® linear	1722-12-182K-101	1	Stück
2CKA001754A4241	Abdeckrahmen 2-fach anthrazit - future® linear	1722-181K	1	Stück
2CKA001754A4169	Abdeckrahmen 2-fach elfenbeinweiß - future®	1722-182	1	Stück
2CKA001754A4231	Abdeckrahmen 2-fach elfenbeinweiß - future® linear	1722-182K	1	Stück
2CKA001754A4302	Abdeckrahmen 2-fach alusilber - future® linear	1722-183K	1	Stück
2CKA001754A4174	Abdeckrahmen 2-fach studioweiß - future®	1722-184	1	Stück
2CKA001754A4365	Abdeckrahmen mit Sichtfenster, senkrecht 2-fach studioweiß - future® linear	1722-184 NSK	1	Stück
2CKA001754A4236	Abdeckrahmen 2-fach studioweiß - future® linear	1722-184K	1	Stück
2CKA001754A1629	Abdeckrahmen 2-fach platin - alpha nea®	1722-20	1	Stück
2CKA001754A1710	Abdeckrahmen 2-fach bronze - alpha nea®	1722-21	1	Stück
2CKA001754A4776	Abdeckrahmen 2-fach Glas Purpur - Busch-axcent® pur	1722-223	1	Stück
2CKA001754A4761	Abdeckrahmen 2-fach Glas Sonne - Busch-axcent® pur	1722-225	1	Stück
2CKA001754A4771	Abdeckrahmen 2-fach Glas Avocado - Busch-axcent® pur	1722-226	1	Stück
2CKA001754A4766	Abdeckrahmen 2-fach Glas Koralle - Busch-axcent® pur	1722-227	1	Stück
2CKA001754A4756	Abdeckrahmen 2-fach Glas Ozean - Busch-axcent® pur	1722-228	1	Stück
2CKA001754A4781	Abdeckrahmen 2-fach Glas Auster - Busch-axcent® pur	1722-229	1	Stück
2CKA001754A3799	Abdeckrahmen 2-fach elfenbeinweiß - alpha nea®	1722-22G	1	Stück
2CKA001754A4791	Abdeckrahmen 2-fach papierbraun - Busch-axcent® pur	1722-243	1	Stück
2CKA001754A4801	Abdeckrahmen 2-fach Glas schwarz - Busch-axcent® pur	1722-245	1	Stück
2CKA001754A4786	Abdeckrahmen 2-fach papierblau - Busch-axcent® pur	1722-248	1	Stück
2CKA001754A2700	Abdeckrahmen 2-fach studioweiß - alpha nea®	1722-24G	1	Stück
2CKA001754A4392	Abdeckrahmen 2-fach titan - alpha nea®	1722-266	1	Stück
2CKA001754A4684	Abdeckrahmen 2-fach platin - Busch-axcent® pur	1722-270	1	Stück
2CKA001754A4704	Abdeckrahmen 2-fach schwarz matt - Busch-axcent® pur	1722-275	1	Stück
2CKA001754A4694	Abdeckrahmen 2-fach titan - Busch-axcent® pur	1722-276	1	Stück
2CKA001754A4438	Abdeckrahmen 2-fach weißglas - Busch-axcent® pur	1722-280	1	Stück
2CKA001754A4410	Abdeckrahmen 2-fach schwarz - Busch-axcent®	1722-281	1	Stück
2CKA001754A4332	Abdeckrahmen 2-fach studioweiß - Busch-axcent®	1722-284	1	Stück
2CKA001754A4335	Abdeckrahmen 2-fach gelb - Busch-axcent®	1722-285	1	Stück
2CKA001754A4338	Abdeckrahmen 2-fach grün - Busch-axcent®	1722-286	1	Stück
2CKA001754A4341	Abdeckrahmen 2-fach rot - Busch-axcent®	1722-287	1	Stück
2CKA001754A4344	Abdeckrahmen 2-fach blau - Busch-axcent®	1722-288	1	Stück
2CKA001754A4806	Abdeckrahmen 2-fach schiefergrau - Busch-axcent® pur	1722-290	1	Stück
2CKA001754A4796	Abdeckrahmen 2-fach betongrau - Busch-axcent® pur	1722-298	1	Stück
2CKA001754A4105	Abdeckrahmen 2-fach chrom - solo®	1722-80	1	Stück
2CKA001754A4327	Abdeckrahmen 2-fach chrom glanz - solo®	1722-80G	1	Stück
2CKA001754A4443	Abdeckrahmen 2-fach weißglas - carat®	1722-811	1	Stück

2CKA001754A4821	Abdeckrahmen 2-fach Porzellan anthrazit - carat®	1722-815	1	Stück
2CKA001754A4259	Abdeckrahmen 2-fach bronze - carat®	1722-821	1	Stück
2CKA001754A4357	Abdeckrahmen 2-fach gold - carat®	1722-823-101	1	Stück
2CKA001754A4323	Abdeckrahmen 2-fach Glas schwarz - carat®	1722-825	1	Stück
2CKA001754A4361	Abdeckrahmen 2-fach chrom - carat®	1722-826-101	1	Stück
2CKA001754A4679	Abdeckrahmen 2-fach anthrazit - Busch-dynasty®	1722-831	1	Stück
2CKA001754A4674	Abdeckrahmen 2-fach elfenbeinweiß - Busch-dynasty®	1722-832	1	Stück
2CKA001754A4649	Abdeckrahmen 2-fach Messing poliert Dekor anthrazit - Busch-dynasty®	1722-833	1	Stück
2CKA001754A4639	Abdeckrahmen 2-fach Messing poliert anthrazit - Busch-dynasty®	1722-835	1	Stück
2CKA001754A4644	Abdeckrahmen 2-fach Messing poliert Dekor elfenbeinweiß - Busch-dynasty®	1722-836	1	Stück
2CKA001754A4634	Abdeckrahmen 2-fach Messing poliert elfenbeinweiß - Busch-dynasty®	1722-838	1	Stück
2CKA001754A4110	Abdeckrahmen 2-fach studioweiß - solo®	1722-84	1	Stück
2CKA001754A4669	Abdeckrahmen 2-fach Messing antik Dekor anthrazit - Busch-dynasty®	1722-843	1	Stück
2CKA001754A4659	Abdeckrahmen 2-fach Messing antik anthrazit - Busch-dynasty®	1722-845	1	Stück
2CKA001754A4664	Abdeckrahmen 2-fach Messing antik Dekor elfenbeinweiß - Busch-dynasty®	1722-846	1	Stück
2CKA001754A4654	Abdeckrahmen 2-fach Messing antik elfenbeinweiß - Busch-dynasty®	1722-848	1	Stück
2CKA001754A4255	Abdeckrahmen 2-fach edelstahl - carat®	1722-860	1	Stück
2CKA001754A4318	Abdeckrahmen 2-fach edelstahl - pur edelstahl	1722-866K	1	Stück
2CKA001754A4415	Abdeckrahmen 2-fach studioweiß matt - future® linear	1722-884K	1	Stück
2CKA001754A4420	Abdeckrahmen 2-fach schwarz matt - future® linear	1722-885K	1	Stück
2CKA001725A1558	Abdeckrahmen 2-fach alpinweiß - Busch-balance® SI	1722-914	1	Stück
2CKA001725A1559	Abdeckrahmen 2-fach rot - Busch-balance® SI	1722-917	1	Stück
2CKA001754A4376	Abdeckrahmen 3-fach platin - alpha exclusive®	1723 KA-20	1	Stück
2CKA001754A4385	Abdeckrahmen 3-fach bronze - alpha exclusive®	1723 KA-21	1	Stück
2CKA001754A3856	Abdeckrahmen 3-fach elfenbeinweiß - alpha exclusive®	1723 KA-22G	1	Stück
2CKA001754A3021	Abdeckrahmen 3-fach studioweiß - alpha exclusive®	1723 KA-24G	1	Stück
2CKA001754A4118	Abdeckrahmen 3-fach palladium - alpha exclusive®	1723 KA-260	1	Stück
2CKA001754A4127	Abdeckrahmen 3-fach titan - alpha exclusive®	1723 KA-266	1	Stück
2CKA001754A3708	Abdeckrahmen 3-fach weiß - Busch-Duro 2000® SI	1723 NS-212	1	Stück
2CKA001754A3724	Abdeckrahmen 3-fach alpinweiß - Reflex SI	1723 NS-214	1	Stück
2CKA001754A4553	Abdeckrahmen 3-fach alpinweiß - Busch-balance® SI	1723 NS-914	1	Stück
2CKA001754A4096	Abdeckrahmen 3-fach weiß - Busch-Duro 2000® SI Linear	1723 NSKA-212	1	Stück
2CKA001754A4061	Abdeckrahmen mit Sichtfenster, senkrecht 3-fach alpinweiß - Reflex SI Linear	1723 NSKA-214	1	Stück
2CKA001754A4068	Abdeckrahmen mit Sichtfenster, waagrecht 3-fach studioweiß - alpha exclusive®	1723 NSKA-24G	1	Stück
2CKA001754A4242	Abdeckrahmen 3-fach anthrazit - future® linear	1723-181K	1	Stück

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Unterputz-Einsätze → Mechanische Einsätze

