



K 3 Power Control

K 3 Power Control-Hochdruckreiniger mit G 120 Q Power Control-Pistole und Strahlrohren. Mit Anwendungsberater via App, der praktische Tipps für ein effizienteres Reinigungserlebnis liefert.



1 Saubere Tanklösung

- Der praktische Reinigungsmitteltank vereinfacht die Anwendung von Reinigungsmitteln.
- Kärcher Reinigungsmittel steigern die Effizienz und verlängern mit Schutz und Pflege die Freude am Ergebnis.

2 Halterungen für Zubehör, Hochdruckpistole und Kabel

- Großzügiger Haken zur ordentlichen Verstauung des Schlauchs und Kabels am Gerät.



K 3 Power Control

■ Ausziehbarer Teleskopgriff

Technische Daten

Bestell-Nr.	1.676-100.0	
EAN-Code	4054278605166	
Druck	bar / MPa	20 - max. 120 / 2 - max. 12
Fördermenge	l/h	max. 380
Max. Zulauftemperatur	°C	40
Anschlussleistung	kW	1,6
Gewicht ohne Zubehör	kg	4,36
Abmessungen (L x B x H)	mm	297 x 280 x 677
Stromart	V	230 - 240

Ausstattung

Hochdruckpistole	G 120 Q Power Control	
Vario Power Jet	■	
Dreckfräser	■	
HD-Schlauch	m	7
Geräteseitiges Quick Connect	■	
Reinigungsmittelersatz über Tank	■	
Integrierter Wasserfilter	■	
Adapter Gartenschlauchanschluss A3/4"	■	
RM Tank abnehmbar	■	

■ Im Lieferumfang enthalten.

K 3 POWER CONTROL 1.676-100.0

KÄRCHER



		Bestell-Nr.				Preis	Beschreibung	
Flächenreiniger								
T 5 Flächenreiniger T-Racer	1	2.644-084.0					Reinigt große Flächen gründlich und spritzfrei: der Flächenreiniger T 5 T-Racer. Dank des verstellbaren Düsenabstands kann er auf harten wie auch auf sensiblen Flächen eingesetzt werden.	<input type="checkbox"/>
PS 30 Flächenreiniger Powerschrubber	2	2.644-123.0					Der Powerschrubber PS 30 befreit mit seinen 3 integrierten Hochdruckdüsen verschiedenste Oberflächen kraftvoll und zeitsparend von hartnäckigen Verschmutzungen. Ideal für Treppen und Kanten. Mit integrierter Abziehlippe zur Entfernung des Schmutzwassers.	<input type="checkbox"/>
Bürsten								
WB 150 Powerbürste	3	2.643-237.0					WB 150 Powerbürste zum spritzfreien Reinigen empfindlicher Flächen. Die wirkungsvolle Kombination aus Hochdruck und manuellem Bürstendruck spart Energie, Wasser und bis zu 30 % Zeit ein.	<input type="checkbox"/>
WB 120 Rotierende Waschbürste	4	2.644-060.0					Rotierende Waschbürste mit Wechselaufsatz zur Reinigung aller glatten Oberflächen wie Lack, Glas oder Kunststoff. Einfacher und schneller Aufsatzwechsel dank des integrierten Auslösehebels.	<input type="checkbox"/>
WB 120 Rotierende Waschbürste Car & Bike	5	2.644-129.0					Reinigt Fahrzeuge und Motorräder schonend: die rotierende Waschbürste mit innovativem Wechselaufsatz Car & Bike aus weicher Mikrofaser. Geeignet für die Maschinenwäsche bei 60 °C.	<input type="checkbox"/>
WB 60 Weiche Waschbürste	6	2.643-233.0					Weiche Flächenbürste zur Reinigung größerer Flächen wie z. B. Auto, Wohnwagen, Boot, Wintergarten oder Rollläden. Gute Flächenleistung durch eine Arbeitsbreite von 248 mm.	<input type="checkbox"/>
Felgenwaschbürste	7	2.643-234.0					Felgenwaschbürste für effektive 360°-Reinigung auch an schwer zugänglichen Stellen. Gleichmäßige Wasserverteilung über 360° für ein gleichmäßig und rundum sauberes Reinigungsergebnis.	<input type="checkbox"/>
Strahlrohre								
Spritzschutz	8	2.642-706.0					Transparenter Spritzschutz für Kärcher Hochdruckreiniger der Klassen K 2 bis K 7, schützt Anwender und Umgebung vor Spritzwasser. Ideal bei der Reinigung von Ecken und Kanten.	<input type="checkbox"/>
Winkelstrahlrohr	9	2.638-817.0					Das Winkelstrahlrohr ist ein extra langes (ca. 1 m), abgewinkeltes Strahlrohr zur bequemen Reinigung von schwer erreichbaren Stellen wie z. B. Dachrinnen oder Fahrzeug-Unterböden.	<input type="checkbox"/>
1-stufige Strahlrohrverlängerung	10	2.643-240.0					Strahlrohrverlängerung zur Steigerung der Reichweite um 0,4 m. Für eine bequemere und effektivere Reinigung schwer erreichbarer Stellen. Geeignet für sämtliche Kärcher Zubehörteile.	<input type="checkbox"/>
VP 180 S Vario Power Jet Short 360° für K 2-K 7	11	2.643-254.0					VP 180 S: Das kurze Vario Power Jet Short 360° mit stufenloser Druckregulierung und verstellbarem 360°-Gelenk ist ideal für die Reinigung nahe gelegener, schwer zugänglicher Stellen.	<input type="checkbox"/>
VP 120 Vario Power Jet Full Control für K 2-K 3	12	2.642-724.0					Vario Power-Strahlrohr für Hochdruckreiniger der Klassen K 2 bis K 3. Stufenlos vom Niederdruck-Reinigungsmittelstrahl zum Hochdruckstrahl regulieren durch einfaches Drehen am Strahlrohr.	<input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.

K 3 POWER CONTROL 1.676-100.0

KÄRCHER


										Preis	Beschreibung		
		Bestell-Nr.											
DB 120 Dreckfräser Full Control für K 2-K 3	13	2.642-727.0									Dreckfräser mit leistungsfähiger Rotordüse Entry für Kärcher Hochdruckreiniger der Klassen K 2 und K 3. Gegen besonders hartnäckige Verschmutzungen wie vermooste oder verwitterte Oberflächen.	<input type="checkbox"/>	
Teleskopstrahlrohr	14	2.642-347.0									Teleskopstrahlrohr (1,20 - 4m) zur einfachen Reinigung schwer erreichbarer Stellen. Mit Schultergurt, Bajonettverbindung und integrierter, ergonomisch anpassbarer Pistole. Gewicht: ca. 2kg.	<input type="checkbox"/>	
Pistolen													
G 120 Q Full Control Power Pistole	15	2.643-823.0									Die G 120 Q Full Control-Hochdruckpistole für alle Kärcher K 3 Full Control-Geräte zeigt die verschiedenen Druckstufen und den Reinigungsmittelmodus an. Mit Quick Connect.	<input type="checkbox"/>	
Hochdruck-Ersatzschlauch: mit Anti-Verdreh-System und Quick Connect-System													
H 10 Q Flex PremiumFlex Anti-Twist	16	2.643-585.0									Innovativer PremiumFlex-Hochdruckschlauch mit Anti-Verdreh-System für verdrehfreies Arbeiten. 10 m lang. Inklusive Quick Connect-Anschluss. Für Geräte der Klassen K 2 bis K 7. Nicht für Schlauchtrommelgeräte und Full Control-Geräte der Klassen K 4 bis K 7 geeignet.	<input type="checkbox"/>	
Hochdruck-Ersatzschlauch: System ab 2009 mit Quick Connect-System													
H 9 Q Hochdruckschlauch Quick Connect	17	2.641-721.0									Für Geräte der Klassen K 2 bis K 7 mit Quick Connect. Für Kärcher Hochdruckreiniger ab 2009 oder später, bei denen der Schlauch mit Schnellkupplung an der Pistole und am Gerät befestigt wird. 9 m, 180 bar, 60 °C.	<input type="checkbox"/>	
Hochdruck-Ersatzschlauch-Kit: System ab 1992													
Adapterset Verlängerungsschlauch	18	2.643-037.0									2-teiliges Adapterset zum Anschluss eines Verlängerungsschlauchs mit Schraubgewinde an Hochdruckreiniger mit Quick Connect-Schnellverbindung. Nicht für Schlauchtrommelgeräte.	<input type="checkbox"/>	
Hochdruckschlauch-Verlängerung: System für Geräte mit Quick Connect-System													
XH 10 Q Verlängerungsschlauch Quick Connect	19	2.641-710.0									Hochdruck-Schlauchverlängerung für höhere Flexibilität. 10 m robuster DN-8-Qualitätsschlauch für lange Haltbarkeit. Für K 3-K 7-Geräte mit Quick Connect-Anschluss.	<input type="checkbox"/>	
XH 6 Q Verlängerungsschlauch Quick Connect	20	2.641-709.0									Hochdruck-Schlauchverlängerung für höhere Flexibilität. 6 m robuster DN-8-Qualitätsschlauch für lange Haltbarkeit. Für K 2-K 7-Geräte mit Quick Connect-Anschluss.	<input type="checkbox"/>	
Rohrreinigung													
PC 20 Dachrinnen- und Rohrreinigungsset	21	2.642-240.0									Das Dachrinnen- und Rohrreinigungsset arbeitet von ganz alleine - mit Hochdruck. Abflüsse, Rohrverstopfungen und Dachrinnen lassen sich mühelos reinigen.	<input type="checkbox"/>	
PC 15 Rohrreinigungsset	22	2.637-767.0									Rohrreinigungs-Set mit 15 m Schlauch zur Reinigung von Rohren, Abflüssen und Fallrohren zur wirksamen Befreiung von Verstopfungen.	<input type="checkbox"/>	
PC 7,5 Rohrreinigungsset	23	2.637-729.0									Rohrreinigungs-Set mit 7,5 m Schlauch zur Reinigung von Rohren, Abflüssen und Fallrohren zur wirksamen Befreiung von Verstopfungen.	<input type="checkbox"/>	
Schaumdüse													
FJ 6 Schaumdüse	24	2.643-147.0									FJ 6 Schaumdüse zur Reinigung mit kraftvollem Schaum (z. B. Ultra Foam Cleaner). Für Auto, Motorrad & Co. sowie zur Ausbringung von Pflegemitteln auf Stein-, Holz- und Fassadenflächen.	<input type="checkbox"/>	

 Mögliches Zubehör.

K 3 POWER CONTROL

1.676-100.0



		Bestell-Nr.					Preis	Beschreibung	
FJ 10 C Schaumdüse Connect 'n' Clean + Autoshampoo 3-in-1	25	2.643-144.0						Autoshampoo + Schnellwechselsystem FJ 10 C Schaumdüse Connect 'n' Clean. Komfortable Reinigungsmittelausbringung und klickschneller Wechsel zwischen verschiedenen Reinigungsmitteln.	<input type="checkbox"/>
Verschiedenes									
Sand-/Nassstrahlset	26	2.638-792.0						Sand- und Nassstrahl-Set zum Entfernen von Rost, Farbe und hartnäckigen Verschmutzungen in Verbindung mit Kärcher Strahlmittel.	<input type="checkbox"/>
Variogelenk	27	2.640-733.0						Um 180° stufenlos verstellbares Variogelenk zur Reinigung von schwer zugänglichen Stellen. Zum Anschluss zwischen Hochdruckpistole und Zubehör oder Strahlrohrverlängerung und Zubehör.	<input type="checkbox"/>
Wasserfilter	28	4.730-059.0						Wasserfilter zum Schutz der Hochdruckreiniger-Pumpe vor Schmutzteilchen aus verunreinigtem Wasser.	<input type="checkbox"/>
O-Ring Set	29	2.640-729.0						Ersatz-O-Ring-Set zum einfachen Austausch und Wechsel von O-Ringen und Sicherheitsstopfen an Hochdruckreiniger-Zubehör.	<input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.

K 3 POWER CONTROL

1.676-100.0

KÄRCHER



		Bestell-Nr.					Preis	Beschreibung	
Schlauchaufbewahrung und Schlauchwagen									
Premium Schlauchträger HR 7.315 Kit 5/8"	1	2.645-165.0						Bewässerungsstation mit abnehmbarer Schlauchtrommel, Aufbewahrungsmöglichkeit für Spritzen & Brausen sowie großer Verstaubox und Fixiermöglichkeit für Gießstäbe. Mit umfassender Ausstattung.	<input type="checkbox"/>
Schlauchwagen HT 3.420 Kit 5/8"	2	2.645-167.0						Fertig montierter Schlauchwagen mit höhenverstellbarer Schubgabel, abgewinkeltem Schlauchanschluss, freilaufender Handkurbel und raffinierter Klappfunktion für eine platzsparende Verstauerung.	<input type="checkbox"/>
Schläuche									
Schlauchset für Hochdruckreiniger	3	2.645-156.0						Schlauchset für Hochdruckreinigung und Gartenbewässerung. Mit 10 m PrimoFlex®-Schlauch (3/4"), G3/4-Hahnanschluss, Universal-Schlauchkupplung sowie Universal-Kupplung mit Aqua Stop.	<input type="checkbox"/>
Schlauch PrimoFlex® 1/2" - 20 m	4	2.645-138.0						Der robuste Gartenschlauch PrimoFlex® (1/2") ist ein 20 m langer, temperaturbeständiger (von -20 bis 65 °C) und gesundheitlich unbedenklicher Wasserschlauch mit druckfester Armierung. Berstdruck: 24 bar.	<input type="checkbox"/>
Schlauch PrimoFlex® 3/4" - 25 m	5	2.645-142.0						PrimoFlex® Qualitäts-Gartenschlauch (3/4"). 25 m lang. Mit druckfester, gewebter Armierung. Gesundheitlich unbedenklich. Berstdruck: 24 bar. Hohe Temperaturbeständigkeit von -20 bis 65° C.	<input type="checkbox"/>
Schlauch Performance Plus 1/2" - 20m	6	2.645-318.0							<input type="checkbox"/>
Schlauch Performance Plus 3/4" - 25m	7	2.645-322.0							<input type="checkbox"/>
Schlauch Performance Premium 1/2" - 20m	8	2.645-324.0							<input type="checkbox"/>
Schlauchstecksysteme									
Universal-Schlauchkupplung Plus	9	2.645-193.0						Universal-Schlauchkupplung Plus mit Griffmulden aus Weichkunststoff für eine komfortable Handhabung. Kompatibel mit allen Klicksystemen.	<input type="checkbox"/>
Universal-Schlauchkupplung Plus mit Aqua Stop	10	2.645-194.0						Universal-Schlauchkupplung Plus mit Aqua Stop und Griffmulden aus Weichkunststoff für eine komfortable Handhabung. Kompatibel mit allen Klicksystemen.	<input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.