




## K 5 Premium Smart Control Home

K 5 Premium Smart Control: Hochdruckreiniger mit Bluetooth, App-Unterstützung, Boost Mode für extra Power, G 180 Q Smart Control-Pistole, 3-in-1-Multi Jet, Schlauchtrommel. Inkl. Home Kit.



1

### 1 Bluetoothverbindung zur Home & Garden App


- Die Kärcher Home & Garden App macht Sie zum Reinigungsexperten.
- Nutzen Sie unser großes Kärcher Wissen für das perfekte Reinigungsergebnis.



2

### 2 Boost Mode für extra Power gegen den Schmutz


- Mit extra Power steigert der Boost Mode die Reinigungseffizienz und spart Zeit.
- Ermöglicht eine kraftvolle Spot-Reinigung bei hartnäckigen Verschmutzungen.



3

### 3 Smart Control-Pistole und 3-in-1-Multi Jet-Strahlrohr

- Pistole mit LCD-Display und Tasten zur Druck- oder Reinigungsmitteldosierung.
- Das drehbare 3-in-1 Multijet beinhaltet drei verschiedene Düsen für den einfachen Wechsel.



4

### 4 Schlauchtrommel für komfortable Handhabung

- Der Hochdruckschlauch ist optimal geschützt und platzsparend verstaut.
- Bequemes Arbeiten: Jederzeit griffbereiter Schlauch durch leichtes Auf- und Abrollen.



## K 5 Premium Smart Control Home

- Smart Control-Pistole mit +/- -Tasten und LCD-Display zur Drucksteuerung und Reinigungsmitteldosierung
- Höchste Standfestigkeit durch tiefen Schwerpunkt, Schlauchführung und verlängerten Standfuß
- Besonders leistungsfähiger wassergekühlter Motor.

### Technische Daten

<b>Bestell-Nr.</b>	1.324-673.0	
<b>EAN-Code</b>	4054278786537	
<b>Stromart</b>	<b>V / Hz</b>	230 / 50
<b>Druck</b>	<b>bar / MPa</b>	20 - max. 145 / 2 - max. 14,5
<b>Fördermenge</b>	<b>l/h</b>	max. 500
<b>Max. Zulauftemperatur</b>	<b>°C</b>	max. 40
<b>Anschlussleistung</b>	<b>kW</b>	2,1
<b>Gewicht ohne Zubehör</b>	<b>kg</b>	13,92
<b>Abmessungen (L × B × H)</b>	<b>mm</b>	414 × 306 × 588

### Ausstattung

<b>Hochdruckpistole</b>	G 180 Q Smart Control	<b>Hochdruckschlauch-Aufwicklung</b>	■
<b>Vario Power Jet</b>	-	<b>Teleskopgriff</b>	■
<b>Multi Jet 3-in-1</b>	■	<b>Wassergekühlter Motor</b>	■
<b>Dreckfräser</b>	-	<b>bluetoothfähig</b>	■
<b>HD-Schlauch</b>	<b>m</b>	10	
<b>Geräteseitiges Quick Connect</b>	■		
<b>Reinigungsmittleinsatz über</b>	Plug 'n' Clean-System		
<b>Wasseransaugung</b>	■		
<b>Integrierter Wasserfilter</b>	■		
<b>Adapter Gartenschlauchanschluss A3/4"</b>	■		
<b>Home Kit</b>	Flächenreiniger T 5, Stein- und Fassadenreiniger, 3-in-1, 1 l		

■ Im Lieferumfang enthalten.

# K 5 PREMIUM SMART CONTROL HOME

## 1.324-673.0

**KÄRCHER**



		Bestell-Nr.					Preis	Beschreibung	
<b>Flächenreiniger</b>									
T 5 Flächenreiniger T-Racer	1	2.644-084.0						Reinigt große Flächen gründlich und spritzfrei: der Flächenreiniger T 5 T-Racer. Dank des verstellbaren Düsenabstands kann er auf harten wie auch auf sensiblen Flächen eingesetzt werden.	■
T 7 Plus Flächenreiniger T-Racer	2	2.644-074.0						Macht dank Powerdüse auch Ecken und Kanten gründlich sauber: der Flächenreiniger T 7 Plus T-Racer inkl. Spülfunktion - für die wirkungsvolle und spritzfreie Reinigung großer Flächen.	□
PS 30 Flächenreiniger Powerschrubber	3	2.644-123.0						Der Powerschrubber PS 30 befreit mit seinen 3 integrierten Hochdruckdüsen verschiedenste Oberflächen kraftvoll und zeitsparend von hartnäckigen Verschmutzungen. Ideal für Treppen und Kanten. Mit integrierter Abziehlippe zur Entfernung des Schmutzwassers.	□
<b>Bürsten</b>									
WB 150 Powerbürste	4	2.643-237.0						WB 150 Powerbürste zum spritzfreien Reinigen empfindlicher Flächen. Die wirkungsvolle Kombination aus Hochdruck und manuellem Bürstendruck spart Energie, Wasser und bis zu 30 % Zeit ein.	□
WB 120 Rotierende Waschbürste	5	2.644-060.0						Rotierende Waschbürste mit Wechselaufsatz zur Reinigung aller glatten Oberflächen wie Lack, Glas oder Kunststoff. Einfacher und schneller Aufsatzwechsel dank des integrierten Auslösehebels.	□
WB 120 Rotierende Waschbürste Car & Bike	6	2.644-129.0						Reinigt Fahrzeuge und Motorräder schonend: die rotierende Waschbürste mit innovativem Wechselaufsatz Car & Bike aus weicher Mikrofaser. Geeignet für die Maschinenwäsche bei 60 °C.	□
WB 60 Weiche Waschbürste	7	2.643-233.0						Weiche Flächenbürste zur Reinigung größerer Flächen wie z. B. Auto, Wohnwagen, Boot, Wintergarten oder Rollläden. Gute Flächenleistung durch eine Arbeitsbreite von 248 mm.	□
Felgenwaschbürste	8	2.643-234.0						Felgenwaschbürste für effektive 360°-Reinigung auch an schwer zugänglichen Stellen. Gleichmäßige Wasserverteilung über 360° für ein gleichmäßig und rundum sauberes Reinigungsergebnis.	□
<b>Strahlrohre</b>									
Spritzschutz	9	2.642-706.0						Transparenter Spritzschutz für Kärcher Hochdruckreiniger der Klassen K 2 bis K 7, schützt Anwender und Umgebung vor Spritzwasser. Ideal bei der Reinigung von Ecken und Kanten.	□
Winkelstrahlrohr	10	2.638-817.0						Das Winkelstrahlrohr ist ein extra langes (ca. 1 m), abgewinkeltes Strahlrohr zur bequemen Reinigung von schwer erreichbaren Stellen wie z. B. Dachrinnen oder Fahrzeug-Unterböden.	□
1-stufige Strahlrohrverlängerung	11	2.643-240.0						Strahlrohrverlängerung zur Steigerung der Reichweite um 0,4 m. Für eine bequemere und effektivere Reinigung schwer erreichbarer Stellen. Geeignet für sämtliche Kärcher Zubehörteile.	□
VP 180 S Vario Power Jet Short 360° für K 2-K 7	12	2.643-254.0						VP 180 S: Das kurze Vario Power Jet Short 360° mit stufenloser Druckregulierung und verstellbarem 360°-Gelenk ist ideal für die Reinigung nahe gelegener, schwer zugänglicher Stellen.	□
MJ 145 3-in-1 Multi Jet Full Control für K 5 Premium FC Plus	13	2.643-906.0						Alles in einem: Das 3-in-1-Multi Jet-Strahlrohr von Kärcher für den Hochdruckreiniger K 5 Premium Full Control Plus (ab 2017) mit G 180 Q Full Control Plus Power Gun.	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.



# K 5 PREMIUM SMART CONTROL HOME

## 1.324-673.0

**KÄRCHER**



		Bestell-Nr.					Preis	Beschreibung	
Teleskopstrahlrohr	14	2.642-347.0						Teleskopstrahlrohr (1,20 - 4m) zur einfachen Reinigung schwer erreichbarer Stellen. Mit Schultergurt, Bajonettverbindung und integrierter, ergonomisch anpassbarer Pistole. Gewicht: ca. 2kg.	<input type="checkbox"/>
<b>Hochdruckschlauch-Verlängerung: System für Geräte mit Quick Connect-System</b>									
XH 10 Q Verlängerungsschlauch Quick Connect	15	2.641-710.0						Hochdruck-Schlauchverlängerung für höhere Flexibilität. 10 m robuster DN-8-Qualitätsschlauch für lange Haltbarkeit. Für K 3-K 7-Geräte mit Quick Connect-Anschluss.	<input type="checkbox"/>
XH 6 Q Verlängerungsschlauch Quick Connect	16	2.641-709.0						Hochdruck-Schlauchverlängerung für höhere Flexibilität. 6 m robuster DN-8-Qualitätsschlauch für lange Haltbarkeit. Für K 2-K 7-Geräte mit Quick Connect-Anschluss.	<input type="checkbox"/>
<b>Rohrreinigung</b>									
PC 20 Dachrinnen- und Rohrreinigungsset	17	2.642-240.0						Das Dachrinnen- und Rohrreinigungsset arbeitet von ganz alleine - mit Hochdruck. Abflüsse, Rohrverstopfungen und Dachrinnen lassen sich mühelos reinigen.	<input type="checkbox"/>
PC 15 Rohrreinigungsset	18	2.637-767.0						Rohrreinigungs-Set mit 15 m Schlauch zur Reinigung von Rohren, Abflüssen und Fallrohren zur wirksamen Befreiung von Verstopfungen.	<input type="checkbox"/>
PC 7,5 Rohrreinigungsset	19	2.637-729.0						Rohrreinigungs-Set mit 7,5 m Schlauch zur Reinigung von Rohren, Abflüssen und Fallrohren zur wirksamen Befreiung von Verstopfungen.	<input type="checkbox"/>
<b>Schaumdüse</b>									
FJ 6 Schaumdüse	20	2.643-147.0						FJ 6 Schaumdüse zur Reinigung mit kraftvollem Schaum (z. B. Ultra Foam Cleaner). Für Auto, Motorrad & Co. sowie zur Ausbringung von Pflegemitteln auf Stein-, Holz- und Fassadenflächen.	<input type="checkbox"/>
FJ 10 C Schaumdüse Connect 'n' Clean + Autoshampoo 3-in-1	21	2.643-144.0						Autoshamppoo + Schnellwechselsystem FJ 10 C Schaumdüse Connect 'n' Clean. Komfortable Reinigungsmittelausbringung und klickschneller Wechsel zwischen verschiedenen Reinigungsmitteln.	<input type="checkbox"/>
<b>Verschiedenes</b>									
SH 5 Saugschlauch	22	2.643-100.0						Umweltfreundlicher, 5 Meter langer Ansaugschlauch zum Ansaugen von Wasser aus alternativen Quellen wie Regenfassern oder Wassertonnen.	<input type="checkbox"/>
Sand-/Nassstrahlset	23	2.638-792.0						Sand- und Nassstrahl-Set zum Entfernen von Rost, Farbe und hartnäckigen Verschmutzungen in Verbindung mit Kärcher Strahlmittel.	<input type="checkbox"/>
Variogelenk	24	2.640-733.0						Um 180° stufenlos verstellbares Variogelenk zur Reinigung von schwer zugänglichen Stellen. Zum Anschluss zwischen Hochdruckpistole und Zubehör oder Strahlrohrverlängerung und Zubehör.	<input type="checkbox"/>
Wasserfilter	25	4.730-059.0						Wasserfilter zum Schutz der Hochdruckreiniger-Pumpe vor Schmutzteilchen aus verunreinigtem Wasser.	<input type="checkbox"/>
O-Ring Set	26	2.640-729.0						Ersatz-O-Ring-Set zum einfachen Austausch und Wechsel von O-Ringen und Sicherheitsstopfen an Hochdruckreiniger-Zubehör.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

# K 5 PREMIUM SMART CONTROL HOME

## 1.324-673.0

**KÄRCHER**



		Bestell-Nr.					Preis	Beschreibung	
<b>Schlauchaufbewahrung und Schlauchwagen</b>									
Premium Schlauchträger HR 7.315 Kit 5/8"	1	2.645-165.0						Bewässerungsstation mit abnehmbarer Schlauchtrommel, Aufbewahrungsmöglichkeit für Spritzen & Brausen sowie großer Verstaubox und Fixiermöglichkeit für Gießstäbe. Mit umfassender Ausstattung.	<input type="checkbox"/>
Schlauchwagen HT 3.420 Kit 5/8"	2	2.645-167.0						Fertig montierter Schlauchwagen mit höhenverstellbarer Schubgabel, abgewinkeltem Schlauchanschluss, freilaufender Handkurbel und raffinierter Klappfunktion für eine platzsparende Verstauerung.	<input type="checkbox"/>
<b>Schläuche</b>									
Schlauchset für Hochdruckreiniger	3	2.645-156.0						Schlauchset für Hochdruckreinigung und Gartenbewässerung. Mit 10 m PrimoFlex®-Schlauch (3/4"), G3/4-Hahnanschluss, Universal-Schlauchkupplung sowie Universal-Kupplung mit Aqua Stop.	<input type="checkbox"/>
Schlauch PrimoFlex® 1/2" - 20 m	4	2.645-138.0						Der robuste Gartenschlauch PrimoFlex® (1/2") ist ein 20 m langer, temperaturbeständiger (von -20 bis 65 °C) und gesundheitlich unbedenklicher Wasserschlauch mit druckfester Armierung. Berstdruck: 24 bar.	<input type="checkbox"/>
Schlauch PrimoFlex® 3/4" - 25 m	5	2.645-142.0						PrimoFlex® Qualitäts-Gartenschlauch (3/4"). 25 m lang. Mit druckfester, gewebter Armierung. Gesundheitlich unbedenklich. Berstdruck: 24 bar. Hohe Temperaturbeständigkeit von -20 bis 65° C.	<input type="checkbox"/>
Schlauch Performance Plus 1/2" - 20m	6	2.645-318.0							<input type="checkbox"/>
Schlauch Performance Plus 3/4" - 25m	7	2.645-322.0							<input type="checkbox"/>
Schlauch Performance Premium 1/2" - 20m	8	2.645-324.0							<input type="checkbox"/>
<b>Schlauchstecksysteme</b>									
Universal-Schlauchkupplung Plus	9	2.645-193.0						Universal-Schlauchkupplung Plus mit Griffmulden aus Weichkunststoff für eine komfortable Handhabung. Kompatibel mit allen Klicksystemen.	<input type="checkbox"/>
Universal-Schlauchkupplung Plus mit Aqua Stop	10	2.645-194.0						Universal-Schlauchkupplung Plus mit Aqua Stop und Griffmulden aus Weichkunststoff für eine komfortable Handhabung. Kompatibel mit allen Klicksystemen.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.