


KERN ACJ100-4M



Der Bestseller unter den Analysenwaagen, mit hochwertigem Single-Cell Wägesystem, auch mit Eichzulassung [M]



Eichtechnische Daten

| | |
|--------------------------------------|---------|
| Eichklasse: | I |
| Eichung im Werk möglich: | ja |
| Eichwert [e]: | 1 mg |
| Eichzulassung nach 2014/31/EU: | ja |
| Mindestlast [Min]: | 10 mg |
| Periodische Nacheichung für Italien: | 969-112 |

Zählen

| | |
|--|--------|
| Kleinstes Teilgewicht beim Stückzählen (Labor): | 1 mg |
| Kleinstes Teilgewicht beim Stückzählen (Normal): | 10 mg |
| Referenzgewicht: | ja |
| Zählaufösung: | 120000 |

Funktionen

| | |
|----------------------------|----|
| Prozentbestimmung: | ja |
| Stand-by-Funktion: | ja |
| Summenspeicherfunktion: | ja |
| Wägen mit Toleranzbereich: | ja |
| Zählfunktion: | ja |

Umgebungsbedingungen

| | |
|-----------------------------|-------|
| Luftfeuchtigkeit (max.): | 85 % |
| Luftfeuchtigkeit (min.): | 20 % |
| Umgebungstemperatur (max.): | 30 °C |
| Umgebungstemperatur (min.): | 10 °C |

Energieversorgung

| | |
|-----------------------------------|--------------------|
| Eingangsspannung: | 110 V - 230 V AC |
| Netzteil-Art: | Netzadapter extern |
| Netzteil/Adapter im Lieferumfang: | US EURO CH UK |

Dienstleistungen

| | |
|------------------------|---------|
| DAkkS-Kalibrierschein: | 963-101 |
| Eichung: | 965-201 |

Kategorie

| | |
|----------------|---------------|
| Kategorie: | Waagen |
| Marke: | KERN |
| Produktgruppe: | Analysenwaage |

Verpackung & Versand

| | |
|---------------------------------|--------------------|
| Abmessungen Verpackung (BxTxH): | 390 x 563 x 515 mm |
|---------------------------------|--------------------|

Messsystem

| | |
|--|-----------|
| Ablesbarkeit [d]: | 0,100 mg |
| Anwärmzeit: | 8 h |
| Auflösung: | 1.200.000 |
| Außermittige Belastung bei 1/3 Max: | 0,500 mg |
| Einschwingzeit unter Laborbedingungen: | 3 s |

Justiermöglichkeiten: Justierung mit internem Gewicht (automatisch)
Justierung mit internem Gewicht (manuell)

| | |
|-----------------------|----------|
| Linearität: | 0,300 mg |
| Mindestgewicht (USP): | 400 mg |
| Reproduzierbarkeit: | 0,200 mg |
| Wägebereich [Max]: | 120 g |
| Wägeeinheiten: | mg g ct |

Anzeige

| | |
|-----------------------------|----------|
| Display Ziffernhöhe (groß): | 1,400 cm |
|-----------------------------|----------|

KERN ACJ100-4M



Der Bestseller unter den Analysenwaagen, mit hochwertigem Single-Cell Wägesystem, auch mit Eichzulassung [M]

| | |
|----------------|-------------|
| Bruttogewicht: | 9,207 kg |
| Lieferzeit: | 24 h |
| Nettogewicht: | 6,271 kg |
| Versandart: | Paketdienst |

Bauform

| | |
|---------------------------------|--------------------|
| Abmessungen Gehäuse (BxTxH): | 210 x 340 x 350 mm |
| Abmessungen Windschutz (BxTxH): | 201 x 220 x 256 mm |


| | |
|--------------------------|--------------------|
| Drehbare Fußschrauben: | ja |
| Libelle: | ja |
| Material der Wägeplatte: | Edelstahl |
| Wägefläche (d): | 91 |
| Wägeraum (BxTxH): | 174 x 162 x 227 mm |

Piktogramme

STANDARD



OPTION



FACTORY

