

KERN FOB3K-4NL



Edelstahl-Tischwaage mit großem Wägebereich und hohem Schutzgrad IP67 gegen Staub und Spritzwasser



Dienstleistungen

DAkkS-Kalibrierschein:	963-127
Justage auf Aufstellungsort:	961-247

Kategorie

Kategorie:	Waagen
Marke:	KERN
Produktgruppe:	Tischwaage

Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (BxTxH):	420 x 305 x 180 mm
Bruttogewicht:	4,265 kg
Lieferzeit:	24 h
Nettogewicht:	3,695 kg
Versandart:	Paketdienst

Bauform

Abmessungen Gehäuse (BxTxH):	295 x 260 x 95 mm
Gehäusematerial:	Edelstahl
Material der Wägeplatte:	Edelstahl
Wägefläche (BxT):	248 x 198 mm

Piktogramme

STANDARD



OPTION



Messsystem

Ablesbarkeit [d]:	200 mg
Anwärmzeit:	30 min
Anzahl der Wägebereiche:	1
Auflösung:	15000
Außermittige Belastung bei 1/3 Max:	1 g

Einschwingzeit unter Laborbedingungen² s

Empfohlenes Justiergewicht:	3 kg (M1)
Justiermöglichkeiten:	Justierung mit externem Gewicht

Linearität:	600 mg
Reproduzierbarkeit:	200 mg
Wägebereich [Max]:	3 kg
Wägeeinheiten:	g lb oz
Wägesystem:	Dehnungsmessstreifen

Anzeige

Display Ziffernhöhe (groß):	2,500 cm
-----------------------------	----------

Umgebungsbedingungen

Luftfeuchtigkeit (max.):	95 %
Luftfeuchtigkeit (min.):	25 %
Umgebungstemperatur (max.):	35 °C
Umgebungstemperatur (min.):	5 °C

Energieversorgung

Batterie:	4x1.5 V AA
Batterie-Betriebsdauer:	48 h
Eingangsspannung:	230 V AC 50 Hz