

KERN HFD1T-4M

Robuste, hochauflösende Kranwaage bis 12 Tonnen



| | |
|------------------------|---------------------------------|
| Justiermöglichkeiten: | Justierung mit externem Gewicht |
| Linearität: | 500 g |
| Präzision (von [Max]): | 0,200 % |
| Reproduzierbarkeit: | 500 g |
| Tarierbereich: | 1,500 t |
| Wägebereich [Max]: | 1,500 t |
| Wä geeinheiten: | kg |
| Wä gesystem: | Dehnungsmessstreifen |

Anzeige

| | |
|-----------------------------|------|
| Display Ziffernhöhe (groß): | 3 cm |
|-----------------------------|------|

Eichtechnische Daten

| | |
|--------------------------------------|---------|
| Eichklasse: | III |
| Eichung im Werk möglich: | ja |
| Eichwert [e]: | 500 g |
| Eichzulassung nach 2014/31/EU: | ja |
| Mindestlast [Min]: | 10 kg |
| Periodische Nacheichung für Italien: | 969-112 |

Funktionen

| | |
|--------------------|----|
| Stand-by-Funktion: | ja |
|--------------------|----|

Umgebungsbedingungen

| | |
|-----------------------------|--------|
| Luftfeuchtigkeit (max.): | 95 % |
| Luftfeuchtigkeit (min.): | 10 % |
| Umgebungstemperatur (max.): | 40 °C |
| Umgebungstemperatur (min.): | -10 °C |

Energieversorgung

| | |
|---|--------------------|
| Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung an): | 30 h |
| Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung aus): | 70 h |
| Akkuladezeit: | 12 h |
| Batterie: | 1x12V Type 23A |
| Eingangsspannung: | 110 V - 240 V AC |
| Netzteil-Art: | Netzadapter extern |
| Netzteil/Adapter im Lieferumfang: | EURO CH UK |

Dienstleistungen

| | |
|------------------------------|----------|
| DAkKS-Kalibrierschein: | 963-130H |
| Eichung: | 965-130H |
| Justage auf Aufstellungsort: | 961-250 |

Messsystem

| | |
|-------------------|--------|
| Ablesbarkeit [d]: | 500 g |
| Anwärmzeit: | 10 min |
| Auflösung: | 3000 |

Einschwingzeit unter Laborbedingungen 2 s

KERN HFD1T-4M

Robuste, hochauflösende Kranwaage bis 12 Tonnen



Kategorie

| | |
|----------------|-----------|
| Kategorie: | Waagen |
| Marke: | KERN |
| Produktgruppe: | Kranwaage |

Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (BxTxH): 720 x 270 x 270 mm


| | |
|------------------------|-------------|
| Bruttogewicht: | 10 kg |
| Lieferzeit: | 24 h |
| Nettogewicht: | 8 kg |
| UN-Nummer (Gefahrgut): | 3481 |
| Versandart: | Paketdienst |

Bauform

| | |
|--|--------------------|
| Abmessungen Anzeigegerät (BxTxH): | 190 x 130 x 150 mm |
| Gehäusematerial: | Aluminiumguss |
| Gesamtabmessungen komplett montiert (BxTxH): | 190 x 130 x 430 mm |

Piktogramme

STANDARD



OPTION



FACTORY

