

# KERN SXS100K-2M

Edelstahl-Plattformwaage mit Edelstahl-IP68-Auswertegerät und Eichzulassung [M]



Kleinstes Teilgewicht beim Stückzählen 50 g  
(Normal):

Zählaufösung: 30000

## Funktionen

Data-Hold-Funktion: ja

Erschütterungsfreies Wägen  
(Tierwägeprogramm): ja

Peak-Funktion: ja

PRE-TARE-Funktion: ja

Wägen mit Toleranzbereich: ja

Zählfunktion: ja

## Umgebungsbedingungen

Luftfeuchtigkeit (max.): 80 %

Luftfeuchtigkeit (min.): 0 %

Umgebungstemperatur (max.): 40 °C

Umgebungstemperatur (min.): -10 °C

## Energieversorgung

Akku: Rchrg. battery optional  
(factory)

Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung  
an): 40 h

Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung  
aus): 80 h

Akkuladezeit: 12 h

Eingangsspannung: 220 V - 240 V AC 50 Hz

Netzteil/Adapter im Lieferumfang: EURO

## Dienstleistungen

DAkkS-Kalibrierschein: 963-129

Eichung: 965-229

Justage auf Aufstellungsort: 961-249

## Kategorie

Kategorie: Waagen

Marke: KERN

Produktgruppe: Industriewaage

## Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (BxTxH): 500 x 770 x 230 mm

Bruttogewicht: 24,400 kg

Lieferzeit: 24 h

Nettogewicht: 22,300 kg

Versandart: Paketdienst

## Bauform

Abmessungen Anzeigegerät 232 x 150 x 80 mm

(BxTxH):

## Messsystem

Ablesbarkeit [d]: 20 g | 50 g

Anwärmzeit: 10 min | 10 min

Auflösung: 3 3.000

Außermittige Belastung bei 1/3  
Max: 20 g | 50 g

Einschwingzeit unter Laborbedingungen 2 s

Empfohlenes Justiergewicht: 150 kg (M1)

Justiermöglichkeiten: Justierung mit externem  
Gewicht

Linearität: 20 g | 50 g

Reproduzierbarkeit: 20 g | 50 g

Tarierbereich: -150 kg

Wägebereich [Max]: 60 kg | 150 kg

Wägeeinheiten: kg

Wägesystem: Dehnungsmessstreifen

Wägezellen-Verbindung: 4-wire

## Anzeige

Display Ziffernhöhe (groß): 5,500 cm

## Eichtechnische Daten

Eichklasse: III

Eichung im Werk möglich: ja

Eichwert [e]: 20 g | 50 g

Eichzulassung nach 2014/31/EU: ja

Mindestlast [Min]: 400 g | 1000 g

Periodische Nacheichung für  
Italien: 969-112

## Zählen

Kleinstes Teilgewicht beim Stückzählen 5 g  
(Labor):

# KERN SXS100K-2M



Edelstahl-Plattformwaage mit Edelstahl-IP68-Auswertegerät und Eichzulassung [M]

Abmessungen Wägeplatte (BxTxH):	500 x 400 x 123 mm
Drehbare Fußschrauben:	ja
Kabellänge Anzeigegerät:	2,500 m
Libelle:	ja
Material der Wägeplatte:	Edelstahl
Wandhalterung:	ja
Wägefläche (BxT):	500 x 400 mm

## Piktogramme

### STANDARD



### OPTION



### FACTORY

