





## K 7 Premium Full Control Plus

Inkl. Schlauchtrommel: Der K 7 Premium Full Control Plus. Die Pistole des Hochdruckreinigers ermöglicht mit +/- Tasten und LCD-Anzeige die Einstellung des idealen Drucks.



### 1 Full Control Plus Power Pistole

- Mit Tasten für die Druckregulierung und Reinigungsmitteldosierung.
- Das LCD-Display auf der Full Control Plus Power Pistole ermöglicht die einfache Kontrolle der vorgenommenen Einstellung.

### 2 3-in-1-Multi Jet-Strahlrohr

- Einfacher Wechsel zwischen Flachstrahl-, Rotor- und Reinigungsmitteldüse durch Drehen am Strahlrohr.

### 3 Plug ,n' Clean

- Schnelles, einfaches und komfortables Aufbringen von Reinigungsmitteln mit dem Hochdruckreiniger.
- Kärcher Reinigungsmittel steigern die Effizienz und verlängern mit Schutz und Pflege die Freude am Ergebnis.

### 4 Schlauchaufwicklung

- Mit der praktischen Aufwicklung ist der Hochdruckschlauch immer sauber aufgeräumt.



## K 7 Premium Full Control Plus

- Full Control Plus Power Pistole mit +/- -Tasten und LCD-Display zur Drucksteuerung und Reinigungsmitteldosierung
- Höchste Standfestigkeit durch tiefen Schwerpunkt, Schlauchführung und verlängerten Standfuß
- Besonders leistungsfähiger wassergekühlter Motor

### Technische Daten

<b>Bestell-Nr.</b>	1.317-130.0	
<b>EAN-Code</b>	4054278136776	
<b>Druck</b>	<b>bar / MPa</b>	20 - max. 180 / 2 - max. 18
<b>Fördermenge</b>	<b>l/h</b>	max. 600
<b>Max. Zulauftemperatur</b>	<b>°C</b>	max. 60
<b>Anschlussleistung</b>	<b>kW</b>	3
<b>Gewicht ohne Zubehör</b>	<b>kg</b>	18
<b>Abmessungen (L x B x H)</b>	<b>mm</b>	463 x 330 x 667
<b>Stromart</b>	<b>V / Hz</b>	230 / 50

### Ausstattung

<b>Hochdruckpistole</b>	G 180 Q Full Control Plus	<b>Wassergekühlter Motor</b>	■
<b>Vario Power Jet</b>	-	<b>Soft Bag</b>	■
<b>Multi Jet 3-in-1</b>	■		
<b>HD-Schlauch</b>	<b>m</b>	10	
<b>Geräteseitiges Quick Connect</b>	■		
<b>Reinigungsmittleinsatz über</b>	Plug 'n' Clean-System		
<b>Wasseransaugung</b>	■		
<b>Integrierter Wasserfilter</b>	■		
<b>Adapter Gartenschlauchanschluss A3/4"</b>	■		
<b>Hochdruckschlauch-Aufwicklung</b>	■		
<b>Teleskopgriff</b>	■		

■ Im Lieferumfang enthalten.

# K 7 PREMIUM FULL CONTROL PLUS

## 1.317-130.0

**KÄRCHER**



		Bestell-Nr.				Preis	Beschreibung	
<b>Strahlrohre</b>								
MJ 180 3-in-1 Multi Jet Full Control für K 7 FC Plus und K 7 Premium FC Plus	1	2.643-907.0					Das Kärcher 3-in-1-Multi Jet-Strahlrohr eignet sich für die Hochdruckreiniger K 7 Full Control Plus und K 7 Premium Full Control Plus (ab 2017) mit G 180 Q Full Control Plus Power Gun.	■
Teleskopstrahlrohr	2	2.642-347.0					Teleskopstrahlrohr (1,20 - 4m) zur einfachen Reinigung schwer erreichbarer Stellen. Mit Schultergurt, Bajonettverbindung und integrierter, ergonomisch anpassbarer Pistole. Gewicht: ca. 2kg.	□
Spritzschutz	3	2.642-706.0					Transparenter Spritzschutz für Kärcher Hochdruckreiniger der Klassen K 2 bis K 7, schützt Anwender und Umgebung vor Spritzwasser. Ideal bei der Reinigung von Ecken und Kanten.	□
Winkelstrahlrohr	4	2.638-817.0					Das Winkelstrahlrohr ist ein extra langes (ca. 1 m), abgewinkeltes Strahlrohr zur bequemen Reinigung von schwer erreichbaren Stellen wie z. B. Dachrinnen oder Fahrzeug-Unterböden.	□
1-stufige Strahlrohrverlängerung	5	2.643-240.0					Strahlrohrverlängerung zur Steigerung der Reichweite um 0,4 m. Für eine bequemere und effektivere Reinigung schwer erreichbarer Stellen. Geeignet für sämtliche Kärcher Zubehörteile.	□
VP 180 S Vario Power Jet Short 360° für K 2-K 7	6	2.643-254.0					VP 180 S: Das kurze Vario Power Jet Short 360° mit stufenloser Druckregulierung und verstellbarem 360°-Gelenk ist ideal für die Reinigung nahe gelegener, schwer zugänglicher Stellen.	□
<b>Pistolen</b>								
G 180 Q Full Control Plus Power Pistole	7	2.643-992.0					Mit LCD-Display und Regulierungstasten für Druck und Reinigungsmittel: Hochdruckpistole G 180 Q Full Control Plus für alle Kärcher Full Control-Geräte K 5 Premium, K 7 und K 7 Premium ab 2017.	■
<b>Flächenreiniger</b>								
T 7 Plus Flächenreiniger T-Racer	8	2.644-074.0					Macht dank Powerdüse auch Ecken und Kanten gründlich sauber: der Flächenreiniger T 7 Plus T-Racer inkl. Spülfunktion - für die wirkungsvolle und spritzfreie Reinigung großer Flächen.	□
T 5 Flächenreiniger T-Racer	9	2.644-084.0					Reinigt große Flächen gründlich und spritzfrei: der Flächenreiniger T 5 T-Racer. Dank des verstellbaren Düsenabstands kann er auf harten wie auch auf sensiblen Flächen eingesetzt werden.	□
PS 30 Flächenreiniger Powerschrubber	10	2.644-123.0					Der Powerschrubber PS 30 befreit mit seinen 3 integrierten Hochdruckdüsen verschiedenste Oberflächen kraftvoll und zeitsparend von hartnäckigen Verschmutzungen. Ideal für Treppen und Kanten. Mit integrierter Abziehlippe zur Entfernung des Schmutzwassers.	□
Ersatzdüsen-Zubehör T 350	11	2.643-335.0					Die hochwertigen Ersatzdüsen garantieren einen einfachen Düsenwechsel und sind geeignet für den Flächenreiniger T-Racer T 300 / T 350 für die Hochdruckreiniger-Geräteklassen K 2 bis K 7.	□
T 450 Flächenreiniger T-Racer	12	2.643-214.0					Reinigt große Flächen spritzfrei: Flächenreiniger T-Racer T 450. Extra Powerdüse für Ecken & Kanten, Handgriff für vertikales Reinigen, Kiesflächen-Schutzgitter, Reinigungsdruckanpassung.	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

# K 7 PREMIUM FULL CONTROL PLUS

## 1.317-130.0

**KÄRCHER**



		Bestell-Nr.					Preis	Beschreibung	
PS 40 Flächenreiniger Powerschrubber	13	2.643-245.0						Powerschrubber PS 40 mit 3 integrierten Hochdruckdüsen. Befreit verschiedenste Oberflächen kraftvoll, zuverlässig und zeitsparend von hartnäckigem Schmutz. Ideal für Treppen und Kanten. Mit integrierter Abziehlippe zur Entfernung des Schmutzwassers.	<input type="checkbox"/>
T 550 Flächenreiniger T-Racer	14	2.643-251.0						Flächenreiniger T-Racer T 550 zum spritzfreien Reinigen großer Flächen. Mit Reinigungsmittelausbringung, Powerdüse für Ecken/Kanten, Schutzgitter für Kiesflächen, Druckanpassung & Handgriff.	<input type="checkbox"/>
T 350 Flächenreiniger T-Racer	15	2.643-252.0						Mit dem Flächenreiniger T-Racer T 350 lassen sich große Flächen spritzfrei reinigen. Stufenlose Druckanpassung für harte & empfindliche Oberflächen. Handgriff für vertikales Reinigen.	<input type="checkbox"/>
Ersatzdüsen-Zubehör	16	2.643-338.0						Hochwertige Ersatzdüsen für alle Flächenreiniger T-Racer (außer T 350) für die Geräteklassen K 2 bis K 7, Dachrinnenreiniger PC 20 für K 3 bis K 7 sowie Unterbodenreiniger für K 2 bis K 5.	<input type="checkbox"/>
<b>Bürsten</b>									
WB 150 Powerbürste	17	2.643-237.0						WB 150 Powerbürste zum spritzfreien Reinigen empfindlicher Flächen. Die wirkungsvolle Kombination aus Hochdruck und manuellem Bürstendruck spart Energie, Wasser und bis zu 30 % Zeit ein.	<input type="checkbox"/>
WB 120 Rotierende Waschbürste	18	2.644-060.0						Rotierende Waschbürste mit Wechselaufsatz zur Reinigung aller glatten Oberflächen wie Lack, Glas oder Kunststoff. Einfacher und schneller Aufsatzwechsel dank des integrierten Auslösehebels.	<input type="checkbox"/>
WB 120 Rotierende Waschbürste Car & Bike	19	2.644-129.0						Reinigt Fahrzeuge und Motorräder schonend: die rotierende Waschbürste mit innovativem Wechselaufsatz Car & Bike aus weicher Mikrofaser. Geeignet für die Maschinenwäsche bei 60 °C.	<input type="checkbox"/>
WB 60 Weiche Waschbürste	20	2.643-233.0						Weiche Flächenbürste zur Reinigung größerer Flächen wie z. B. Auto, Wohnwagen, Boot, Wintergarten oder Rollläden. Gute Flächenleistung durch eine Arbeitsbreite von 248 mm.	<input type="checkbox"/>
Felgenwaschbürste	21	2.643-234.0						Felgenwaschbürste für effektive 360°-Reinigung auch an schwer zugänglichen Stellen. Gleichmäßige Wasserverteilung über 360° für ein gleichmäßig und rundum sauberes Reinigungsergebnis.	<input type="checkbox"/>
Gartenschlauchadapter	22	2.640-732.0						Adapter für Gartenschlauchanschluss - geeignet für den direkten Anschluss aller Kärcher Bürsten an Gartenschläuche mit Schnellkupplungssystem.	<input type="checkbox"/>
WB 100 Rotierende Waschbürste	23	2.643-236.0						Rotierende Waschbürste mit Gelenk zur Reinigung aller glatten Oberflächen wie Lack, Glas oder Kunststoff. 180° stufenlos verstellbares Gelenk am Griff zur Reinigung schwieriger Stellen.	<input type="checkbox"/>
	24	2.643-765.0							<input type="checkbox"/>
<b>Hochdruckschlauch-Verlängerung: System für Geräte mit Quick Connect-System</b>									
XH 10 Q Verlängerungsschlauch Quick Connect	25	2.641-710.0						Hochdruck-Schlauchverlängerung für höhere Flexibilität. 10 m robuster DN-8-Qualitätsschlauch für lange Haltbarkeit. Für K 3-K 7-Geräte mit Quick Connect-Anschluss.	<input type="checkbox"/>
XH 6 Q Verlängerungsschlauch Quick Connect	26	2.641-709.0						Hochdruck-Schlauchverlängerung für höhere Flexibilität. 6 m robuster DN-8-Qualitätsschlauch für lange Haltbarkeit. Für K 2-K 7-Geräte mit Quick Connect-Anschluss.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.



# K 7 PREMIUM FULL CONTROL PLUS

## 1.317-130.0

**KÄRCHER**



		Bestell-Nr.					Preis	Beschreibung	
<b>Schlauchaufbewahrung und Schlauchwagen</b>									
Premium Schlauchträger HR 7.315 Kit 5/8"	1	2.645-165.0						Bewässerungsstation mit abnehmbarer Schlauchtrommel, Aufbewahrungsmöglichkeit für Spritzen & Brausen sowie großer Verstaubox und Fixiermöglichkeit für Gießstäbe. Mit umfassender Ausstattung.	<input type="checkbox"/>
Schlauchwagen HT 3.420 Kit 5/8"	2	2.645-167.0						Fertig montierter Schlauchwagen mit höhenverstellbarer Schubgabel, abgewinkeltem Schlauchanschluss, freilaufender Handkurbel und raffinierter Klappfunktion für eine platzsparende Verstaueung.	<input type="checkbox"/>
Premium Schlauchträger HR 7.315 Kit 1/2"	3	2.645-164.0						Umfassend ausgestattete Bewässerungsstation. Mit abnehmbarer Schlauchtrommel, Aufbewahrungsvorrichtung für Spritzen und Brausen sowie großer Verstaubox und Fixiermöglichkeit für Gießstäbe.	<input type="checkbox"/>
<b>Schläuche</b>									
Schlauchset für Hochdruckreiniger	4	2.645-156.0						Schlauchset für Hochdruckreinigung und Gartenbewässerung. Mit 10 m PrimoFlex®-Schlauch (3/4"), G3/4-Hahnanschluss, Universal-Schlauchkupplung sowie Universal-Kupplung mit Aqua Stop.	<input type="checkbox"/>
Schlauch PrimoFlex® 1/2" - 20 m	5	2.645-138.0						Der robuste Gartenschlauch PrimoFlex® (1/2") ist ein 20 m langer, temperaturbeständiger (von -20 bis 65 °C) und gesundheitlich unbedenklicher Wasserschlauch mit druckfester Armierung. Berstdruck: 24 bar.	<input type="checkbox"/>
Schlauch PrimoFlex® 3/4" - 25 m	6	2.645-142.0						PrimoFlex® Qualitäts-Gartenschlauch (3/4"). 25 m lang. Mit druckfester, gewebter Armierung. Gesundheitlich unbedenklich. Berstdruck: 24 bar. Hohe Temperaturbeständigkeit von -20 bis 65° C.	<input type="checkbox"/>
Schlauch Performance Plus 1/2" - 20m	7	2.645-318.0							<input type="checkbox"/>
Schlauch Performance Plus 3/4" - 25m	8	2.645-322.0							<input type="checkbox"/>
Schlauch Performance Premium 1/2" - 20m	9	2.645-324.0							<input type="checkbox"/>
<b>Schlauchstecksysteme</b>									
Universal-Schlauchkupplung Plus	10	2.645-193.0						Universal-Schlauchkupplung Plus mit Griffmulden aus Weichkunststoff für eine komfortable Handhabung. Kompatibel mit allen Klicksystemen.	<input type="checkbox"/>
Universal-Schlauchkupplung Plus mit Aqua Stop	11	2.645-194.0						Universal-Schlauchkupplung Plus mit Aqua Stop und Griffmulden aus Weichkunststoff für eine komfortable Handhabung. Kompatibel mit allen Klicksystemen.	<input type="checkbox"/>
Universal-Schlauchkupplung mit Aqua Stop	12	2.645-192.0						Universal-Schlauchkupplung mit Aqua Stop in ergonomischem Design für eine komfortable Handhabung.	<input type="checkbox"/>
Universal-Schlauchkupplung	13	2.645-191.0						Universal-Schlauchkupplung in ergonomischem Design für eine komfortable Handhabung.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.