

Gigabyte BSi7-1165G7



Technische Daten:

Model	GB-BSi7-1165G7
Netzteil Extern	135 Watt
Arbeitsspeicher	16 GB SO-DIMM DDR4
Grafikkarte	Intel® Iris Xe, 96EU 1300MHz
Festplatte	500 GB SSD M.2 SATA III (600 MB/s)
Prozessor	Intel® Core™ i7-1165G7
Prozessor Turboakt	4x 4.7 GHz
Laufwerk	ohne
Wireless LAN & Bluetooth 5.0	Ja
Netzwerkkarte	2x Gigabit LAN (Intel i219v)
Sound	Realtek ALC255
Anschlüsse Front	4x USB 3.2 1x Ein- / Ausschalter 1x Headphone / MIC

Anschlüsse Hinten **4x HDMI, 2x USB 3.2, 2x RJ45, 1x DC-In**

Kontaktdaten **service@joy-it.net // Telefon: 02845-936036 // www.joy-it.net**

Artikel-Nummer

EAN

Betriebssystem **Windows 10 Professional 64 Bit**

Maße (H x B x T) **44,4 x 196.2 x 140 mm**

Besonderheit **VESA Halterung 75 x 75 & 100 x 100 mm**

24 Monate Pickup Reparaturservice