



Jahre Garantie\*

## ANSMANN HD120B

Stirnlampe mit COB LED

### Features

- Headlight aus robustem ABS Kunststoff
- Superhelle 1W COB LED Leuchte
- 3 Lichtfunktionen: 100% Leuchtkraft, 30% Leuchtkraft, Stroboskop
- Flexibles und einstellbares Kopfband
- Kleines und leichtes Gehäuse
- Gewicht: 49g (mit Batterien)
- Inkl. 3× AAA Mignon ANSMANN Batterien



Lichtstrom



Leuchtdauer



100%/30% Leuchtkraft



Blinklicht



inklusive Batterien



Artikelnummer: 1600-0357  
 Lieferumfang: HD120B, 3× Micro AAA Batterien, Bedienungsanleitung  
 Zolltarifnummer: 85131000000  
 Verpackungseinheit: 12 (203 × 225 × 200 mm)



### Spezifikationen

|                       |                     |                    |                   |                   |                    |
|-----------------------|---------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Leuchtmittel          | LED                 |                    |                   |                   |                    |
| Leistung Leuchtmittel | 1 W                 |                    |                   |                   |                    |
| Leuchtweite           | 14 m                |                    |                   |                   |                    |
| Lichtstrom            | 125 Lumen           |                    |                   |                   |                    |
| Helligkeit            | 52 Lux              |                    |                   |                   |                    |
| Schutzart             | IPX2                |                    |                   |                   |                    |
| Leuchtdauer           | 15 Std.             |                    |                   |                   |                    |
| Stromversorgung       | 3× Micro AAA / LR03 |                    |                   |                   |                    |
| Leuchtmodi            | 100% / 30%          |                    |                   |                   |                    |
| Leistungsdaten        | <b>Modus</b>        | <b>Leuchtweite</b> | <b>Lichtstrom</b> | <b>Helligkeit</b> | <b>Leuchtdauer</b> |
|                       | 100%                | 14 m               | 125 Lumen         | 52 Lux            | 4,7 Std.           |
|                       | 30%                 | 8 m                | 37 Lumen          | 17 Lux            | 15 Std.            |
|                       | Stroboskop          | 14 m               | 125 Lumen         | 52 Lux            |                    |
| Gehäusematerial       | ABS Kunststoff      |                    |                   |                   |                    |
| Farbe                 | schwarz             |                    |                   |                   |                    |
| Verpackung            | Karton              |                    |                   |                   |                    |
| Betriebstemperatur    | -10 - 25 °C         |                    |                   |                   |                    |
| Lagertemperatur       | -10 - 50 °C         |                    |                   |                   |                    |