

Dual

WWW.DUAL.DE

DUAL DTJ 303 USB

DJ PLATTENSPIELER MIT DIREKTANTRIEB
UND VOLLKARDANISCHEM S-TONARM

USB
UNIVERSAL SERIAL BUS



DJ Schallplattenspieler mit Direktantrieb und vollkardanischem S-Tonarm, integriertem Entzerrer-Vorverstärker sowie Digitalisierungsfunktion über USB-Anschluss

Der Dual DTJ 303 USB verfügt über einen vollkardanischen S-Tonarm mit einstellbarer Auflagekraft. Die Anti-Skating-Einstellung kann direkt auf der Oberseite des Dual DT 303 USB durchgeführt werden. Der kräftige Direktantrieb ermöglicht dabei mit einer Start-/Stop-Zeit < 1 Sekunde das schnelle Erreichen der Solldrehzahl (33/45 Umdrehungen pro Minute) womit auch die Möglichkeit besteht, mit Ihren Platten zu Scratchen. Das Wechselheadshell ermöglicht einen schnellen Tausch zwischen Party- und Hifi-Einsatz.

Den Plattenspieler können Sie via Audiokabel an Ihren Verstärker oder Ihren Computer (per USB-Kabel) anschließen. Im Schallplattenspieler ist ein Entzerrer-Vorverstärker integriert. Der DTJ 303 USB kann damit sowohl an einen Phono-Eingang als auch an einen Audio-Eingang (AUX-In) angeschlossen werden.

Das Gerät verfügt zudem über einen Aluminium-Guss-Plattenteller mit antistatischer Filzmatte, einem Magnet-Tonabnehmer-System sowie einer integrierten Nadelbeleuchtung.

DUAL DTJ 303 USB

Eigenschaften:

- Direkt Antrieb / Ideal zum Scratching
- Vollkardanischer S-Tonarm, einstellbar
- USB-Anschluss zum Digitalisieren von Schallplatten
- Abnehmbares Magnet-Tonabnehmer-System
- Anschluss an Phono-Eingang oder Audio-Eingang (AUX-In)
- Eingebauter umschaltbarer Entzerrer-Vorverstärker



TECHNISCHE DATEN:

Antrieb:

Antrieb:	Direktantrieb
Drehzahl in U/min:	33 / 45
Gleichlaufschwankung:	< ±0,1 % (DIN bewertet)

Tonarm:

Auto-Start/-Stop-Funktion:	X
Lager:	4 x Pivot Kugellager, Vollkardanisch
Effektive Tonarmlänge:	230,5 mm
Kröpfung:	20,8°
Überhang:	16 mm
Auflagekraft:	Statisch, Gegengewicht
Auflagegewicht:	0 g bis 4 g
Tonabnehmer Masse:	4 g bis 9 g
Tonabnehmer montiert:	Audio-Technica AT-3600

Plattenteller:

Material:	Aluminium-Druckguss
Auflage:	Filz
Lager:	Stahl gehärtet in Messingbuchse
Durchmesser:	333 mm
Gewicht:	730 g

Gehäuse:

Gehäusematerial:	Kunststoff
Gehäuseoberfläche:	Schwarz
Füße:	Ø 68 mm / Elastomer Höheneinstellbar
Anschluss:	RCA Buchse
Anschluss an Phonoingang:	Ja
Anschluss an Hochpegeleingang:	Ja
Digital Ausgang:	USB
Maße Haube geschlossen:	450 x 350 x 150 mm
Maße Haube geöffnet:	T: 400 mm / H: 410 mm
Gewicht:	7 kg

DUAL PLATTENSPIELER – SOUND FÜR DIE SINNE



WWW.DUAL.DE