



Jahre Garantie\*

## ANSMANN In-Car-Charger CC230PD

Intelligentes USB-Kfz Ladegerät 30 W für Smartphone, Tablet und andere USB-Geräte

### Features

- USB-Kfz Ladegerät mit 2 USB-Ports und 30 W
- Intelligente Ladesteuerung sorgt für eine optimierte Ladung
- Multisafe Technologie schützt Ihre Endgeräte sowie das Ladegerät
- Geeignet für Geräte, welche über USB geladen oder betrieben werden
- Eingang: 12-24V DC Weitbereichseingang ermöglicht universelle Einsatz
- Ausgang: 5V DC max. 3000



Artikelnummer: 1000-0029  
 Lieferumfang: In-Car-Charger CC230PD,  
 Bedienungsanleitung  
 Zolltarifnummer: 85044082900  
 Verpackungseinheit: 80 (400 × 300 × 145 mm)



### Spezifikationen

Ausgangsspannung	5V DC			
Eingangsspannung	12 - 24V DC			
Max. Ausgangsstrom	3 A			
Max. Eingangsstrom	3 A			
Ladeströme	<b>Modus</b>	<b>Spannung</b>	<b>Ladestrom</b>	<b>Leistung</b>
	USB-A & USB-C	5,0 V	3 A	15,0 W
	USB-A	5,0 V	3 A	15,0 W
	USB-A	9,0 V	3 A	18,0 W
	USB-A	12,0 V	2,5 A	30,0 W
	USB-A	20,0 V	1,5 A	30,0 W
	USB-C	5,0 V	3 A	15,0 W
	USB-C	9,0 V	3 A	18,0 W
	USB-C	12,0 V	2,5 A	30,0 W
	USB-C	15,0 V	2 A	30,0 W
	USB-C	20,0 V	1,5 A	30,0 W
USB-Ports	2			
Buchse	USB			
Ausgang	5V DC / 3000 / 30 W			
Max. Ausgangsleistung	30 W			
Ladeprotokolle	USB / Quick Charge 3.0 / Power Delivery Profil 3			
Farbe	schwarz			
Verpackung	Karton			
Betriebstemperatur	0 - 25 °C			
Lagertemperatur	-25 - 70 °C			