



Jahre Garantie*

ANSMANN Lithium 2

Ladegerät für 1-2 Li-Ion Akkus (3,6V/3,7V) 26650, 22650, 18650, 18500, 17670, 16340, 14500 usw. oder 1-2 NiMH Akkus (1,2V) Mignon AA / Micro AAA

Features

- Ladegerät für 1-2 Li-Ion Akkus (3,6V/3,7V) 26650, 22650, 18650, 18500, 17670, 16340, 14500 usw. oder 1-2 NiMH Akkus (1,2V) Mignon AA / Micro AAA
- Inklusive Micro USB Ladekabel
- Einzelschachtüberwachung
- Automatische Erkennung von Li-Ion und NiMH Akkus
- Automatischer Ladebeginn nach polrichtigem Einlegen der Akkus
- Mikrocontrollerüberwachte Ladesteuerung (CC-CV bei Li-Ion, 0dV/-dV bei NiMH)
- Automatische Akku-Voll-Erkennung und Beendigung des Ladevorgangs
- Erhaltungsladung bei NiMH Akkus
- Anzeige des Ladestatus über 3 LEDs pro Ladeschacht
- Anzeige falsch eingelegter (verpolter) Akkus
- Betrieb über 5V DC USB Adapter (nicht im Lieferumfang enthalten)
- 3 Jahre Garantie



Ladestrom



Einzelschachtüberwachung



Automatische Abschaltung



Stromversorgung über USB



Artikelnummer: 1001-0050
Lieferumfang: Lithium 2, Micro-USB-Kabel, Bedienungsanleitung
Zolltarifnummer: 85044055900
Verpackungseinheit: 4 (179 × 94 × 214 mm)



Spezifikationen

Eingangsspannung	5V DC
Weltweit einsetzbar	Ja
Ladbare Zellchemie	Nickel-Metallhydrid / Nickel-Cadmium / Lithium
Ladbare Zellen	Micro AAA / Mignon AA / 26650 / 26500 / 25500 / 22650 / 22500 / 21700 / 20700 / 18700 / 18650 / 18500 / 18490 / 18350 / 17670 / 17650 / 17500 / 17350 / 16650 / 16500 / 16340 / 14650 / 14500 / 14430 / 14350 / 13650 / 13500 / 13450 / 12650 / 12500 / 12340 / 10500 / 10440 / 10350 / 10340
Ladestrom AAA	500 mA (1-2)
Ladestrom AA	500 mA (1-2)
Ladestrom Lithium	1000 mA (1-2)
Mikroprozessorsteuerung	Ja
Sicherheitstimer	Ja
Einzelshachtüberwachung	Ja
Überladeschutz	Ja
Farbe	schwarz
Verpackung	Box
Betriebstemperatur	0 - 35 °C
Lagertemperatur	0 - 40 °C