



Transita 30

Portables DAB+/UKW Radio mit Bluetooth-Audiostreaming

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588730137	rot	78-3013-00	1.27 kg	916 g	21.80 x 13.10 x 10.60 cm	24.40 x 16.00 x 16.20 cm
4019588731318	beige	78-3013-01	1.27 kg	916 g	21.80 x 13.10 x 10.60 cm	24.40 x 16.00 x 16.20 cm
4019588731325	grün	78-3013-02	1.27 kg	916 g	21.80 x 13.10 x 10.60 cm	24.40 x 16.00 x 16.20 cm

TOP-AUSSTATTUNG

DAB+ Digitalradio

LCD mit Beleuchtung und Dot-Matrixanzeige

Snooze- und Sleep-Funktion

UKW-Radio mit RDS

Bluetooth-Audiostreaming (Empfang)

Netz- und Batteriebetrieb

Favoritenspeicher (10 DAB+/10 UKW)

Uhr- und Datumsanzeige

Kunstlederbezug

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Luftfeuchtigkeit : 5 - 90 % relative
Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)

Umgebungstemperatur : 5 - 35 °C

Uhr : Ja

Wecktimer : Ja

Sleeptimer : Ja

Snooze-Funktion : Ja

STROMVERSORGUNG

Nennspannung : 230 V

Frequenz : 50 Hz

Netzteil : DC 5,9V / 1.000mA

RADIOTYP

Stationäres Radio : Ja

Portables Radio : Ja

Programmspeicher Favoriten DAB+ : 10

Programmspeicher Favoriten UKW : 10

Batterie : 4 x Typ C (nicht im Lieferumfang enthalten)

Netzteilart : Extern

RADIO/EMPFANG

DAB+ : 174 - 240 MHz

UKW/RDS : 87.5 - 108 MHz

Antenne : DAB/UKW-Teleskopantenne

BLUETOOTH VERSION & PROFILE

A2DP (Streaming von Audiodaten) : ja

LEISTUNG/ENERGIEWERTE

Leistungsaufnahme im Ein-Zustand : 6 W

Leistungsaufnahme Standbybetrieb : 0,6 W

LAUTSPRECHER

Stereo-Lautsprecher : Ja

Systemleistung : 6 W (RMS)

Ausgangsleistung Stereo : 2 x 3 W

DISPLAY

Typ : LCD

NETZWERK & KOMMUNIKATION

Bluetooth : Ja

LIEFERUMFANG

Transita 30, Netzteil, Bedienungsanleitung

ANSCHLÜSSE

Kopfhöreranschluss (3,5mm Klinke) : 1

SONSTIGE FEATURES

OSD-Sprachen : Englisch, Deutsch, Französisch, Polnisch, Italienisch, Niederländisch, Tschechisch, Slowakisch, Norwegisch, Dänisch

STREAMING

Bluetooth Audiostreaming : Ja

NORDMENDE