



TECHNIRADIO 4 IR

DAB+/UKW/Internet-Designradio

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588039278	schwarz/silber	0000/3927	1.05 kg	675 g	21.00 x 13.00 x 9.00 cm	28.00 x 18.00 x 12.00 cm

TOP-AUSSTATTUNG

DAB+ Digitalradio

UKW-Radio (mit RDS und PLL)

Grenzenlose Musikvielfalt via Internetradio

TFT-Farbdisplay (2,4")

Uhr- und Datumsanzeige

Zwei Radiowecktimer möglich

Snooze- und Sleep-Funktion

Favoritenspeicher (40 für DAB+, 40 für UKW und 40 für Internetradio)

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Luftfeuchtigkeit : 5 - 90 % relative
Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)

Umgebungstemperatur : 5 - 35 °C

RADIOTYP

Stationäres Radio : Ja

RADIO/EMPFANG

DAB+ : 174 - 240 MHz

UKW/RDS : 87.5 - 108 MHz

Internetradio : Ja

Antenne : DAB/UKW-Teleskopantenne

LAUTSPRECHER

Mono-Lautsprecher : Ja

Systemleistung : 3 W (RMS)

Equalizer : Ja

ANSCHLÜSSE

Kopfhöreranschluss (3,5mm Klinke) : 1

BEDIENUNG/KOMFORT

Uhr : Ja

Wecktimer : Ja

Sleeptimer : Ja

Snooze-Funktion : Ja

CONNECT-App : Ja

Programmspeicher Favoriten DAB+ : 40

Programmspeicher Favoriten UKW : 40

DISPLAY

Größe : 2.4 Zoll

RadioVIS : Ja

Typ : TFT-Farbdisplay

Dimmbar : Ja

Slide-Show / catSLS : Ja

TECHNISAT CONNECT

Control : Ja

WLAN

WLAN : 802.11 a/b/g/n (2,4-GHz- und 5-GHz-Band werden unterstützt)

SONSTIGE FEATURES

OSD-Sprachen : Englisch, Deutsch, Französisch, Polnisch, Italienisch, Niederländisch, Tschechisch, Slowakisch, Norwegisch, Dänisch

STROMVERSORGUNG

Nennspannung : 230 V

Frequenz : 50 Hz

Netzteil : 5V / 2.000mA

Netzteilart : extern

LEISTUNG/ENERGIEWERTE

Leistungsaufnahme Standbybetrieb mit aktiver Netzwerkverbindung : 1,35 W

Leistungsaufnahme im Ein-Zustand : 7.2 W

Leistungsaufnahme Standbybetrieb : 0,95 W

LIEFERUMFANG

TECHNIRADIO 4 IR, Netzteil, Bedienungsanleitung