



# Tool Rebel Werkstattswagen



Code: 05501051001



### Schubladen-Innenmaße:

Schublade flach: 527 × 348 × 69 mm  
(Länge/Breite/Höhe)

Schublade hoch: 527 × 348 × 154 mm  
(Länge/Breite/Höhe)

### Maß für passende Werkzeugschäume:

525 × 345 × 30 mm

**Gesamttragkraft** (statisch) 480 kg  
**Traglast pro Schublade** 20 kg

100% Auszug der Schubladen  
Einzel- und Zentralverriegelung  
der Schubladen

Made in Germany

# Bestückung:

## Schublade 1



350 PH 1 x 80  
350 PH 2 x 100  
350 PH 3 x 150

355 PZ 1 x 80  
355 PZ 2 x 100

335 0,8 x 4,0 x 100  
335 1,0 x 5,5 x 125

367 TX 10 x 80  
367 TX 15 x 80  
367 TX 20 x 100  
367 TX 25 x 100



1441 Schraubkralle



247 einpoliger Spannungsprüfer



160 i VDE 0,4 x 2,5 x 80  
160 iS VDE 0,6 x 3,5 x 100



1496 Wera Kapselöffner



932 A 1,0 x 5,5 x 100  
932 A 1,2 x 7,0 x 125

Wera Kugelschreiber

## Schublade 2



Joker 8      Joker 15  
Joker 10     Joker 16  
Joker 11     Joker 17  
Joker 12     Joker 18  
Joker 13     Joker 19  
Joker 14



950/9 Hex-Plus Multicolour 1




Tool-Check PLUS



967/9 TORX® Multicolour HF 1

## Schublade 3



Zyklop Speed 1/2"



Zyklop Metal Switch 1/4"



8794 LC Verlängerung



8794 LA Verlängerung



8794 SC Verlängerung



8794 SA Verlängerung



8794 C Wobble



8794 A Wobble



8790 HMC  
10; 11; 12; 13; 14;  
15; 16; 17; 18; 19;  
20; 21; 22; 24; 27;  
30; 32



8784 A1 Verbindungsteil



8790 HMA  
4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8;  
9; 10; 11; 12; 13; 14;