

Joy-IT Intel i7-10700K Gaming PC 16 GB



Technische Daten:

Gehäuse	ATX Gaming - Gehäuse
Netzteil	750 Watt 80 Plus
Mainboard	Gigabyte GA-B460-HD3
Steckplätze	2* PCIe x16 , 3* PCIe x1
Chipsatz	Intel® B460 Express Chipset
Prozessor	Intel Core i7-10700K
Prozessor Turbotakt	8x 5.10 GHz , Sockel LGA 1200 (H5)
Hauptspeicher	16 GB DDR4
Festplatte	1 TB SSD m.2 SATA III (600 MB/s)
Laufwerk	ohne
Grafik	Nvidia Geforce RTX 3060 12GB
Netzwerkkarte	1x 10/100/1000 Mbit
Sound	7.1 Kanal HD Audio
Anschlüsse Front	3x120mm Gehäuselüfter, 2x USB 3.0, 1x HD Audio Port
Anschlüsse Hinten	1x PS2, 2x HDMI, 2x DisplayPort 1x RJ45, 1 x Audio, 4x USB 3.2, 2x USB 2.0

Kontaktdaten service@joy-it.net // Telefon: 02845-936036 // www.joy-it.net

Artikel-Nummer
EAN

Betriebssystem Windows 10 Professional 64 Bit
Maße (H x B x T) 516 x 222 x 490 mm

24 Monate Pickup Reparaturservice