



Acer Aspire 3

(A317-52-594E)



- Prozessor: Intel® Core™ i5-1035G1
- Display: 17,3" HD+
- Arbeitsspeicher: 8 GB DDR4 RAM
- Massenspeicher: 512 GB PCIe SSD
- Grafikkarte: Intel® UHD Graphics
- Betriebssystem: Windows 10 Home (64 Bit)





Acer A317-52-594E

SPEZIFIKATIONEN



Bestellinformationen

Serie	Acer Aspire 3
Modellbezeichnung	A317-52-594E
Artikelnummer	NX.HZWEG.01H
EAN	4710886410317
Kurzbeschreibung	17,3" HD+ / Intel® Core™ i5-1035G1 / 8 GB DDR4 RAM / 512 GB PCIe SSD / Intel® UHD Graphics / Win 10 Home (64 Bit) / Schwarz

Betriebssystem

Betriebssystem	Windows 10 Home (64 Bit)
----------------	--------------------------

Gehäuse

Gehäuse / Farbe	Schwarz
Serviceklappe	-
Abmessungen	419,5 x 289,5 x 24,65 mm (B x T x H)
Gewicht	2,7 Kg
Passiv gekühlt (lüfterlos)	-

Display

Displaygröße	17,3 Zoll (43,94 cm)
Display-Typ	Acer CineCrystal™ HD+ Display mit LED-Backlight
Display-Auflösung in Pixel	1.600 x 900
Seitenverhältnis	16:9

Prozessor und Chipsatz

Prozessor	Intel® Core™ i5-1035G1 Prozessor
Taktfrequenz	1,0 GHz (Bis zu 3,6 GHz Turbo-Boost)
Cache	6 MB
Anzahl Prozessorkerne / Threads	4 / 8
Chipsatz	Integrated SOC

Speicher und Laufwerke

Arbeitsspeicher	8 GB DDR4 RAM
Arbeitsspeicherbelegung	1x 4 GB DDR4 RAM (onboard), 1x 4 GB DDR4 RAM
Maximaler Arbeitsspeicher	12 GB DDR4 RAM (4 GB onboard + 1x 8 GB soDIMM)
Massenspeicher	512 GB M.2 PCIe Solid-State-Drive (SSD)
Optisches Laufwerk	-

Grafikkarte

Grafikkarte	Intel® UHD Graphics
-------------	---------------------

Verbindungen

LAN	10/100/1000 LAN, Wake-on-LAN ready
Wireless LAN	802.11 ac/a/b/g/n
Wireless WAN / SIM-Karte	- / ,
Wireless Gigabit	-
Bluetooth	Bluetooth® 4.0
NFC	-

IO Anschlüsse

HDMI	1x
VGA	-
Displayport	-
Thunderbolt	-
USB 3.2	-
USB 3.1	-
USB 3.0	1x
USB 2.0	2x
Ethernet (RJ-45)	1x
Kartenleser	-
Audio Anschluss	1x Lautsprecher/Kopfhörer/Line-out (unterstützt Headsets mit integriertem Mikrofon)
Docking Anschluss	-



Acer A317-52-594E

SPEZIFIKATIONEN

Eingabe

Tastatur	Acer FineTip Tastatur mit Numpad (103-/104-/107-Tasten)
Tastaturlayout	Deutsch (QWERTZ)
Tastatur hintergrundbeleuchtet	-
Touchpad	Multi-Gesture Touchpad (Microsoft Precision Touchpad Certification)

Sicherheit

Fingerprintsensor	-
Kensington Schloss	Ja
Sicherheitssoftware	-

Audio und Video

Lautsprecher	Zwei eingebaute Stereo-Lautsprecher
Mikrofon	Eingebautes Mikrofon
Webcam	VGA Webcam

Akku und Netzteil

Akku	Li-Ion Akku (2 Zellen / 4800 mAh / 36,7 Wh)
Akkulaufzeit	Bis zu 5,5 Stunden
Netzteil	45W AC-Netzteil
Akku fest verbaut	Ja

Software

Office	Microsoft Office 2019 Verknüpfung (Download-Link für 30 Tage Testversion)
Sonstige Software	Acer Care Center, Acer Portal

Garantie

Garantie	2 Jahre Einsende-/Rücksendeservice
----------	------------------------------------

Logistik

Menge pro Layer	19
Menge pro Europalette	57
Menge pro Tower	114
Menge pro Container	1.254
Kartonmaße / -gewicht	556 x 87 x 321 mm (B x T x H) / 3,6 Kg

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Produkte, kann dieses Datenblatt auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. Die Verfügbarkeit kann von Region zu Region variieren. Acer haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen. Copyright 2020 Acer Computer GmbH, Deutschland. Alle Rechte vorbehalten. Acer und das Acer-Logo sind eingetragene Warenzeichen der Acer Incorporated. Microsoft und Windows sind eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corporation. Intel und Pentium sind eingetragene Warenzeichen der Intel Corporation. Alle sonstigen genannten oder anders erkennbaren Marken, eingetragenen Waren- und/oder Dienstleistungsmarken sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Alle genannten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers.