

Code Connect

Mit Ihrem Smartphone verbundene Videosprechanlage

Bildschirm und Türsprechanlage



www.avidsen.com

Guide d'installation et d'utilisation
Installation and User Manual
Installatie- en gebruikersgids
Installation und Bedienungsanleitung
Guía de instalación y de uso
Manual de instalação e utilização
Manuale d'uso e installazione
Οδηγός εγκατάστασης και χρήσης

Abb. 1




Abb. 2




Abb. 3




Abb. 4




Abb. 5.1




Abb. 5.2





Abb. 6.1



φ6 mm





Abb. 6.2




Abb. 7




Abb. 8 Türsprechanlage




Abb. 9







Abb. 10

		
	$\varnothing 2 \times 0,75 \text{ mm}^2$	$\varnothing 2 \times 1,5 \text{ mm}^2$
	5 → 50m	5 → 100m

INHALT

A - INHALT DES SETS	02
B - PRODUKTBESCHREIBUNG	02
C- BESCHREIBUNG DER TÜRSPRECHANLAGE	02
D - INSTALLATION.....	03
1 - Verkabelung	
2 - Verbindung der Türsprechanlage und des Monitors	
3 - Anschluss eines elektrischen Türöffners	
4 - Anschluss einer Motorisierung	
E - BEDIENUNGSANLEITUNG DES MONITORS.....	04
1 - Funktionen der Tasten	
2 - Menü zur Einstellung des Tons	
3 - Erweiterte Einstellungen	
F - BEDIENUNGSANLEITUNG DER TÜRSPRECHANLAGE 06	
1 - Standardmäßige Codes	
2 - Öffnen des elektrischen Türöffners bzw. der Motorisierung	
3 - Verwaltung der Codes	
G - VERBINDUNG IHRER VIDEOSPRECHANLAGE EXTEL CODE CONNECT MIT IHREM SMARTPHONE	08
1 - Vorbereitung der Videosprechanlage	
2 - Erstmalige Verbindung Ihres Pfortners mit einem Smartphone	
3 - Verbindung Ihres bereits netzwerkverbundenen Pfortners mit einem Smartphone	
4 - Funktionen der Benutzeroberfläche	
5 - In der Anwendung verfügbare Einstellungen	
H - TECHNISCHE PARAMETER	15
I - GARANTIE.....	15
J - SICHERHEITSANWEISUNGEN.....	16
K - KONFORMITÄTSERKLÄRUNG.....	17

A - INHALT DES SETS

Abb. 1

1	Monitor
2	Türsprechanlage
3	Wandhalterung auf Putz
4	Befestigungsbügel
5	Dübel

6	Befestigungsschraube des Monitors und der Wandhalterung auf Putz
7	Netzadapter
8	Unterputzgehäuse
9	Sechskantschlüssel 15 mm

B - BESCHREIBUNG DES MONITORS

Abb. 2

1	7-Zoll-Farbbildschirm
2	Mikrofon
3	Anzeige der Türsprechanlage (Türspion-Modus) Pfeil links oder Pfeil unten
4	Während der Kommunikation: Einen Anruf entgegennehmen/beenden Im Türspion-Modus: Die Kommunikation starten Menü: Pfeil rechts oder Pfeil oben
5	Ausgeschalteter Bildschirm: Aktiviert die berührungssensitiven Tasten und den Zugang zur Uhrzeit, nach dem erneuten Betätigen der Tasten erhält man Zugang zum Menü Ausgeschalteter Bildschirm - blinkende Taste: Zugriff auf die Fotos der Besucher bei Abwesenheit Menü: OK (Wahltaste) Während eines Anrufs: macht ein Foto

6	Während eines Anrufs oder Türspion-Modus: Öffnen des elektrischen Türöffners
7	Während eines Anrufs oder Türspion-Modus: Öffnen des potenzialfreien Kontakts (motorisiertes Tor) Menü: Zurück/Exit (Zurück-Taste auf das übergeordnete Menü)
8	Lautsprecher
9	Stromversorgungsstecker
10	Kommunikationsstecker mit der Türsprechanlage und/oder dem Zweit- bzw. Nebenmonitor

C - BESCHREIBUNG DER TÜRSPRECHANLAGE

Abb. 3

1	Fassade Schutzspiegel
2	Kamera und IR-LEDs
3	Codetastatur mit Touchscreen
4	Lautsprecher
5	Namensschild (es ist möglich, die Plastikabdeckung anzuheben, um auf das Etikett zu schreiben)
6	Mikrofon
7	Falls beleuchtet: Ruftaste der Familie 1

8	Falls beleuchtet: Ruftaste
9	Falls beleuchtet: Ruftaste der Familie 2
10	Dämmerungssensor, mit dem die Umgebungshelligkeit erkannt werden kann
11	Stecker für Monitor(e), elektrischen Türöffner und Motorisierung des Tors (Details siehe Abb. 7)

D - INSTALLATION

1 - VERKABELUNG

- Die Schaltpläne für die verschiedenen Konfigurationen befinden sich:
 - **Abb. 7:** 1 Familie – 1 Monitor
 - **Abb. 8:** 1 Familie – 2 Monitore
 - **Abb. 9:** 2 Familien – 1 Monitor für jede der beiden (2 Monitore insgesamt)
- Vermeiden Sie es, im Verlauf des Verbindungskabels zwischen Türsprechanlage und Monitor mehrere Lüsterklemmen oder Verlängerungskabel hintereinander zu schalten.
- Um Störgeräusche und Funktionsstörungen zu vermeiden, darf das Kabel Ihrer Videosprechanlage nicht im gleichen Kabelrohr wie die Stromkabel verlegt werden.
- Halten Sie das Verbindungskabel zwischen Türsprechanlage und Monitor mindestens 50 cm von etwaigen elektromagnetischen Störquellen (230 V Kabel, WLAN-Geräte, Mikrowellen-Geräte usw.) fern.
- Sie können mit der Türsprechanlage einen elektrischen Türöffner mit oder ohne mechanischen Speicher (nicht im Lieferumfang enthalten) verbinden und benutzen.
- Um eine gute Audio- und Video-Qualität zu gewährleisten, sollte die Kabellänge zwischen der Gegensprechanlage und der Türsprechanlage nicht mehr als 100 m betragen. Angaben zu dem zu verwendenden Leiterquerschnitt finden Sie in **Abb. 10**

Achtung: Auf keinen Fall zur Erhöhung des Leiterquerschnitts Drähte doppelt verlegen.

- Wenn ein Kabel nach der Unterspannungssetzung nicht ordnungsgemäß angeschlossen oder abgeklemmt ist, muss vor Beginn der Instandsetzung das gesamte System ausgeschaltet werden. Nach der Reparatur des fehlerhaften Anschlusses können Sie das System wieder unter Spannung setzen.


Hinweis: Wenn Sie das Produkt vor der Installation testen, raten wir Ihnen, es auf eine flache Oberfläche zu stellen.

2 - INSTALLATION DER TÜRSPRECHANLAGE

Hinweis: Wenn Sie Ihre Anlage vor dem Installieren ausprobieren wollen, stellen Sie den Monitor auf eine ebene Fläche und achten Sie darauf, dass sich Türsprechanlage und Monitor nicht im gleichen Raum befinden, da die Videosprechanlage sonst einen schrillen Ton verursacht (Larsen-Effekt).

Installation der Türsprechanlage (Abb. 4, 5.1 und 5.2)

- Die Schraube unter der Türsprechanlage entfernen (1).
- Die Türsprechanlage nach vorne kippen (2).
- Das Objektiv der Türsprechanlage muss auf einer Höhe von etwa 160 mm angebracht werden (5).
- Den Regenschutz mithilfe der Schrauben (2) befestigen und eine Silikonichtung (3) zwischen dem Regenschutz und der Wand anbringen, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. * Kein Silikon auf Essigsäurebasis verwenden (Essiggeruch).
- Nach der Verkabelung wird die Türsprechanlage am Regenschutz (4) angebracht.
- Die Befestigungsschrauben wieder anbringen (5).

 **Wichtig:** Die Kamera sollte nicht direkt der Sonne oder einer reflektierenden Fläche ausgesetzt sein. De
Zudem darauf achten, dass die Halterung der Türsprechanlage richtig in der dafür vorgesehenen Vertiefung am
Regenschutz sitzt.

Tipp: Zum Schutz der Leitungen vor Beschädigung und Witterungseinflüssen wird die Verwendung eines Kabelrohrs empfohlen.

Installation des Monitors (Abb. 4, 6.1 und 6.2)

- Die Wandhalterung so befestigen, dass sich der Bildschirm des Monitors in ca. 160 mm Höhe befindet.
- Die Drähte, die von der Türsprechanlage kommen, anschließen.
- Die Kabel des Adapters auf der Rückseite des Monitors anschließen (noch nicht ans Stromnetz anschließen).

 **Achtung:** Polarität beachten (rote und schwarze Hülsen).

D - INSTALLATION

- Den Monitor (1) an der Wandhalterung befestigen.
- Den Netzstecker an der Wandsteckdose 230 V anschließen.

3 - ANSCHLUSS EINES ELEKTRISCHEN TÜRÖFFNERS

Direkt an die Klemmen 5 und 6 auf der Rückseite der Gegensprechanlage anschließen (es ist keine Polarität zu beachten). Beachten Sie, dass diese Funktion nur bei eingeschaltetem Display möglich ist. Ein Brummtönen kann zum Zeitpunkt der Betätigung erklingen.

Für die Verkabelung: siehe die Anweisungen auf der Rückseite der Türsprechanlage und den Schaltplan der **Abb. 7**.

Wichtig:

- Der maximale Abstand zwischen der Türsprechanlage und des Türöffners bzw. des elektrischen Türschlosses darf 50 m nicht überschreiten. Der Durchmesser des zu verwendenden Kabels beträgt 0,75 mm .
- Es wird empfohlen, einen Türöffner max. 12 V/1 A mit mechanischem Gedächtnis zu verwenden.

4 - ANSCHLUSS EINER MOTORISIERUNG

Diese wird direkt an den Klemmen 7 und 8 auf der Rückseite der Türsprechanlage (ohne Beachtung der Polarität) angeschlossen.

Beachten Sie, dass diese Funktion nur bei eingeschaltetem Display möglich ist. Die Gegensprechanlage bietet einen potenzialfreien Kontakt, der mit der „Drucktaste“-Steuerung Ihrer SPS zu verbinden ist. Für die Verkabelung: siehe die Anweisungen auf der Rückseite der Türsprechanlage und den Schaltplan der **Abb. 7**.

Wichtig:

- Beachten Sie, dass diese Funktion nur bei eingeschaltetem Display möglich ist
- Der maximale Abstand zwischen der Türsprechanlage und der Motorisierung des Tors darf 50m nicht überschreiten. Der Durchmesser des zu verwendenden Kabels beträgt 0,75 mm .

E - BEDIENUNGSANLEITUNG DES MONITORS

Die Videosprechanlage Extel Code Connect wird über berührungsempfindliche Tasten gesteuert. Die Funktion der Tasten ist je nach Menü, in dem Sie sich befinden, unterschiedlich. Die Symbole unten im Bildschirm helfen Ihnen, ihre Verwendung zu verstehen.

1 - FUNKTIONEN DER TASTEN



1



2



3



4




5

1	Ausgeschalteter Bildschirm: Zugriff auf das Display der Uhrzeit
	Display Uhrzeit: Anzeige der Türsprechanlage (Türspion-Modus) Menü: Pfeil links oder Pfeil oben
2	Während der Kommunikation: Einen Anruf entgegennehmen/beenden (falls zutreffend: Durch diese Aktion erlischt der zweite Bildschirm der Familie automatisch)
	Display Uhrzeit: Einen Anruf zum zweiten Bildschirm der Familie – sofern vorhanden – starten Im Türspion-Modus: Die Kommunikation starten Menü: Pfeil rechts oder Pfeil unten

E - BEDIENUNGSANLEITUNG DES MONITORS

3	Ausgeschalteter Bildschirm: Zugriff auf die Uhrzeit, nach erneutem Drücken Zugriff auf das Menü
	Ausgeschalteter Bildschirm - blinkende Taste: Zugriff auf die Fotos der Besucher bei Abwesenheit
	Menü: OK (Wahltaste)
4	Während eines Anrufs: Öffnen des elektrischen Türöffners
5	Während eines Anrufs: Öffnen des potenzialfreien Kontakts (motorisiertes Tor)
	Menü: Zurück/Exit (Zurück-Taste auf das übergeordnete Menü)


2 - MENÜ ZUR EINSTELLUNG DES TONS



1	Wahl des Klingeltons
2	Lautstärke des Klingeltons

3	Lautstärke des Gesprächs
4	Kontrolle der Benachrichtigung über Tastendruck

3 - ERWEITERTE EINSTELLUNGEN



1	Rücksetzung der Administrator-Codes und Öffnen der Codetastatur
2	Einstellung des Bilds: Farbe, Kontrast, Helligkeit
3	Zurück zu den Werkseinstellungen der Videosprechanlage

4	Vollständige Löschung der Fotos
5	Einstellung der Präsenz eines Zweitmonitors (diese Option validieren, wenn ein zusätzlicher Bildschirm hinzugefügt worden ist) – standardmäßiger Wert: kein zusätzlicher Bildschirm

F - BEDIENUNGSANLEITUNG DER TÜRSPRECHANLAGE

Die Tastatur des Extel Code Connect ist berührungssensitiv und verfügt über eine Hintergrundbeleuchtung.

1 - STANDARDMÄSSIGE CODES

Bei den standardmäßigen Codes handelt es sich um folgende:

- **11111111**: Administrator-Code (8 x 1)
- **1000**: Öffnen der Motorisierung des Tors
- **2000**: Öffnen des elektrischen Türöffners

Standardmäßig betragen die Öffnungsimpulse 1 Sekunde für die Motorisierung des Tors und 11 Sekunden für den elektrischen Türöffner. Diese Werte können geändert werden, sind aber mit den meisten handelsüblichen Türöffnern und Motorisierungen kompatibel. Wir raten Ihnen jedoch, die Bedienungsanleitung Ihrer Motorisierung zu beachten.

2 - ÖFFNEN DES ELEKTRISCHEN TÜRÖFFNERS BZW. DER MOTORISIERUNG

Die Codes zum Öffnen des elektrischen Türöffners und der Motorisierung unterscheiden sich ausschließlich durch ihre erste Ziffer. Zum Öffnen lauten die Codes folgendermaßen:

- **1 +** ,Code mit 3 bis 7 Ziffern' + **#** = Öffnungscod e der Motorisierung
- **2 +** ,Code mit 3 bis 7 Ziffern' + **#** = Öffnungscod e des elektrischen Türöffners

Standardmäßig:

- **1000#** = Öffnen der Motorisierung
- **2000#** = Öffnen des elektrischen Türöffners


Der ,Code mit 3 bis 7 Ziffern' wird zwar geteilt, kann aber im Administrator-Modus geändert werden.

3 - VERWALTUNG DER CODES


Während der Einstellung kann man diesen Modus verlassen, indem man 15 s wartet oder 3-mal auf die Taste # drückt.

Wenn Sie beim Erfassen des Codes einen Fehler machen, auf die Taste * drücken, bevor Sie erneut einen Code eingeben.

F - BEDIENUNGSANLEITUNG DER TÜRSPRECHANLAGE




G - VERBINDUNG IHRER VIDEOSPRECHANLAGE EXTEL CODE CONNECT MIT IHREM SMARTPHONE


 **Achtung:** Extel Code Connect ist nicht kompatibel mit 5-GHz-WLAN. Sollten Probleme auftreten, stellen Sie bitte sicher, dass Ihre Internetbox für 2,4 GHz ausgelegt ist.

1. VORBEREITUNG DER VIDEOSPRECHANLAGE

Bei der ersten Verbindung Ihres Pfortners Extel Code Connect muss dieser Ihrem Smartphone zugeordnet werden. Zu diesem Zweck rufen Sie bitte das WLAN-Untermenü auf und führen einen Reset der WLAN-Einstellungen durch:



Sobald der Reset beendet ist, kehren Sie in das WLAN-Untermenü zurück.




Der Monitor ist nun bereit für die Verbindung.


G - VERBINDUNG IHRER VIDEOSPRECHANLAGE EXTEL CODE CONNECT MIT IHREM SMARTPHONE

2. ERSTMALIGE VERBINDUNG IHRES PFÖRTNERS MIT EINEM SMARTPHONE

Anm.: Die Screenshots stammen aus der Android-Version der Anwendung. Für iPhone gilt das gleiche Verfahren. Laden Sie die Anwendung Extel Connect aus Google Play oder dem Appstore herunter:



Klicken Sie auf das Symbol „+“ und wählen Sie „1ère Installation“ (1. Installation). Scannen Sie dann den QR-Code auf dem Monitorbildschirm Ihres Video-Pförtners.



Geben Sie an, mit welchem Netzwerk sich Ihr Video-Pförtner verbinden soll. Wählen Sie das WLAN-Netzwerk Ihrer Internet-Box bzw. Ihres Routers aus und geben Sie den entsprechenden WLAN-Schlüssel ein.



Erhöhen Sie die Lautstärke Ihres Telefonlautsprechers und klicken Sie auf „Suivant“ (Weiter): Ihre App gibt nun eine Reihe von Signalönen aus, die Ihr Monitor hören muss:


G - VERBINDUNG IHRER VIDEOSPRECHANLAGE EXTEL CODE CONNECT MIT IHREM SMARTPHONE



Warten Sie, bis die Verbindung Ihres Video-Pförtners mit dem WLAN-Netzwerk hergestellt ist. Sobald der Video-Pförtner von Ihrer Anwendung erkannt wurde, können Sie Ihrem Pförtner einen beliebigen Namen geben. Klicken Sie danach auf „Enregistrer“ (Speichern):



Zum Beenden des Vorgangs öffnen Sie bitte das Live-Bild Ihres Video-Pförtners, indem Sie es entsprechende Miniaturbild anklicken. Aus Sicherheitsgründen werden Sie sofort aufgefordert, den Geheimcode für die Verbindung zu Ihrem Video-Pförtner zu ändern:



Geben Sie einen 6- bis 32-stelligen Code ein und speichern Sie die Eingabe durch Anklicken des Symbols oben rechts.




Ihr Video-Pförtner ist jetzt verbunden und betriebsbereit.

G - VERBINDUNG IHRER VIDEOSPRECHANLAGE EXTEL CODE CONNECT MIT IHREM SMARTPHONE

3. VERBINDUNG IHRES BEREITS NETZWERKVERBUNDENEN PFÖRTNERS MIT EINEM SMARTPHONE

Wenn Ihr Video-Pförtner bereits mit Ihrem WLAN-Netzwerk und dem Internet verbunden ist, gestaltet sich die Inbetriebnahme etwas anders. In diesem Fall ist es unnötig, den Video-Pförtner zurückzusetzen. Rufen Sie einfach das WLAN-Untermenü auf, um sich den QR-Code des Pförtners anzeigen zu lassen:




Klicken Sie in der App am Smartphone auf das Symbol „+“ und wählen Sie „Appareil déjà connecté“ (Gerät bereits verbunden):



Geben Sie unter „Nom appar.“ (Gerätename) einen beliebigen Namen ein. Geben Sie dann bei „IDU“ die UID-Kennzeichnung (UID am Bildschirm des Monitors) ein oder scannen Sie sie, indem Sie auf das QR-Code-Symbol rechts in der Anwendung klicken.

Anschließend geben Sie noch das 6- bis 32-stellige Passwort ein, das bei der ersten Inbetriebnahme des Video-Pförtners in der Anwendung festgelegt wurde.

4. FUNKTIONEN DER BENUTZEROBERFLÄCHE




 Gruppirt die verschiedenen Geräte und ermöglicht den Wechsel in den Monitoring-Modus.

 Ermöglicht das Hinzufügen eines Geräts.

Auf das Bild klicken, um den Monitoring-Modus zu starten.

G - VERBINDUNG IHRER VIDEOSPRECHANLAGE EXTEL CODE CONNECT MIT IHREM SMARTPHONE



Ermöglicht die Verwaltung der Kameraparameter: Name, Passwort, WLAN-Netzwerk, Senderanzahl und Alarm.



Ton aktivieren/deaktivieren.



Ein Video aufzeichnen.



Ein Foto aufnehmen.




Vollbildmodus



Öffnen des elektrischen Türöffners oder des Tors.



Gedrückt halten, um mit dem Besucher zu sprechen.




Ermöglicht das Löschen der Aufzeichnungen.



Gruppirt die Aufzeichnungen.


G - VERBINDUNG IHRER VIDEOSPRECHANLAGE EXTEL CODE CONNECT MIT IHREM SMARTPHONE



Ermöglicht die Bearbeitung der Fotos (löschen, sortieren, gruppieren).



Gruppirt die gespeicherten Fotos.

 **Achtung:** Nur die über die Anwendung aufgerufenen Fotos sind sichtbar. Die Fotos von den Besucherbewegungen sind nicht über die App, sondern nur über den Monitor verfügbar.

5. IN DER ANWENDUNG VERFÜGBARE EINSTELLUNGEN

Zahlreiche Konfigurationsoptionen sind mit einem Klick auf das Symbol  oben rechts im Bildschirm des Live-Bilds aufrufbar:

The screenshot shows a settings menu titled 'Param.' with a back arrow on the left. The menu items are:

- ExtelCodeConnect → Umbenennung Ihres Video-Pförtners
- Modifier mdp appareil → Änderung des Zugangscodes
- Unlock QR Code → Erstellung eines von der Türsprechanlage lesbaren QR-Codes zum Öffnen des elektrischen Türöffners (siehe unten)
- Réglage de déverrouillage → Einrichten eines Geheimcodes oder eines Fingerabdruck-Scans auf dem Smartphone zum Entriegeln des Türöffners oder Tores (nützlich, wenn nicht nur Sie Ihr Smartphone nutzen)
- Inviter un ami → Freigabe des Zugriffs auf den Pförtner für einen anderen Nutzer der Extel-Connect-App
- Para. Wi-Fi → Änderung des WLAN-Netzwerks
- Alarmes → Aktivierung/Deaktivierung der Benachrichtigung über eingehende Anrufe auf dem Smartphone
- Version du micrologiciel → Firmware-Version des Pförtners
- Synchro. heure → Synchronisierung der internen Uhr des Pförtners mit Ihrem Smartphone
- Suppr. → Löschen des Pförtners in der Anwendung

G - VERBINDUNG IHRER VIDEOSPRECHANLAGE EXTEL CODE CONNECT MIT IHREM SMARTPHONE

Mit der Funktion zum Erstellen eines QR-Codes kann ein QR-Code generiert werden, den Sie an alle Personen weiterleiten können, die in Ihrer Abwesenheit den elektrischen Türöffner öffnen sollen. Klicken Sie auf 'Unlock QR Code' (QR-Code freigeben), um in dieses Menü zu gelangen:

- Weisen Sie dem QR-Code einen Namen zu, um ihn später leicht wiedererkennen zu können.

- Setzen Sie hier ein Häkchen, damit sich der elektrische Türöffner beim Vorhalten des QR-Codes öffnet.

- Legen Sie hier fest, wie oft der QR-Code verwendet werden darf. Aktivieren Sie 'Unlimited' (Unbegrenzt) für eine unbegrenzte Nutzung.

- Legen Sie hier die Gültigkeitsdauer des QR-Codes in Tagen/Stunden/Minuten fest. Diese Option ist praktisch, wenn Sie für längere Zeit (z. B. eine Woche) Besuch haben. Aktivieren Sie 'Unlimited' (Unbegrenzt) für eine unbefristete Gültigkeit.

- Klicken Sie auf OK, um den Vorgang abzuschließen.


- Klicken Sie hier, um den QR-Code zu 'teilen' (über Mail, SMS oder andere Kommunikationsmittel).

- Klicken Sie hier, um den QR-Code in Ihrer Fotogalerie zu speichern.

- Klicken Sie hier, um den QR-Code zu löschen (zu widerrufen).

- Klicken Sie hier, um den QR-Code zu löschen (zu widerrufen).

Verwendung des QR-Codes: Wenn der Nutzer den ihm zugedachten QR-Code erhalten hat, muss er nur an der Türsprechanlage klingeln und den QR-Code vor die Kamera halten, um Zutritt zu bekommen.



H - TECHNISCHE PARAMETER

Verkabelung	2-Draht-Technik
Maximaler Abstand	Türsprechanlage/Kamera - Bildschirm: 100 m
Steuerung	Türöffner und Tor
Klingelton	6 Klingeltöne Geräuschpegel: 85 dB
Merkmale Bildschirm	Diagonale: 7 Zoll (18 cm) Auflösung: 800 x 480 Pixel Foto-Speicher: max. 100 Befestigung: Wandmontage
Eigenschaften Türsprechanlage	Sensor: CMOS, Farbe, 650 TVL Blickwinkel: H 70°/V 55° Nachtsicht: unsichtbare IR-LEDs Beleuchtete Klingeltaste: Ja Beleuchtetes Namensschild: Ja Steuerung Türöffner: 12 V/11 A max. Steuerung Tor: Schaltvermögen 12 V/2 A max. Befestigung: Aufputz- oder Unterputzmontage

Einstellungen	Helligkeit + Kontrast + Lautstärke Klingel + Farbe
Ausführung	Monitor: Kunststoff grau und schwarz Türsprechanlage: Aluminium schwarz und grau
Elektrische Eigenschaften	15 V DC/15 A/22,5 W
Betriebs-temperatur	-20 °C / +50 °C
Verwendung	Monitor: innen Türsprechanlage: außen (IP54)
Eigenschaften Einzelprodukt	Abmessungen Monitor: 14,9 cm (H) x 19,7 cm (B) x 1,8 cm (T) Abmessungen Türsprechanlage: 20,2 cm (H) x 7 cm (B) x 2,8 cm (T) Gewicht: 1,0 kg
Merkmale Set	Abmessungen: 21 cm (H) x 31,5 cm (B) x 9,0 cm (T) Gewicht: 1,35 kg
Norm und Zertifizierung	CE, RoHS, REACH

I - GARANTIE

- Durch Demontage der Teile erlischt die Garantie. Reinigen Sie die Außenseite ausschließlich mit einem trockenen, weichen Tuch. Vor einer Reinigung des Systems den Netzstecker ziehen oder das Videoüberwachungssystem abschalten.
- Verwenden Sie für die Reinigung keine Vorrichtung, die den Strom leiten kann (Metallbürste, spitze Werkzeuge etc.).

Bei Bedarf steht Ihnen unsere technische Website zur Verfügung: www.avidsen.com.

ACHTUNG

- Verwenden Sie niemals ein Produkt oder eine Reinigungslösung auf Carboxylbasis, Alkohol oder ähnliches. Diese Mittel können Ihr Gerät beschädigen: ihre Dämpfe stellen außerdem eine Explosionsgefahr und eine Gefahr für Ihre Gesundheit dar.

Neueste Version der herunterladbaren Bedienungsanleitung in Farbe auf: www.avidsen.com

GARANTIEBEDINGUNGEN

- Für dieses Gerät gilt eine Garantie auf Teile und Arbeitsstunden in unseren Werkstätten.

- Von dieser Garantie ausgeschlossen sind Verbrauchsteile (Akkus, Batterien usw.) sowie Schäden, die auf die folgenden Arten verursacht wurden: unsachgemäße Verwendung, unsachgemäße Installation, externer Eingriff, Beschädigung durch Stoß oder Stromschlag, Sturz oder eine atmosphärische Erscheinung.
- Damit der Garantiespruch nicht erlischt, darf das Gerät nicht geöffnet werden.
- Für die Pflege nur ein weiches Tuch, niemals Lösungsmittel verwenden. Durch Demontage der Teile erlischt die Garantie. Reinigen Sie das Modul ausschließlich von außen und verwenden Sie hierzu ein trockenes, weiches Tuch. Stecken Sie das Gerät vor der Reinigung aus oder schalten Sie es aus.
- Der Kassenzettel und die Rechnung gelten als Nachweis des Kaufdatums.

J - SICHERHEITSANWEISUNGEN

WICHTIG!

- Bitte lesen Sie das Bedienungshandbuch vor der Installation oder der Verwendung dieses Geräts aufmerksam durch.
- Wenn Sie dieses Gerät für Drittpersonen installieren, denken Sie bitte daran, dem Endanwender das Handbuch oder eine Kopie davon zu geben.

Warnhinweis

- Die verschiedenen Elemente dürfen nur von einem befugten Techniker ausgebaut werden.

Sicherheitsmaßnahmen

- Für den sicheren Betrieb dieses Systems ist es unerlässlich, dass Installateure, Benutzer und Techniker alle in diesem Handbuch beschriebenen Sicherheitsmaßnahmen befolgen.
- Bei Bedarf werden an den Elementen spezifische Warnhinweise und Warnsymbole angebracht.
- Die Umsetzung muss gemäß den Normen erfolgen, die in dem Land gelten, in dem das Produkt installiert wird (NFC15-100 für Frankreich).
- Schäden, die durch eine Missachtung des Bedienungshandbuchs verursacht werden, führen zum Erlöschen der Garantie. Wir übernehmen keine Haftung für daraus entstandene Schäden! Wir tragen keinerlei Haftung für Sachschäden oder Personenschäden aufgrund einer falschen Handhabung oder Missachtung der Sicherheitsanweisungen.
- Dieses Gerät wurde unter strengster Beachtung der Sicherheitsanweisungen hergestellt. Um diese Sicherheit zu wahren und die optimale Nutzung des Geräts zu gewährleisten, muss der Benutzer die Anweisungen und Warnhinweise in diesem Handbuch beachten.

Dieses Symbol weist auf die Gefahr eines Stromschlags

oder eines Kurzschlusses hin.

- Sie dürfen dieses Gerät nur mit einer Spannung zwischen 100-240 Volt und 50-60 Hertz verwendet

werden. Versuchen Sie niemals, dieses Gerät mit einer anderen Spannung in Betrieb zu nehmen.

- Sorgen Sie dafür, dass alle elektrischen Anschlüsse des Systems den Betriebsvorschriften entsprechen.
- In gewerblichen Einrichtungen ist sicherzustellen, dass die Unfallverhütungsvorschriften für elektrische Anlagen beachtet werden.
- In Schulen, Ausbildungseinrichtungen, Werkstätten usw. ist die Anwesenheit von qualifiziertem Personal erforderlich, um den Betrieb von Elektrogeräten zu kontrollieren.
- Beachten Sie die Gebrauchsanweisungen der anderen Geräte, die an das System angeschlossen sind.
- Bei Zweifeln bezüglich der Funktionsweise oder der Sicherheit der Geräte wenden Sie sich an eine Person mit entsprechender Erfahrung.
- Elektrische Geräte dürfen niemals mit feuchten Händen angeschlossen oder getrennt werden.
- Vergewissern Sie sich bei der Installation dieses Geräts, dass die Stromkabel nicht beschädigt werden können.
- Tauschen Sie beschädigte Stromkabel niemals selbst aus! Wenn die Kabel beschädigt sind, entfernen Sie diese und wenden sich an eine Person mit entsprechender Erfahrung.

Warnhinweis



Dieses Logo bedeutet, dass Altgeräte nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen. Sie enthalten möglicherweise gefährliche Substanzen, die der Gesundheit und der Umwelt schaden können. Geben Sie Altgeräte bei der

Verkaufsstelle oder über die getrennte Abfuhr Ihrer Gemeinde zurück.



K - KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Der Unterzeichner AVIDSEN erklärt, dass die Funkanlage vom Typ Extel Code Connect die Anforderungen der Richtlinie 2014/53/EU erfüllt.

Normen:

Richtlinie 2014/35/UE:

EN 50665:2017
EN 62368-1:2020+A11:2020

Richtlinie 2014/30/UE:

EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)
EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09)
EN 55032:2015+A11:2020
EN 55035:2017+A11:2020

Richtlinie 2014/53/UE:

EN 300328 V2.2.2 (2019-07)

TOURS, den 16.05.2022
Alexandre Chaverot, Präsident



EXT3L

19 Avenue Marcel Dassault
ZAC des Deux Lions - 37200 Tours - France