

Lieferant	Artikelbezeichnung	Artikelnr./GTIN	Garantie		
T.I.P. Technische Industrie Produkte GmbH Siemensstr. 17 74915 Waibstadt Tel.: 07263-9125-0 Fax: 07263-9125-25 www.crosstools.de	Aschesauger CAS 600 EU	68522	24 Monate		
		4011458685226			
	Masterbox Informationen				
	Verpackungsmaß in cm			Gewicht (kg) brutto	VPE (Stk.)
	Breite	Tiefe	Höhe		
-	-	-	-	-	
Artikel Informationen					
Verpackungsmaß in cm			Gewicht (kg) net. / brut.	VK-Einheit	
Breite	Tiefe	Höhe			
26,0	26,0	36,0	2,6 / 3,2 kg	1	

Aschesauger
CAS 600 EU

Menge / Palette:

Menge / LKW:

Kurzbeschreibung:

Kompakter, leichter und leistungsstarker Aschesauger mit 12l Kammer, waschbarem Filter, Aluminium Saugrohr sowie einem PVC - ummantelten Metallsaugschlauch. Vorrichtung zur Kabelaufwicklung. Ideal geeignet zur komfortablen, schnellen und gründlichen Reinigung aller Arten von Kaminen, Holz- oder Pelletöfen sowie Grills von kalten Ascheresten. Hochwertiger, metallgeschützter Kartuschenfilter und zusätzliches Hitzeschild. Hergestellt in Italien.

Technische Daten:

Motor: 600 Watt
 Spannung / Frequenz: 230 V~ / 50 Hz
 Anschlussleitung: 4 m / H05VV-F
 Saugleistung: 15 kPa / 150 mbar
 Luftstrom max.: 22 l/s
 Behältervolumen: 12 l / Stahl (lackiert)
 Saugschlauch: 100 cm Metall / PVC

Filter: HEPA – waschbar
 Saugrohr: Aluminium 20 cm; Ø 36mm



Prüfzeichen:

