

Lieferant	Artikelbezeichnung	Artikelnr./EAN	Garantie		
T.I.P. Technische Industrie Produkte GmbH Siemensstr. 17 74915 Waibstadt Tel.: 07263-9125-0 Fax: 07263-9125-25 www.tip-pumpen.de	Teichdruckfilter TFP 5000 UV 9	30297	24 Monate		
		4011458302970			
	Masterbox Informationen				
	Verpackungsmaß in cm			Gewicht (kg)	VPE
	Breite	Tiefe	Höhe	brutto	(Stk.)
40,0	55,5	37,5	10,5	2	
Artikel Informationen					
Verpackungsmaß in cm			Gewicht (kg)	VK-Einheit	
Breite	Tiefe	Höhe	net. / brut.		
39,0	27,0	36,5	4,0 / 5,0	1	
Teichdruckfilter TFP 5000 UV 9		Menge / Palette:			
		Menge / LKW:			

Kurzbeschreibung:

Teichdruckfilter mit UV-C Strahler und Pumpe
 8-Liter Druckbehälter komplett mit 9 Watt UV-C Strahler,
 Funktionswahlschalter, allen Filtermaterialien, Schlauch und allen
 Anschlüssen. Inklusive leistungsstarker Filterpumpe. Der Filterkopf ist mit
 einem Funktionswahlschalter ausgestattet der durch einfaches Drehen die
 Filter- bzw. Rückspülfunktion aktiviert. Die Reinigung ist dadurch ohne Öffnen
 des Filters und ohne Veränderung der Installation möglich. Im Filtersystem
 herrscht während des Betriebes Überdruck. Die Wirksamkeit der einzelnen
 Filterstufen wird dadurch im Vergleich zu herkömmlichen Außenfiltern
 deutlich erhöht. Für Teiche bis 5.000 Liter.

Technische Daten Pumpe:

Motor: 25 Watt
 Förderhöhe max.: 1,8 m
 Fördermenge max.: 25 l/min / 1.500 l/h
 Eintauchtiefe max.: 2,0 m
 Netzanschlußkabel: 10,0 m / 05RN8-F

Technische Daten UV-C-Klärer:

Leistung / Typ UV-C-Röhre 9 Watt / G23
 UV-C-Strahler komplett 12 Watt
 Artikelnr. UV-C Röhre: #31048
 Netzanschlußkabel: 3,0 m

Technische Daten Filter:

Teichvolumen max. 5.000 l
 Filtereingang: Ø 19 mm
 Filterausgang: Ø 19 mm
 Filterbehälter: 8 l

Lieferumfang:

Filterbehälter, Pumpe, BIOMEK Filtermatten, UV-C Strahler, 2 m
 Ablauf- und 3 m Zulaufschlauch (Ø 19 mm), Reinigungskurbel

Prüfzeichen der Pumpe:

