

Samsung One Body Soundbar HW-S50A



EAN 8806092216624
HW-S50A/ZG

Kerneigenschaften:

- 3.0-Kanal (mit 5 integrierten Lautsprechern)
- One Body Soundbar
- DTS Virtual:X-Unterstützung
- Ausgangsleistung (RMS): 140 W
- Bluetooth®

Besondere Eigenschaften:

- Virtueller Surround Sound
- Integrierter Center Speaker
- Textil-Design in Dunkelgrau
- Adaptive Sound Lite
- Music Mode



Verfügbar ab: Ende April | UVP: 279 €



Integrierter
Sprach-
assistent



Optimierte
Sprach-
ständigkeit



TV-
Verbindung
per Bluetooth®



Kvadrat-
Textildesign

SAMSUNG

Allgemeine Informationen

- Kanäle: 3,0-Kanal
- Ausgangsleistung gesamt (RMS): 140W
- Integrierte Lautsprecher: 5
- Center Speaker
- Farbe: Platingrau

Audio-Funktionen

- Surround Ready: Kompatibel mit SWA-9100S
- Auto AV Synchronisierung
- Sound-Modi: Adaptive Lite, Music, Standard, DTS Virtual:X
- DTS Digital Surround: DTS 5.1ch

Unterstützte Wiedergabeformate

- MP3
- WMA
- AAC
- OGG
- FLAC
- WAV
- AIFF

Konnektivität

- One Control
- USB Musik Wiedergabe
- Sprachassistenten: Bixby integriert
- Anzahl HDMI-Schnittstellen (In / Out): 0/1
- HDMI-CEC
- HDMI ARC (Audio Return Channel)
- Bluetooth
- Bluetooth Codec: SBC
- Bluetooth-Version: 4.2
- Bluetooth Multi Connection
- Bluetooth Power On
- Auto Power Link
- PCM (Pulsmodulation) (LPCM)
- Digitaler Audioeingang (optisch): 2ch

Abmessungen (B x H x T)

- Maße Produkt:
764 x 68 x 125 mm
- Maße Verpackung:
1018 x 135 x 217 mm
- Lademenge (20ft) als Referenz:
750
- Lademenge (40ft H) als Referenz:
1870

Gewicht

- Gewicht Produkt: 2,7 kg
- Gewicht inkl. Verpackung: 5,1 kg

Energieverbrauch

- Max. Energieverbrauch Soundbar (Standby): 0,5 W
- Energieverbrauch (in Betrieb): 40 W

Lieferumfang (Zubehör)

- Fernbedienung inkl. Batterien
- HDMI-Kabel
- Wandhalterung
- Netzteil

Weiteres

- Wandmontage möglich
- Disclaimer: *Technische Änderungen vorbehalten