

Reihenklammengehäuse

RKi 4/12 SL-12x4²



RKi 4/12 SL-12x4²

Reihenklammengehäuse

INDIVIDUALISIERBAR

Artikelnummer: 63001201

Maße: 130 x 130 x 75 mm

Reihenklammengehäuse, Polycarbonat, grau ähnlich RAL 7035, inkl. 4 Anbaustützen M20, Dichtbereich 8 - 13,5 mm, IP54, 1 Anbaustützen M25, Dichtbereich 9 - 18,5 mm, IP54 Beigefügtes Zubehör: 4 Anbaustützen IP54 M20 Dichtbereich 8 - 13,5 mm, 1 Anbaustützen IP54 M25 Dichtbereich 9 - 18,5 mm

bestückt mit 12 schraubenlosen Klemmen 4 mm², (Typ Weidmüller ZDU 4)



Produkteigenschaften

elektrische Eigenschaften

Schutzart UL:	k.A.
Bemessungsisolationsspannung AC:	400 V
Schutzart:	IP54/IP66
max. Leiterquerschnitt:	4 mm ²
Schutzklasse:	II

Abmessungen

Breite:	130 mm
Länge:	130 mm
Höhe:	75 mm

Materialeigenschaften

für Außeneinsatz geeignet:	ja
----------------------------	----

Materialeigenschaften

halogenfrei:	ja
Industriequalität:	ja

mechanische Eigenschaften

Befestigungsart:	Wand-/Deckenmontage
plombierbar:	ja
Anreihbar:	ja
Schlagfestigkeit:	IK07

Umgebungsbedingungen

max. relative Luftfeuchtigkeit 25°C:	95 %
max. relative Luftfeuchtigkeit 40°C:	50 %
Umgebungstemperatur min.:	-25 °C
Umgebungstemperatur max.:	40 °C
Umgebungstemperatur 24h:	35 °C

Werkstoff

Material Unterteil:	Polycarbonat
Material Oberteil:	Polycarbonat
Material Dichtung:	Polyurethan
Material Deckelschraube:	Polyamid, glasfaserverstärkt

Zubehör

[19000101 - HBA - Handbetätigungsaufsatz](#)

[19000201 - ASS-kl - Außenscharnier-Set](#)

[19202001 - KS M20 - Kombiset](#)

[19202501 - KS M25 - Kombiset](#)

[19202601 - KS M25-gro - Kombiset](#)

[19203201 - KS M32 - Kombiset](#)

[19400101 - TK ABL - Außenbefestigungslaschenset](#)