


Steckdosenflansch

GSF 381



GSF 381

Steckdosenflansch

INDIVIDUALISIERBAR

Artikelnummer: 07238101

Maße: 320 x 179 x 3 mm

Steckdosenflansch - Industrie Qualität - Montageset
inkl. Befestigungsmaterial und Steckdosen, 2 x
Flanschverbinder (GFV)



Produkteigenschaften

Einbaugeräte

CEE-Steckdose (seitlich), 32A, 400V:	2
--------------------------------------	---

elektrische Eigenschaften

Schutzart UL:	k.A.
Schutzart:	IP44
Schutzklasse:	II

Abmessungen

Breite:	320 mm
Länge:	179 mm
Höhe:	3 mm

Materialeigenschaften

für Außeneinsatz geeignet:	ja
Brennbarkeitsklasse nach UL94:	V2
Glühdrahtfestigkeit nach EN 60695-2-11:	750 °C
halogenfrei:	ja
Industriequalität:	ja

mechanische Eigenschaften

Schlagfestigkeit:	IK08
-------------------	------

Umgebungsbedingungen

max. relative Luftfeuchtigkeit 25°C:	95 %
max. relative Luftfeuchtigkeit 40°C:	50 %
Umgebungstemperatur min.:	-25 °C
Umgebungstemperatur max.:	40 °C
Umgebungstemperatur 24h:	35 °C

Werkstoff

Material Unterteil:	Kunststoff
Material Oberteil:	Polycarbonat