

WIKO

POWER U20

WIKO POWER U20 Smartphone, 6,82 Zoll (17,32 cm), 6000 mAh Akku, Dreifach-Kamera, 64 GB/3 GB RAM, Dual-SIM, KI Face Unlock, Android 11, Slate Grey, Navy Blue, Mint, inkl. Soft Case & Schutzfolie

- Extrem ausdauernder 6000 mAh Akku für zertifizierte 4 Tage Nutzung
- 6,82 Zoll (17,32 cm) HD+ Display
- Dreifach-Kamera für dreifachen Spaß
- Octa-Core Prozessor für eine smarte und flüssige Bedienung
- 64 GB interner Speicher. Erweiterbar um bis zu 256 GB mit einer MicroSD-Karte
- Android 11



Verfügbare Farben:
SLATE GREY, NAVY BLUE, MINT

6.8"

HD+ DISPLAY

6000 MAH

6000 MAH

2.3
GHZ

OCTACORE

64+3
GB

MEMORY

13+2MP
+ AI

TRIPLE CAM

5MP

SELFIE



Android™11



FACE UNLOCK

POWER U20

Hauptmerkmale	
Netzwerke	4G LTE B1(2100)/ B3(1800)/ B5(850)/B7(2600)/ B8(900)/ B20(800)/ B28B (700)-ONLY FOR EUROPE/ B40(2300)/ H+/3G+/3G HSPA+850/ 900/ 1900 / 2100 MHzGSM/GPRS/ EDGE/ 850/ 900/ 1800/ 1900 MHz
Datensegment	FDD-LTE Kategorie 4 DL 150 Mbit/s, UL 50 Mbit/s
Betriebssystem	Android™ 11
Prozessor	MediaTek G35, Octa-Core 2,3 GHz
GPU	IMG Power VR GE8320
Design	Metalloptik
SIM	2 Nano-SIM
Verfügbare Farben	Slate Grey, Navy Blue, Mint
Größe	173,8 x 78,6 x 9,45 mm
Gewicht	210 g
Akku	6000 mAh
Standby-Zeit	Bis zu 931 Std.
Sprechzeit	Bis zu 79,9 Std. (2G), bis zu 39,4 Std. (3G)
ROM	64 GB
RAM	3 GB
Externer Speicher	MicroSD bis zu 256 GB
Beschleunigungssensor	Ja
Magnetischer Sensor	Ja
Näherungssensor	Ja
Lichtsensoren	Ja
SAR-Wert	Kopf: 0,58W/kg, Körper: 1,29W/kg, Limb: 2,96W/kg
Bildschirm	
Abmessungen	6,82 Zoll (17,32 cm) Display
Typ	IPS-Technologie, 2,5D Glas
Farbe	16,7 Millionen
Auflösung	HD+ (720 x 1640), Pixeldichte: 270 PPI
Multi-Touch	Ja
Verbindungen	
WLAN / Wi-Fi	802.11 b/g/n, 2,4 GHz
Tethering & Mobiler Hotspot	USB, Bluetooth®, Access Point Wi-Fi
Bluetooth Version	4.2
USB OTG	Ja
USB-Anschluss	2.0, Micro-USB
PC-Synchronisation	Ja
Kopfhörerausgang	3,5 mm Klinke

Foto und Video	
Hauptkamera	Dreifach-Kamera: 13 MP + 2 MP + QVGA
Optionen	Face Beauty, Bokeh-Modus, Zeitraffer, Live Filter, KI-Modus, HDR, Motion Foto, Google Foto, Google Lens
Blitzlicht	Ja
Frontkamera	5 Megapixel
Digital Zoom	4-fach
Auto Fokus	Ja
Bildbearbeitung	Ja
Weißabgleich	Auto, Glühlampe, Tageslicht, Leuchtstofflampe, Bewölkt
Videoaufnahmen	1080p@30fps
Multimedia und Unterhaltung	
Stereo FM Radio	Ja
Audio Formate	MP3, MIDI, AAC, AMR
Bild Formate	JPEG, GIF, PNG, BMP
Video Formate	3GGP, MP4, 3GP, H.264
GPS-System	
GPS	Ja (GPS, Glonass, Beidou, Galileo)
A-GPS	Ja
Anpassung	
Sprachen	Englisch, Französisch, Italienisch, Deutsch, Spanisch, Niederländisch, Portugiesisch, Russisch, Tschechisch, Polnisch, Finnisch, Ungarisch, Arabisch, Urdu, Persisch, Dänisch, Norwegisch, Schwedisch, Thailändisch, Indonesisch, Vietnamesisch, Türkisch, Latein, Serbisch, Slowenisch, Mazedonisch, Kroatisch, Katalanisch, Baskisch, Rumänisch, Slowakisch, Ukrainisch, Griechisch, Japanisch, Burmesisch
Wiko-Funktionen	Wiko Launcher, Wiko Health, Smart Action, Smart Assist, KI Power, One Clean, Spiel Modus, Simple Modus, Einhand Modus, Smart Screenshot, Wiko Message Express, Face Unlock
Google™ Mobile Service	
Anwendungen	Ja
Lieferumfang	
Bedienungsanleitung	WIKO POWER U20 Smartphone, Soft Case, Schutzfolie, Netzadapter, Headset, Micro-USB-Kabel, Google Assistant Benutzerhandbuch, Quick Start Guide, Sicherheitsbuch
Leistungsdaten (EAN)	
WIKO POWER U20 (64GB+3GB) Slate Grey	6943279425461
WIKO POWER U20 (64GB+3GB) Navy Blue	6943279425478
WIKO POWER U20 (64GB+3GB) Mint	6943279425485

Spezifikationen, Eigenschaften und Aussehen des Produkts können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Der Zugriff auf Google™ Anwendungen kann je nach Land unterschiedlich sein.



Die SAR (Specific Absorption Rate) für Mobiltelefone quantifiziert die maximale Exposition des Benutzers gegenüber elektromagnetischen Wellen, wenn sie neben dem Ohr verwendet wird. Die europäischen Vorschriften schreiben vor, dass die SAR 2 W/kg nicht überschreitet.
 © WIKO. Alle Rechte vorbehalten. Wi-Fi ist eine eingetragene Marke der Wi-Fi Alliance. Bluetooth ist eine eingetragene Marke von Bluetooth SIG. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.
 Wiko SAS, 1 Rue du Captain Dessemond 13007 Marseille - SIRET 530 072 206 00028 - APE 4652Z - Weitere Informationen: www.wikomobile.com

