

Akku-Baustellenradio

MR003GZ

12V max. - 40V max.

Ein robustes Akku-Baustellenradio für den Empfang von DAB+ oder FM sowie einem AUX-Anschluss.

Robustes Baustellenradio mit Schutz vor Staub und allseitigem Spritzwasser (IP64) und leistungsstarken 89 mm Lautsprechern. Läuft mit allen Schiebeakkus der Akku-Systeme CXT 12 V max., LXT 18 V und XGT 40 V max. oder dem mitgelieferten Netzteil. Mit DAB+ und FM-Empfang sowie einem AUX-Anschluss. Mit jeweils fünf Speicherplätzen für DAB+/FM.



Technische Details

Akkuspannung	12 - 40 V
Akkusystem CXT	✓
Akkusystem LXT	✓
FM-Band	87,5 - 108 MHz
Frequenzband DAB	174,928 - 239,200 MHz
Frequenzband DAB+	174,928 - 239,200 MHz
Schutzklasse	65
Gewicht inkl. Akku (EPTA)	4,6 - 5,4 kg
Produktabmessung (L x B x H)	280 x 171 x 298 mm
Akkusystem XGT	✓
Akkutyp (Ni-Cd / Li-Ion)	Li-ion

EAN 0088381739061

Link zur Produktseite - www.makita.de



Weitere Informationen

■ Service