

Produktinformation

86 04 100

Zangenschlüssel XS

Zange und Schraubenschlüssel in einem Werkzeug



- Optimale Zugänglichkeit bei engsten Platzverhältnissen: besonders kompakte Bauform, sehr schlanker Kopf
- Einhändige Feinverstellung für die einfachste Anpassung an verschiedene Werkstückgrößen durch Anschieben
- Enorme Greifkapazität bei nur 100 mm Werkzeuglänge: parallele Maulöffnung greift stufenlos bis 21 mm Schlüsselweite
- Robustes Gleitgelenk bietet hohe Stabilität und Belastbarkeit
- Glatte Backen für die schonende Montage von empfindlichen und oberflächenveredelten Armaturen: Arbeiten direkt auf Chrom durch spielfreie, vollflächige Anlage
- Vielseitige Einsatzgebiete: Feinmechanik, Sanitär, Bordwerkzeug für Fahrrad oder Motorrad, EDC (Every Day Carry), Modellbau
- Klemmschutz verhindert Quetschverletzungen
- Feinverstellung mit 10 Einstellpositionen



Allgemein

Artikel-Nr.	86 04 100
EAN	4003773087281
Zange	verchromt
Kopf	verchromt
Griffe	aufgeprägte, raue Oberfläche
Gewicht	70 g
Abmessungen	100 x 31 x 10 mm
REACH- Konformität	enthält keine SVHC
RoHS- Konformität	nicht anzuwenden

Technische Attribute

Backendicke (am Gelenk) (B2)	9,3 mm
Gelenkdicke (B3)	10,0 mm
Spitzendicke (B1)	2,4 mm
Einstellpositionen	10
Kapazität für Muttern, Schlüsselweite (Zoll)	Ø 0 3/4 Zoll
Kapazität für Muttern, Schlüsselweite (mm)	max. 21 mm

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten







