

Produktinformation

82 02 200

KNIPEX TwinGrip

Front- und Seitengreifzange



- Greifen, Anziehen und Lösen von Schrauben mit verschlissenen Köpfen und Antrieben
- Einzigartige Kombination: Frontgreif- und Seitengreif-Funktion, durchgestecktes Gelenk, Druckknopfverstellung
- Bissiges Frontgreifmaul mit robusten Zähnen und hoher Übersetzung an der Maulspitze
- Sehr schlanke Zange: Arbeiten auch in beengten Bauräumen, mit schlanker Drehzone für schnelles Schrauben
- Klemmschutz mindert das Risiko gequetschter Finger
- Langlebig und belastbar durch robustes, durchgestecktes Zangengelenk
- Die Generalistin für alle gängigen Arbeiten
- Mit Comfort-Griffen aus drei ergonomischen Komponenten für optimierte Handhabung und mit zwei KNIPEXtend-Schnittstellen für Erweiterungen
- Große Front- und Seitengreif-Kapazitäten: für Durchmesser und Schlüsselweiten 4 – 22 mm
- Zuverlässiges, frontales Greifen flacher Werkstücke bis 8 mm durch Dreipunkt-Anlage
- Fünffach verstellbares Gleitgelenk mit Druckknopfverstellung für präzises Anpassen der Greifweite



Allgemein

Artikel-Nr.	82 02 200
EAN	4003773087250
Zange	grau atramentiert
Kopf	poliert
Griffe	mit Comfort-Griffen
Gewicht	280 g
Abmessungen	200 x 51 x 22 mm
REACH- Konformität	enthält keine SVHC
RoHS- Konformität	nicht anzuwenden

Technische Attribute

Einstellpositionen	5
Kapazität für Rohre (Durchmesser)	Ø 0 5/32 - 0 7/8 Zoll
Kapazität für Rohre (Durchmesser)	Ø 4 - 22 mm
Kapazität für Muttern, Schlüsselweite (mm)	4 - 22 mm
Kapazität für Muttern, Schlüsselweite (Zoll)	0 5/32 - 0 7/8 Zoll

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten



