

Produktinformation

87 00 100

KNIPEX Cobra® XS

Wasserpumpenzange



- Optimale Zugänglichkeit bei engsten Platzverhältnissen: besonders kompakte Bauform, sehr schlanker Kopf
- Einhändige Feinverstellung für die einfachste Anpassung an verschiedene Werkstückgrößen durch Anschieben
- Greifkapazität Ø 28 mm, Schlüsselweite bis 24 mm – bei nur 100 mm Länge
- Durchgestecktes Gelenk: hohe Stabilität und Belastbarkeit durch doppelte Führung
- Greifflächen mit spezialgehärteten Zähnen, Härte der Zähne ca. 61 HRC: dauerhaft sicheres Greifen durch hohe Verschleißfestigkeit
- Selbstklemmend an Rohren und Muttern: kein Abrutschen am Werkstück, kraftsparendes Arbeiten
- Klemmschutz verhindert Quetschverletzungen
- Feinverstellung mit 11 Einstellpositionen



Allgemein

Artikel-Nr.	87 00 100
EAN	4003773085836
Zange	grau atramentiert
Kopf	poliert
Griffe	aufgeprägte, raue Oberfläche
Gewicht	62 g
Abmessungen	100 x 30 x 10 mm
Norm	DIN ISO 8976
REACH- Konformität	enthält keine SVHC
RoHS- Konformität	nicht anzuwenden

Technische Attribute

Einstellpositionen	11
Kapazität für Rohre (Durchmesser)	Ø 1 Zoll
Kapazität für Muttern, Schlüsselweite (mm)	24 mm
Kapazität für Rohre (Durchmesser)	Ø 28 mm

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten





