


VSM 25/Ni

Verschlussschraube, Messing vernickelt ähnlich DIN 89284, M25



Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.



Material	Messing
Einsatztemp. min	-150 °C
Einsatztemp. max	250 °C
Gewindeart	M
Ø Anschlussgewinde D	25
Steigung	1,5
Länge Anschlussgewinde L	9 mm
Schlüsselweite SW	30 mm
Eckmaß E	35 mm
Gesamtlänge TL	13 mm
Hinweis	* Ähnlich DIN 89284
Oberfläche	Nickel
Bestellnr. vernickelt	50016687
Form	A
Typ	VSM 25/Ni
Verpackungseinheit	1
ETIM-Klasse	EC000032

30.08.2021


Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com



Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten