


Produktdatenblatt | Strahler (Retrofit - Hochvolt)

Artikelnummer:	545239
Serie:	
EAN:	4037293012249
Zolltarifnummer:	94054990900

Artikelbeschreibung

Gartenspot ■ schwarz ■ IP54 ■ GU10 ■ max. 11W ■
220-240 V/AC ■ 1,5m Zuleitung mit Schutzkontaktstecker

Die Leuchte kann entweder mittels des montierten Bügels direkt auf dem Untergrund, oder optional mit dem mitgeliefertem Erdspieß im weichen Untergrund montiert werden. Am Strahler befindet sich eine 1,5m lange Anschlussleitung mit Schutzkontaktstecker. Die Kabeleinführung in die Leuchte erfolgt durch eine Kabelverschraubung. Die Leuchte kann mit den unterschiedlichsten Leuchtmitteln bestückt werden. Die Leuchte hat mit Montagebügel eine Länge von 155mm im ungeschwenkten Zustand, der mitgelieferte Erdspieß hat eine Länge von 165mm, der Schwenkwinkel beträgt 110°.



Technische Spezifikation (ETIM Klassenschlüssel: EC001744)

Schutzart (IP)	IP54	Mit Betriebsgerät	nein
Schutzart (NEMA)	3	Betriebsgerät	nicht erforderlich
Eingangsspannung [V]	220 - 240	Austauschbares Betriebsgerät	nein
Spannungsart	AC	Anschlussart	sonstige
Frequenz	50/60 Hz	Polzahl	3
Schutzklasse	I	Leiterquerschnitt	1,00
Form	rund	Notstromversorgung integriert	nein
Außendurchmesser [mm]	91	Geeignet für Aufbaumontage	ja
Länge [mm]	102	Geeignet für Lampenleistung [W]	0.10 - 35
Höhe/Tiefe [mm]	102	Geeignet für Deckenmontage	ja
Lichtstrom einstellbar	nein	Geeignet für Einbaumontage	nein
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	1	Geeignet für Pendelaufhängung	nein
Mit Leuchtmittel	nein	Geeignet für Wandmontage	ja
Austausch-/Entnahmemöglichkeit (Lichtquelle)	Austausch durch den Endnutzer (ohne Werkzeug)	Geeignet für Klemmontage	nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	nein	Geeignet für Podest-/Bodenmontage	ja
Konstant-Lichtstrom-Regelung	nein	Geeignet für Seilsystem	nein
Lichtaustritt	direkt	Geeignet für Stromschienenmontage	nein
Reflektor	ohne	Geeignet für Traversenmontage	nein
Fassung	GU10	Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich	nein
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium	Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24	nein
Gehäusefarbe	schwarz	Kontaktöffnungsweite des Schaltelements [mm]	> 3
Oberflächenschutz	pulverbeschichtet	Mit Bewegungsmelder	nein
Oberfläche gebürstet	nein	Mit Lichtsensor	nein
Verstellbarkeit	drehbar und schwenkbar	Dimmbar	ja
Schwenkbereich horizontal (Schwenkwinkel)	110	Dimmung 0-10 V	nein
Werkstoff der Abdeckung	Glas transparent	Dimmung 1-10 V	nein
Beschaffenheit der Abdeckung	klar	Dimmung DALI	nein
Farbe der Abdeckung	farblos	Dimmung DALI-2	nein



Dimmung DMX	nein
Dimmung DSI	nein
Dimmung LineSwitch	nein
Dimmung Netzspannungsmodulation	nein
Dimmung Phasenabschnitt	nein
Dimmung Phasenanschnitt	nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	nein
Dimmung RF	nein
Dimmung Sine Wave Reduction	nein
Dimmung Touch and Dim	nein
Dimmung Zigbee	nein
Dimmung herstellerspezifisch	nein

Dimmung mit Push-button	nein
Dimmung programmierbar	nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	nicht erforderlich
IFTTT-Unterstützung verfügbar	nein
Bedienung über Bluetooth	nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	nein
Kompatibel mit Apple HomeKit	nein
Kompatibel mit Google Assistant	nein
Gewicht [kg]	0,58
BEG	nein