

Produktdatenblatt | Lineares Licht (Miniprofil)


Artikelnummer:	APFLAT4AM200
Serie:	APFLAT-Serie
EAN:	4037293005708
Zolltarifnummer:	76042910900



Artikelbeschreibung

Alu-Profil flach mit Abdeckung, 200cm ■
U-Profil, biegsam ■ Abdeckung: Polycarbonat, opal ■
Transmissionsgrad: ca. 65%

Biegsames Aluminium-Profil inklusive passender, opaler Kunststoffabdeckung. Das Aluminiumprofil, welches als Kühlkörper bei der Montage von LED-Strips fungiert, kann sowohl nach oben und unten gebogen werden. Für das Profil können separat Endkappen bestellt werden. Ansonsten ist das Profil mit keinem weiteren Zubehör, bzw. mit keinen anderen Alu-Profilen kombinierbar. Auf Grund der filigranen Bauweise eignet sich das Profil hervorragend im Möbelbau, z. B. bei Vitrinen, Küchenschränken, Arbeitsflächenbeleuchtung und vieles mehr. Es dürfen jedoch nur LED-Strips mit einer maximalen Leistung von 10W pro Meter im Profil verbaut werden. Wichtig: Der LED-Strip darf erst nach den Biegearbeiten im Profil verklebt werden. Technische Daten: kleinster Biegeradius: 20cm, Profil: Aluminium eloxiert, Abdeckung: Polycarbonat, Transmissionsgrad: ca. 65%



Technische Spezifikation (ETIM Klassenschlüssel: EC002557)

Form	U-Profil	Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff - Polycarbonat (PC)
Länge [mm]	2000	Beschaffenheit der Abdeckung	opal
Breite [mm]	18	Farbe der Abdeckung	weiß
Höhe [mm]	5,3	Transmissionsgrad [%]	65
Art des Zubehörs/Ersatzteils	Profil	Zubehör	ja
Werkstoff	Aluminium	Ersatzteil	nein
Farbe	Aluminium	Gewicht [kg]	0,13
RAL-Nummer (ähnlich)	9010	BEG	nein
Transparent	nein		

Zubehör

FLAT4PAKSET

Endkappen für Aluminium-Profil

